

DATENBLATT – Data sheet

MECHANISCHE DATEN *Mechanical data*

- **GEHÄUSE:** Ventilstecker 18mm, sw /transparent
Housing: valve connector 18mm, bk /transparent
- **SCHRAUBE:** Flachkopfschraube verzinkt
Screw: flathead screw, zincd
- **ANSCHLUSSART:** selbstanschließbar für Aderendhülsen 1,5 mm²
Cable connection: self connectable for end sleeve for strands 1,5mm²
- **BEFESTIGUNG:** aufsteckbar, verschraubt
Fixing: pluggable, screw locking
- **SCHUTZGRAD:** IP65 im gesteckten und verschraubten Zustand
Protection: IP65 in plugged and screwed condition
- **TEMP.BER.:** -20°C...+60°C
Temp. range: -20°C...+60°C
- **ANZEIGE:** LED gelb
Display: LED yellow

ELEKTRISCHE DATEN *Electrical data*

- **ANSCHLUSSSPG.:** 24...230 V AC/DC
nominal voltage: 24...230 V AC/DC
- **BETRIEBSSTROM:** max. 1,5A (25°C)
max. 1 A (60°C)
Rated current: max. 1,5 A (25°C)
max. 1 A (60°C)
- **BEM.-STOSSPANNUNG:** 4 kV
Rated impulse voltage: 4 kV
- **VERSCHMUTZUNGSGRAD:** 2
Pollution degree: 2
- **ISOLIERSTOFFGRUPPE:** Kategorie III
nach IEC 60664-1
Material group: Category III acc. to IEC 60664-1

TECHNISCHE SKIZZE / *Technical sketch*


Kunststoffverschraubung M16x1,5 mm
cable screwed locking M16x1,5 mm

Flachkopfschraube
flathead screw

Bezeichnungsschild
Label plate

Bedruckung
Label imprint


Bauhöhe / high = 41 mm



Kontaktanordnung bei Auslieferung
Contact configuration by delivery

Kontakteinsatz in 90°-Schritten drehbar
Contact insert in 90° steps turnable

STROMLAUFPLAN / *Schematic diagram*



				Datum/ Date	Name	Datenblatt/ Data sheet Stromlaufplan/ Schematic diagram	
				Bear. Originator	Ma		
e	Strom 1 A (60°C)	17.6.10	Ma	Gepr. Approved	Schu	Art. No.: 7000-29521-0000000	
d	Schaltung geä.	13.1.10	Eb				
c	Schaltplan geä.	14.2.06	Ma			Ventilstecker selbstanschließbar 18 mm valve connector self connectable 18mm	
b	Betriebsstrom	25.02.04	HR				
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.				
a	Erstausgabe	14.5.03	Ma	23.06.2010	7000-29521db.doc		
						Blatt 1 von 2	Sheet

BAUTEILE / FERTIGUNGSHINWEISE

Piece parts / Manufacturing notices

- **Jeder Stecker wird mit Flachkopfschraube, Unterlegscheibe, Bezeichnungsschild und Flachdichtung geliefert.**
Each connector with flathead screw, ring washer, identification plate and planar gasket.
- **Stecker bedruckt in grün RAL 6018 mit MURR-Logo, Made in Czech Republic, Art.-Nr. und Stromlaufplan**
Connector imprint in green RAL 6018 with MURR-Logo, Made in Czech Republic, part-no. and schematic diagram
- **Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen.**
Good chemical and oil resistance.
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.
- **Kleinste Verpackungseinheit ist mit Etikett ME Standard 3 lt. Rahmenliefervorschrift für Etikettenbedruckung (2-00000-0000001) zu kennzeichnen.**
Lettering smallest unit with label ME Standard 3 se frame delivery instruction for label printing (2-00000-0000001)
- **Erforderliches Anzugsmoment für Flachkopfschraube – 0,5Nm.**
Specified breakaway torque for the screw – 0,5Nm.
- **Kunststoffverschraubung mit eingelegtem Zwiebelring**
cable screwed locking with gasket inside
- **Kabelklemmbereich M16x1,5 mm – 5 mm ... 10 mm**
possible cable clamp section M16x1,5 mm - 5 mm ... 10 mm

Referenzliste Artikelnummern alt - Artikelnummern neu

Reference list old art.- no. – new art.- no.

Art.-No. alt old art.- no.	Art.- No. neu new art.- no.
3129260	7000-29521-000 0000

					Datum/ Date	Name	Datenblatt/ Data sheet Stromlaufplan/ Schematic diagram	
				Bear. Originator	14.5.03	Ma	Art. No.: 7000-29521-0000000 Ventilstecker selbstanschließbar 18 mm Blatt 2 von 2 valve connector self connectable 18mm Sheet	
e	Strom 1 A (60°C)	17.6.10	Ma	Gep. Approved	18.6.10	Schu		
d	Schaltung geä.	13.1.10	Eb					
c	Schaltplan geä.	14.2.06	Ma					
b	Betriebsstrom	25.02.04	HR					
Idx.	Änderung/ Update	Datum/ Date	Nam.					
a	Erstausgabe	14.5.03	Ma	23.06.2010 7000-29521db.doc				