

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

Technical drawing of a 15-pin D-sub connector showing dimensions and pin types.

Kontakt-Typ
pin type — A B C K L M N P Q R S T

Dimensions (mm):

- Overall height: $11,2^{+0,2}$
- Height to Level 2: $9,7^{+0,2}$
- Height to Level 1: $8,2^{+0,2}$
- Pin A height: $3,7 \pm 0,2$
- Pin B height: $13 \pm 0,2$
- Pin C height: $14,5 \pm 0,2$
- Pin D height: $16 \pm 0,2$

Minimum Spacing (mm):

- Between pins A and B: $\text{min. } 6$
- Between pins C and D: $\text{min. } 7,5$
- Between pins E and F: $\text{min. } 9$

Steckbereich:
length for mating:

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Steckbereich:
length for mating:

Kontaktbelegung
contact loading

Position
position

$\phi 0,6$

alle Löcher
all holes

$\phi 0,05$

f
e
d
c
b
a
z

Reihe
row

21x 2 (=42)

22

2

2

6x 2 (=12)

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
1 *recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 17 00 110 0101*

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Det.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste Typ B-22 154pol., Anschlußlänge 3,7mm har-bus HM male connector type B-22 154pol., termination length 3,7mm				
			Detail.	10.08.98	HL.						
35965	07.01.10	Hage.	Insp.	10.08.98	Weil.						
34337	13.06.07	Hage.	Stand.								
28489	19.03.01	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 17 04 154 x201			Blatt/ page /
24595											
Mod.	Det.	Name	Sub.								