

Hauptauswahl

Produktbereich	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt oder Komponententyp	Beleuchtungsblock
Kurzbezeichnung des Geräts	ZBV
Verkauf je unteilbare Menge	4
Anschlüsse - Klemmen	Spring Clamp-Anschluss
Signaltyp	Stetig
Lichtquelle	Protected LED
Lampenbasis	Mit LED-Modul
Lichtblockversorgung	Direkt
Farbe Leuchtelement	Weiß
Nennspannung	24 V AC/DC, 50/60 Hz

Zusätzliche Auswahl

Produktgewicht	0.016 kg
Versorgungsspannungsgrenzen	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Leistungsaufnahme	18 mA
Betriebslebensdauer	100000 h bei Nennspannung und 25 °C
Stoßspannungsfestigkeit	1 kV gemäß IEC 61000-4-5
Montage des Blocks	Frontbefestigung

Umgebung

Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzzart IP	IP20 gemäß IEC 60529
Standards	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Best. gg. kurze trans. Störgr.	2 kV gemäß IEC 61000-4-4
Best. gg. elektromagn. Felder	10 V/m gemäß IEC 61000-4-3
Best.Gg. elektrostat. Entlad.	6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) gemäß IEC 61000-4-2 8 kV in Umgebungsluft (in Isolierteilen) gemäß IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Emission	Klasse B gemäß IEC 55011
RoHS EUR status	Kompatibel
RoHS EUR-Konformitätsdatum	0727

Vertragliche Gewährleistung

Zeit	18 Monate
------	-----------