


Merkmale

- ◆ Kompakte Ausführung in DIL- oder SMD-Gehäuse
- ◆ Ultraweite 4:1 Eingangsbereiche
- ◆ Geregelte Ausgänge
- ◆ Niedrige Restwelligkeit
- ◆ Keine Grundlast erforderlich
- ◆ Arbeitstemperaturbereich -40 °C bis +85 °C
- ◆ E/A-Isolation 1500 VDC
- ◆ Dauerkurzschlußfest
- ◆ Extern Ein/Aus
- ◆ Bleifreier Aufbau, RoHS-konform
- ◆ 3 Jahre Produktgewährleistung



Die DC/DC-Konverter der Serie TDR-3WI bieten 3 Watt Module mit einem ultraweiten 4:1 Eingangsbereich und genau regulierten Ausgängen auch bei Leerlaufbedingungen. Diese Konverter sind im SMD- oder DIL-Gehäuse lieferbar. Sie arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad über den kompletten Lastbereich und haben eine Extern Ein/Aus-Funktion.

Die Verwendbarkeit in einem Temperaturbereich bis 85 °C, Dauerkurzschlussfestigkeit und die ausgezeichnete Immunität gegenüber Umwelteinflüssen machen diese DC/DC-Konverter sehr zuverlässig. Sie bieten hierdurch eine ideale Lösung bei platzkritischen Anwendungen in Kommunikationssystemen, Geräteausstattungen und industrieller Elektronik.

Modelle

Bestellnummer DIL-Modelle	Bestellnummer SMD-Modelle	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.	Wirkungsgrad typ.
TDR 3-1211WI	TDR 3-1211WISM	4.5 – 18 VDC (12 VDC Nominal)	5.0 VDC	600 mA	81 %
TDR 3-1212WI	TDR 3-1212WISM		12 VDC	250 mA	82 %
TDR 3-1213WI	TDR 3-1213WISM		15 VDC	200 mA	82 %
TDR 3-1222WI	TDR 3-1222WISM		± 12 VDC	±125 mA	82 %
TDR 3-1223WI	TDR 3-1223WISM		± 15 VDC	±100 mA	81 %
TDR 3-2411WI	TDR 3-2411WISM	9 – 36 VDC (24 VDC Nominal)	5.0 VDC	600 mA	80 %
TDR 3-2412WI	TDR 3-2412WISM		12 VDC	250 mA	82 %
TDR 3-2413WI	TDR 3-2413WISM		15 VDC	200 mA	82 %
TDR 3-2422WI	TDR 3-2422WISM		± 12 VDC	±125 mA	82 %
TDR 3-2423WI	TDR 3-2423WISM		± 15 VDC	±100 mA	81 %
TDR 3-4811WI	TDR 3-4811WISM	18 – 75 VDC (48 VDC Nominal)	5.0 VDC	600 mA	80 %
TDR 3-4812WI	TDR 3-4812WISM		12 VDC	250 mA	83 %
TDR 3-4813WI	TDR 3-4813WISM		15 VDC	200 mA	82 %
TDR 3-4822WI	TDR 3-4822WISM		± 12 VDC	±125 mA	82 %
TDR 3-4823WI	TDR 3-4823WISM		± 15 VDC	±100 mA	81 %

Eingangsspezifikationen

Eingangsstrom bei Leerlauf (Nominal-Eingangsspannung)	Modelle mit Eingang 12 V: 40 mA typ. Modelle mit Eingang 24 V: 20 mA typ. Modelle mit Eingang 48 V: 13 mA typ.
Eingangsstrom bei Vollast (Nominal-Eingangsspannung)	Modelle mit Eingang 12 V: 330 mA typ. Modelle mit Eingang 24 V: 165 mA typ. Modelle mit Eingang 48 V: 80 mA typ.
Transiente Überspannung (1 sec. max.)	Modelle mit Eingang 12 V: 25 V max. Modelle mit Eingang 24 V: 50 V max. Modelle mit Eingang 48 V: 100 V max.
EingangsfILTER	Kondensator (siehe EMV-Hinweise auf Seite 3 zur Einhaltung von EN 55022 Klasse A/B)
ESD (Elektrostatische Entladung)	EN 61000-4-2, Luft: ± 8 kV, Kontakt: ± 6 kV, Perf. Kriterium A
Elektrostatische Einstrahlung	EN 61000-4-3 10 V/m, Perf. Kriterium A
Schnelle Transienten / Surge	EN 61000-4-4, ± 2 kV, Perf. Kriterium A EN 61000-4-5, ± 1 kV Perf. Kriterium A mit externem Kondensator z.B. Nippon Chemi-Con KY 220 μ F, 100 V, ESR 48 m Ω
Einkopplungen auf Eingangsleitung	EN 61000-4-6, 10 V _{eff} , Perf. Kriterium A
Reflektierter Ripple-Strom (gemessen mit EingangsfILTER nach Klasse A)	Modelle mit Eingang 12 V: 80 mApk-pk typ. Modelle mit Eingang 24 V: 40 mApk-pk typ. Modelle mit Eingang 48 V: 30 mApk-pk typ.

Ausgangsspezifikationen

Einstellbereich der Ausgangsspannung	± 1 % max
Regelabweichungen	– Eingangsänderung $U_{\text{ein min.}}$ bis $U_{\text{ein max.}}$: 0.2 % max. – Laständerung 0 – 100 %: Single-Ausgang: 1.0 % max. Dual-Ausgang: 1.0 % max. symmetrische Last – Laständerung 10 – 90 %: Single-Ausgang: 0.5 % max. Dual-Ausgang: 0.8 % max. symmetrische Last – Querregelung 25/100 %: 5.0 % max. (Modelle mit Dual-Ausgang)
Minimale Last	nicht erforderlich
Temperaturkoeffizient	± 0.02 %/K
Restwelligkeit (20 MHz Bandbreite)	30 mVpk-pk typ.
Einschaltzeit	– bei U_{ein}: 5 ms typ. – bei Extern Ein: 5 ms typ.
Transienten Einschwingzeit (25 % Lastwechsel)	250 μ s typ.
Kurzschlusschutz	dauernd, automatischer Neustart
Kapazitive Last	- Modelle mit Ausgang 5 V: 1680 μF max. - Modelle mit Ausgang 12 V: 820 μF max. - Modelle mit Ausgang 15 V: 680 μF max. - Modelle mit Ausgang ± 12 V: ± 470 μF max. - Modelle mit Ausgang ± 15 V: ± 330 μF max.

Allgemeine Spezifikationen

Temperaturbereich	– Betrieb: -40 °C bis $+85$ °C – Lagerung: -55 °C bis $+125$ °C – max. Gehäusetemperatur: auf Anfrage
Leistungsreduktion	3.3 %/K ab $+70$ °C
Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)	5 % bis 90 % rel. H max.


Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und $+25$ °C nach Aufwärmzeit, ausgenommen anders spezifiziert.

Allgemeine Spezifikationen

Thermischer Schock	MIL-STD-810F
Vibration	MIL-STD-810F
Zuverlässigkeit, kalkulierte MTBF (MIL-HDBK-217F, +25 °C, ground benign)	> 2 Mio. Std.
Isolationsspannung (60 sec.) – Eingang/Ausgang	1500 VDC
Isolationskapazität – Eingang/Ausgang	50 pF max.
Isulationswiderstand – Eingang/Ausgang (500 VDC)	> 10 GΩ
Sicherheitsstandards	IEC/EN 60950-1, UL 60950-1
Sicherheitszulassungen – UL/cUL	www.ul.com - Zertifikat (File-Nr. e188913)
Schaltfrequenz	100 kHz (Pulsbreitenmodulation)
Extern Ein/Aus – Ein: – Aus: – Konverter aus (Leerlaufstrom)	offen oder hoher Widerstand 2 bis 4 mA Strom über 1 kΩ Widerstand 2.5 mA max.
Umweltverträglichkeit – Reach – RoHS	www.tracopower.com/products/tdr3wi-reach.pdf RoHS Direktive 2002/95/EU


EMV-Hinweise

Empfohlener Filter zur Einhaltung der
EN 55022, Klasse A



Eingangs- spannungen	C1	C3	L1 Wert	Bestell- nummer (SMD Typ)	Datenblatt
12 VDC	4.7 µF / 25 V 1812 MLCC	220pF / 3 kV 1808 MLCC	10 µH	TCK-047	www.tracopower.com/products/tck047.pdf
24 VDC	4.7 µF / 50 V 1812 MLCC		12 µH	TCK-062	www.tracopower.com/products/tck062.pdf
48 VDC	4.7 µF / 100 V 1812 MLCC		10 µH	TCK-047	www.tracopower.com/products/tck047.pdf

Empfohlener Filter zur Einhaltung der
EN 55022, Klasse B



Eingangs- spannungen	C1 & C2	C3	L1 Wert	Bestell- nummer (SMD Typ)	Datenblatt
12 VDC	6.8 µF / 25 V 1812 MLCC	220pF / 3 kV 1808 MLCC	10 µH	TCK-047	www.tracopower.com/products/tck047.pdf
24 VDC	4.7 µF / 50 V 1812 MLCC		12 µH	TCK-062	www.tracopower.com/products/tck062.pdf
48 VDC	4.7 µF / 100 V 1812 MLCC		18 µH	TCK-046	www.tracopower.com/products/tck046.pdf


Alle Spezifikationen bei Nominal-Eingangsspannung, Vollast und +25 °C nach Aufwärmzeit, ausgenommen anders spezifiziert.

Pysikalische Spezifikationen


Gehäusematerial	nicht leitender Kunststoff (UL 94V-0 Klasse)
Gewicht	4.5 g
Löttemperatur (DIL-Gehäuse)	max. 265 °C / 10 sec. (Wellenlötverfahren)
Bleifreier Lötprozess (SMD-Gehäuse)	nach J-STD-020D.01 (siehe auch: www.jedec.org - Registrierung freiwillig)
Empfindlichkeit auf Flüssigkeiten (MSL) (SMD-Gehäuse)	Level 2a nach J-STD-033B.01 (siehe auch: www.jedec.org - Registrierung freiwillig)
Verpackung	10 Stück / Stange 200 Stück / Rolle
	– Stange – Rolle (nur SMD-Modelle; Endung -TR)

Gehäuseabmessungen

DIL-Modelle



SMD-Modelle




Pinbelegung

Pin	Single	Dual
1	– Uein (GND)	– Uein (GND)
2	Extern Ein/Aus	Extern Ein/Aus
6	NC	Common
7	NC	– Uaus
8	+ Uaus	+ Uaus
9	– Uaus	Common
14	+ Uein (Vcc)	+ Uein (Vcc)

NC = Pins ohne Funktion; dürfen elektrisch nicht belegt werden.

Empfohlene Lötanschlussfläche



Abmessungen in [mm], () = Inch
Toleranz Rastergrundmaß: ± 0.5 (± 0.02)
Andere Toleranzen: ± 0.25 (± 0.01)

Spezifikationen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern! Verwenden Sie stets das aktuellste Datenblatt, siehe: www.tracopower.com