



Sonnenschein A512/40 G6* Datenblatt



Zeichnung:



Pole:



*VdS-approved,

Spezifikationen:

Exide Typbe- zeichnung	Sachnummer	Nenn- spannung V	Nenn- kapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20°C Ah	Länge l max. mm	Breite b/w max. mm	Höhe h1 max. mm	Höhe Deckel- ober- kante h1 max. mm	Höhe über An- schluss h2 max. mm	Gewicht ca. kg	Innen- wider- stand nach IEC896- 2 mOhm	Kurz- schluss- strom nach IEC896- 2 A	Max. Belast- ung ca.A	Max. Entlade- strom 5 sec. A	An- schluss G-M6	VDS- Zulassung
A512/40 G6*	NGA5120040HS0BA	12	40	210.0	175.0	175.0	175.0	175.0	14.60	11.6	1069	400	1500	G-M6	*VdS- approved,

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Konstantstromentladung in A (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbe- zeichnung	VpC	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.85	75.0	63.0	50.0	42.0	34.0	22.0	12.0	8.8	6.4	4.3	3.5
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.80	86.0	69.0	57.0	47.0	36.0	23.0	13.0	9.2	6.7	4.4	3.6
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.75	103.0	74.0	61.0	50.0	37.0	24.0	13.0	9.4	6.8	4.5	3.7
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.70	115.0	79.0	64.0	52.0	38.0	24.0	13.0	9.5	6.8	4.5	3.7
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.65	121.0	82.0	66.0	53.0	39.0	24.0	13.0	9.5	6.8	4.5	3.7
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.60	127.0	85.0	67.0	54.0	39.0	24.0	13.0	9.5	6.8	4.5	3.7

Konstantleistungsentladung in W/block (@ 20 °C):

Sachnummer	Exide Typbe- zeichnung	VpC	3min	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.85	958.0	848.0	703.0	578.0	490.0	395.0	300.0	243.0	178.0
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.80	1092	1006	758.0	646.0	538.0	415.0	318.0	255.0	186.0
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.75	1226	1074	822.0	691.0	569.0	432.0	326.0	261.0	189.0
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.70	1390	1156	870.0	719.0	587.0	441.0	331.0	264.0	191.0
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.65	1514	1234	902.0	729.0	597.0	446.0	333.0	265.0	192.0
NGA5120040HS0BA	A512/40G6	1.60	1576	1298	923.0	735.0	603.0	449.0	334.0	266.0	192.0