

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT 2009 BY TE Connectivity

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC: -

DIST: -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFTES KABEL) KÖNNEN DIE DELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN, SOFERN DIE FUNKTIONALITÄET NICHT BEEINTRÄCHTIGT IST.

PROJEKT NR.: -

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL DRAWING	06JAN2010	TB	SED
	A1	ECR-12-017256	10JAN2013	RK	JK
	A2	ECR-13-003321	23FEB2013	RK	JK
	B	CABLE ITEM 9 CHANGED	27FEB2015	GSK	GA

MIN HVL PA6

25A 250V AC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L

NOTES

1

PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING (TE SPEC. 107-18032). EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED

2

100% ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.3.1.1

BEMERKUNGEN

1

VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPÖLSTERKISSEN) VERPACKEN (TE SPEZ. 107-18032). JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.

2

100% ELEKTRISCHE PRÜFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.3.1.1

WIRING SCHEDULE:
BELEGUNGSPLAN:

CONNECTOR	COLOUR/FARBE
+	BROWN/BRAUN
-	BLUE/BLAU

LENGTH SCHEDULE: /Laengentabelle:

TE PART NO.	REV.	LENGTH L (mm)	TOL.	ASSEMBLY COLOR
1-2083033-1	A	500	±20	BLACK
1-2083033-2	A	1000	±20	BLACK
1-2083033-3	A	1500	±20	BLACK
1-2083033-4	A	2000	±20	BLACK
1-2083033-5	B	500	±20	WHITE
1-2083033-6	B	1000	±20	WHITE
1-2083033-7	B	1500	±20	WHITE
1-2083033-8	B	2000	±20	WHITE

SEE TABLE				-	-	-	-	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white	9
-	-	-	-	SEE TABLE				H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black	8
1	1	1	1	-	-	-	-	Ring clip, white	7
-	-	-	-	1	1	1	1	Ring clip, black	6
1	1	1	1	-	-	-	-	Tube, white	5
-	-	-	-	1	1	1	1	Tube, black	4
2	2	2	2	2	2	2	2	MQS pin contact	3
1	1	1	1	-	-	-	-	Pin housing, white HV-1	2
-	-	-	-	1	1	1	1	Pin housing, black HV-1	1
QTY 1 - 8	QTY 1 - 7	QTY 1 - 6	QTY 1 - 5	QTY 1 - 4	QTY 1 - 3	QTY 1 - 2	QTY 1 - 1	DESCRIPTION	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE Connectivity CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE Connectivity INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°

FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN
T.Burzyński
06JAN2010

CHK
S.Sedlakova
06JAN2010

APVD
G.Lindemann
06JAN2010

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

-

CUSTOMER DRAWING

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

1:1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

1

REV
B

NAME

Cable Assembly Mini HVL male to pigtail

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.

©=2083033

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-

TE Connectivity

TE 1470-19 REV 31MAR2000