




Netzanschlussklemmen, 10,0 mm Power terminal blocks, 10.0 mm · Barrettes pour le raccordement secteur 10,0 mm



Für Leiterplattenbohrung Ø1,3



Teilungsgerecht anreihbar

KREN 3

Netzanschlussklemme nach dem Fahrstuhlprinzip, Lötanschlüsse einreihig, stehende Ausführung, Schraube M 2,6

Technische Daten:

- Anwendungsklasse:** HMF nach DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Werkstoffe:**
Kontaktträger: PA 6,6, selbstverlöschend, hellgrau, ähnlich RAL 7035
Klemmkörper: Stahl, verzinkt und chromatiert
Drahtschutz: CuZn, unternickelt und 5 µm verzinkt
Schraube: Stahl, verzinkt und chromatiert
- Mechanische Daten:**
Kontaktabstand: 10,0 mm
Schraube: M 2,6
Prüfdrehmoment: 0,4 Nm nach VDE 0609
Anschlussquerschnitt: eindrängig bis 4 mm², feindrängig bis 2,5 mm², mit Aderendhülse (DIN 46 228/1) bis 2,5 mm²
- Elektrische Daten:**
Strombelastbarkeit: 15 A
Betriebsspannung: 500 VAC, Isolationsgruppe C nach VDE 0110, ohne Leiterplatte
4,5 kV eff. / 60 s
Prüfspannung: ≥ 8,6 mm nach VDE 0110
Kriechstrecke: ≥ 8,6 mm nach VDE 0110
Kriechstromfestigkeit: CTI 600

KREN 3

Power terminal block to operate on the principle of lift clamps, solder type, single row, upright version, screw M 2.6

Technical data:

- Application class:** HMF acc. to DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Materials:**
Body: PA 6,6, self-extinguishing, light grey, similar RAL 7035
Clamp: steel, galvanized and chromated
Wire protection: CuZn, pre-nickel and 5 microns tin-plated
Screw: steel, galvanized and chromated
- Mechanical data:**
Pitch: 10,0 mm
Screw: M 2,6
Testing torque: 0,4 Nm acc. to VDE 0609
Max. wire section: Single wired up to 4 mm², fine wired up to 2,5 mm², with multicore cable end up to 2,5 mm²
- Electrical data:**
Nominal power: 15 A
Nominal voltage: 500 VAC, group C, acc. to VDE 0110 (without p. c. b.)
Test voltage: 4,5 kV, 60 sec.
Air distance: ≥ 8,6 mm acc. to VDE 0110
Creep distance: ≥ 8,6 mm acc. to VDE 0110
Tracking resistance: CTI 600

KREN 3

Barrette de connexion pour le raccordement secteur selon le principe de cosse ascenseur, branchement par soudure sur une rangée, montage vertical, vis M 2,6

Caractéristiques techniques:

- Classe d'utilisation:** HMF suivant DIN 40 040
(-25 °C/+100 °C/≤75%)
- Matériaux:**
Corps isolant: PA 6,6, autoextinguible, gris clair, analogue RAL 7035
Cosse: acier, zingué et chromé
Protège fil: CuZn, sous-nickelé et étamé à 5 µm
Vis: acier, zingué et chromé
- Caractéristiques mécaniques:**
Pas: 10,0 mm
Vis: M 2,6
Couple de serrage de test: 0,4 Nm suivant VDE 0609
Section de raccordement: monobrins jusqu'à 4 mm², multibrins jusqu'à 2,5 mm², avec embout de fil jusqu'à 2,5 mm²
- Caractéristiques électriques:**
Courant nominal: 15 A
Tension nominale: 500 VAC, isolation groupe C suivant VDE 0110, sans le circuit imprimé
Tension de claquage: 4,5 kV pendant 60 secondes
Distance de claquage: ≥ 8,6 mm suivant VDE 0110
Étincellement: ≥ 8,6 mm suivant VDE 0110
Tenue de claquage: CTI 600



Bestellbezeichnung Part-No. Designation	„P“	„L“ mm	VE
KREN 3	3	25,0	200

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.
Les livraisons d'usines ne peuvent être inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).