

NUMMER 829 185
VERWENDET FÜR -
WAR NR. -





ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
Ø	NEUERSTELLUNG	14.04.88	GOERKE
B	NEUES MATERIAL	26JAN96	R. BLU.

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN



- 4 NEUES MATERIAL (PHOSPHOR UND HALOGEN FREI)
3 KONTAKT NACHVERZINNT,
IM KONTAKTIERUNGSBEREICH SELEKTIV VERGOLDET
2 GEEIGNET FÜR LEITERPLATTENDICKE 1,6 MM
1 LÖTBARKEIT DER TEILE NACH
AMP-SPEZIFIKATION NR. 109-11-3

2-829185-3	2	15	Buchsenkontakt	3	CuSn 4	selektiv vergoldet
	1	1	15pol. Buchsengehäuse		PA 6.6, UL94 V-0	4 natur
0-829185-3	2	15	Buchsenkontakt		CuSn 4	nachverzinnt
	1	1	15pol. Buchsengehäuse		PA 6.6, UL94 V-0	4 natur
2-829185-1	2	15	Buchsenkontakt	3	CuSn 4	selektiv vergoldet
	1	1	15pol. Buchsengehäuse		PA 6.6, UL94 V-2	natur
0-829185-1	2	15	Buchsenkontakt		CuSn 4	nachverzinnt
	1	1	15pol. Buchsengehäuse		PA 6.6, UL94 V-2	natur
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± -
			GEZ. 14 APR 1988 GOERKE	GEPR. 20 APR 1988 FIEBERLING		MASSTAB 2:1

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 01/96
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany
BENENNUNG 15POL.UMNL BUCHSENSOCKEL (Standard Ausführung)
ZEICHNUNGS-NR. 829185
FORMAT A3
BLATT 1 VON 1
REV. B

K