

4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

3

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

2

MATED WITH:
PASSEND ZU:

1

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEViate FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRÄECHTIGT IST.

LOC

DIST

P

LTR

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:
EGGMH05061

A6

ECR-11-022043

02JAN12

RK

JK

B1

ECR-11-025566

11JAN2012

TB

SK

B2

ECR-12-017256

14JAN2013

RK

JK

C

CABLE ITEM 7 CHANGED, WIRE DIAGRAM ADDED

21JAN2015

GSK

GA

VIEW A
Ansicht A

NOTES

1

PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING.
EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED.

2

ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.

WIRING SCHEDULE:
BELEGUNGSPLAN:

CONNECTOR	COLOR/FARBE
+	BROWN/BRAUN
-	BLUE/BLAU

LENGTH SCHEDULE:
Laengentabelle:

	TE PART NO.	REV.	LENGTH L (mm)	TOL.
OBSOLETE	960552-1	A	1000	±20
	960552-2	A	1500	±20
	960552-3	A	2000	±20
	1-960552-1	C	2000	±20

BEMERKUNGEN

1

VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPOLSTERKISSEN) VERPACKT.
JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.

2

ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.

OBSOLETE

1	1	1	1	Ring clip, white	9
-	1	1	1	Ring clip, black	8
SEE TABLE	1	1	1	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white	7
1	1	1	1	Tube, white	6
-	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black	5
2	2	2	2	Wire ferrule 0.75mm ²	4
-	1	1	1	Tube, black	3
2	2	2	2	MQS socket contact	2
1	1	1	1	Receptacle housing, red coded	1
QTY 1 - 1	QTY - 3	QTY - 2	QTY - 1	DESCRIPTION	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELIS LETZTGÜELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°
FINISH/OBERFLÄECHE/FARBE
-

DWN
R.Nitschke
29JUN2005

CHK
H.Mayer
29JUN2005

APVD
G.Lindemann
24APR2008

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
7.5mm MINI HVL CABLE ASSEMBLY

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
G-960552

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

SCALE
MASSSTAB
3:2

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
C

1470-19 (3/11)