

|                   |                                   |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                 |  |
|                   | <b>Aderendhülsen AHI isoliert</b> | <b>61721970</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

Aderendhülsen mit Isolation für Schaltschrankbau , nach DIN Farbcode oder deutscher Farbcodierung, CSA zertifiziert, halogenfrei



Halogenfrei

### Anwendungsgebiete

Schaltschränke und Geräteverdrahtung

### Nutzen

Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung  
Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Alle DIN Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4  
CSA zertifiziert, File-Nummer: LR 105629-1

### Hinweis

K=kurz; N=normal; HL=halblang; L=lang ; Weitere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Unter Umständen halten die AEH auch Temperaturen unter -5°C stand. Bitte bei niedrigeren Temperaturen das Anwendungsgebiet mit Lapp Kabel abstimmen.




### Technische Daten

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung: | AHI L 10/18                                  |
| Für mm²:            | 10                                           |
| AWG:                | 8                                            |
| Farbe:              | elfenbein                                    |
| l1 mm:              | 27                                           |
| l2 mm:              | 18                                           |
| d 1 mm:             | 4.6                                          |
| s1 mm:              | 0.2                                          |
| d 2 mm:             | 7.5                                          |
| s2 mm:              | 0.3                                          |
| Bemerkung:          | Halogenfrei                                  |
| Material:           | Kupfer/ Polypropylen<br>Oberfläche: verzinkt |
| Temperaturbereich:  | -5°C bis +105°C*                             |

|                    |                                      |       |
|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Aderendhülsen AHI isoliert | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------------------|-------|

|                   |                                   |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                 |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>Aderendhülsen AHI isoliert</b> | <b>61721970</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |



|                    |                                      |       |
|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Aderendhülsen AHI isoliert | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------------------|-------|