









PROJEKT NR.:		REVISIONS				
P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
C4		ECR-14-015440	16OCT2014	MN	Sche	
C5		ECR-15-006287	22APR2015	SCK	Sche	

VERSION/Ausfuehrung 5-1241608-1




Kontaktkoerper/BODY
MATERIAL CuNiSi F57
Oberflaeche Zinn 0.8-2µm Sn
Silber 1.6-4.6µm Ag ueber Ni im Kontaktbereich, Sn im Crimpbereich
SURFACE TIN 0.8-2µm Sn
SILVER 1.6-4.6µm Ag OVER Ni AT CONTACT AREA, Sn AT CRIMP AREA

Ueberfeder/SPRING
MATERIAL X10CrNi188
Oberflaeche blank
SURFACE UNCOATED

Bemerkungen
NOTES

- 1 Kontakt nur fuer Testzwecke (erhoehnte Steckzyklenzahl), nicht fuer Serieneinsatz
CONTACT ONLY FOR SPECIAL TEST-APPLICATIONS (HIGH MATING-CYCLES). NOT FOR SERIES-APPLICATION
- 2 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Oberflaeche: blank, Material CuNi12Zn24
SURFACE: UNCOATED, MATERIAL CuNi12Zn24



5-1241608-1	C	0.75...1.5	Sn	0.2	A = 3.5 B = 5.1 C = 7.7 L = 16.5	E = 2.7 G = 2.9 D _{DR} = 1.4	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 2.1
1241608-6	C		Ag				
1241608-3	C		Au				
1241608-2	C		Sn				
1241608-1	C	0.35...0.5	Au	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 L = 15.8	E = 1.9 G = 1.9 D _{DR} = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D _{ISO} = 1.4
1452158-2	C		Sn				
1452158-1	B		Sn				
TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	DGB WIRE-SIZE-RANGE mm 2	Oberflaeche SURFACE	Gewicht WEIGHT g	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso' crimp INSU. CRIMP
Abmessungen/DIMENSIONS mm							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AWP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, ZUSÄTZLICHE VERÄNDERUNGEN FÜR DEN VERKEHR, SIND UNTERSCHRIEBEN. DIE ANGABEN SIND FÜR DEN VERKEHR BESTIMMT UND SIND UNTERSCHRIEBEN.		DWN S. Garcia 04FEB2000	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK C. Boemmel 04FEB2000	NAME MGS 1.5, CLEAN BODY Produktgruppenschnitzung, Buchsenkontakt PRODUCT GROUP DRAWING, SOCKET CONTACT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS		APVD D. Jetter 04FEB2000	SIZE A1	
0 PLC ± DIN 1 PLC ± 6930- m 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/ANWINKEL ±° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-18030 APPLICATION SPEC 114-10286	SCALE MASSSTAB 10:1	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -	SHEET BLATT 1 OF 1	
Customer Drawing		Customer Drawing	REV C5	