





Nur für Buchanan Crimpwerkzeug Einstell- $\phi 1,0$ /
only for Buchanan crimping tool adjusting- $\phi 1,0$

Leiterquerschnitt: $0,14-0,37\text{mm}^2$ /wire gauge: AWG 26-22
Oberfläche: versilbert/surface: silver plated



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ Free size tolerances			
				Dat.	Name	Massestab/ Scale 5:1	R15-Kontaktstift Crimpkontakt gedreht 10A crimp contact turned 10A		
			Detail.	07.03.07	Ho				
			Insp.		Be				
			Stand.						
			HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 09 15 000 6107		Blatt/ page /
412766			D-32339 Espelkamp						
Mod.	Dat.	Name				Sub.			