





11 DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt

DEUTSCH REFERENCE DRAWING.NO - 1011-247-1205 REV. F (ENVELOPE DRAWING)

LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DATE	BY	APP
A1	-	A1	29MAY2018	SM	CF
		A2	03JUN2021	SG	GL
		A3	14FEB2022	NS	GCR
		A4	19OCT2023	SN	GCR

A4 PART FROM MOLD TOOL IN CHINA
Teil von Werkzeug in China






NOTES

Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 10/13/17
Fuer Wellrohre: NW 10/13/17
- 9 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 10 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-12S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-12S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 11 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP.
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN DELIVERY CONDITION.
Basierend auf den Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- A4 12 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab


PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE
Teil von Werkzeug in Europa

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

A-A
4:1



L + = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN: 27JUN2013 C.F. FINZER		NAME: C.F. FINZER	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		D. PLC 1. PLC 2. PLC 3. PLC 4. PLC		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
APVD: 28JUN2013		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		WEIGHT GEWICHT		SEE TABLE SIEHE TABELLE	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB		2:1	
SHEET BLATT		1		OF VON		1	
REV REV		A4		REV REV		A4	