

4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG		MATED WITH: PASSEND ZU:		REVISIONS ÄNDERUNGEN	
COPYRIGHT 1997		BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN		Bg1		DESCRIPTION BESCHREIBUNG	
				LOC A1		DATE 07.03.02	
				DIST -		DWN SR	
				P A1		APVD SM	
				LTR -		-	
				PROJEKT NR.: -		neu gezeichnet: Eg00-0835-02	

Technical drawing of a female insert. Dimensions: 20.8, 16, 31.5. Callouts 1, 2, 3, 4 point to different parts of the assembly.

Notes,
1 Material: insert, PC
UL-File Nr.: E101788(R)

Bemerkungen,
1 Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)

Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side

Diagram showing the contact arrangement with 8 pins in a 2x4 grid, numbered 1 to 8.

1	Gewindeeinsatz M3x5.5	Messing	blank	4	
1	Fächerscheibe V3.2	V2A	blank	3	separat in Poly-Beutel
1	Senkschraube M3x6	V2A	blank	2	separat in Poly-Beutel
1	Buchseneinsatz HD.8	Lexan	hellbeige	1	

0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HD.8.Bu.C	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	DWN Schneider 07.03.2002 CHK Schweiger 07.03.2002			
	DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140			
	APVD -	NAME Female insert			
	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.			
	WEIGHT GEWICHT	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. A3 00779 C=1102893			
MATERIAL		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	RESTRICTED TO NUR FUER		
			CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		
			MASSSTAB 1:1		
			BLATT 1 OF 1		
			REV A1		

AMP 1470-19 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T