






PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung

CODING A
Kodierung A




FURTHER CODINGS
Weitere Kodierungen


CODING B
Kodierung B




CODING C
Kodierung C



CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe



CODING D
Kodierung D





CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

SECTION B-B
Schnitt



NOTES
Bemerkungen

- TE CONNECTIVITY (=TE) LOGO AND TE CONNECTIVITY NUMBER, SUNK
TE CONNECTIVITY (=TE) Logo und TE CONNECTIVITY Nummer, vertieft
- CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- FITS TO TE CONNECTIVITY COUNTERPART 1.5MM/2.8MM
TAB HOUSING 1718324
Passend zu TE CONNECTIVITY Gegenstecker 1.5/2.8mm Stiftgehäuse 1718324
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO: 1241436
MAX. WIRESIZE: 1.5mm² FLR
AWG 16 TXL
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP1.5K
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr. 1241436
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm² FLR
AWG 16 TXL
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE CONNECTIVITY NO: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP2.8
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE CONNECTIVITY Nr. 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR
AWG 12 TXL
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der Zweiten Kontaktsicherung
- DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW26 MAX. DIAMETER 31.4MM
Ausgelegt für Wellrohr NW26 max. Durchmesser 31.4mm
- MATED WITH COVER TE CONNECTIVITY No. 1418882
Passend zu Kappe TE CONNECTIVITY Nr. 1418882
- WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- MAX. CABLE TIE WIDTH: 5 mm
max. Kabelbinderbreite: 5 mm
- MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED
BY TE CONNECTIVITY WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE CONNECTIVITY
- FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18617
Passend zur Ausführungsvorschrift 114-18617
- POSSIBLE ALTERNATE MATERIAL PA66-GF30 WILL
BE SHOWN ON MARKING (MATERIAL MARKING IS NOT
VISIBLE ON ASSEMBLED PART)
Mögliches alternatives Material PA66-GF30 wird mit der
Materialkennzeichnung angezeigt. (Materialkennzeichnung ist
beim assemblierten Teil nicht sichtbar)