





## ■ Quetschkabelschuhe nach DIN, Cu 0,5 - 240 mm<sup>2</sup>

■ Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6



### Eigenschaften

- Herstellung nach DIN 46234
- Pressbereich hartverlötet
- Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften

### Werkstoff

- Cu-ETP

### Oberfläche

- galvanisch verzinkt

| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Nenngröße<br>nach DIN | Art.-Nr.       | Abmessung mm |      |    |    |    |     | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----------------------------|--------|
|                                    |                       |                | d1           | d2   | b  | l  | a  | s   |                             |        |
| 0,5 - 1                            | 2,5 - 1               | <b>162025</b>  | 1,6          | 2,8  | 6  | 11 | 5  | 0,8 | 0,060                       | 100    |
|                                    | 3 - 1                 | <b>16203</b>   | 1,6          | 3,2  | 6  | 11 | 5  | 0,8 | 0,060                       | 100    |
|                                    | 3,5 - 1               | <b>162035</b>  | 1,6          | 3,7  | 6  | 11 | 5  | 0,8 | 0,055                       | 100    |
|                                    | 4 - 1                 | <b>16204</b>   | 1,6          | 4,3  | 8  | 12 | 5  | 0,8 | 0,070                       | 100    |
|                                    | 5 - 1                 | <b>16205</b>   | 1,6          | 5,3  | 10 | 13 | 5  | 0,8 | 0,090                       | 100    |
|                                    | 6 - 1                 | <b>*16206</b>  | 1,6          | 6,5  | 11 | 15 | 5  | 0,8 | 0,080                       | 100    |
|                                    | 8 - 1                 | <b>*16208</b>  | 1,6          | 8,4  | 14 | 17 | 5  | 0,8 | 0,130                       | 100    |
|                                    | 10 - 1                | <b>*162010</b> | 1,6          | 10,5 | 18 | 19 | 5  | 0,8 | 0,130                       | 100    |
| 1,5 - 2,5                          | 3 - 2,5               | <b>16303</b>   | 2,3          | 3,2  | 6  | 11 | 5  | 0,8 | 0,065                       | 100    |
|                                    | 3,5 - 2,5             | <b>163035</b>  | 2,3          | 3,7  | 6  | 11 | 5  | 0,8 | 0,065                       | 100    |
|                                    | 4 - 2,5               | <b>16304</b>   | 2,3          | 4,3  | 8  | 12 | 5  | 0,8 | 0,080                       | 100    |
|                                    | 5 - 2,5               | <b>16305</b>   | 2,3          | 5,3  | 10 | 14 | 5  | 0,8 | 0,090                       | 100    |
|                                    | 6 - 2,5               | <b>16306</b>   | 2,3          | 6,5  | 11 | 16 | 5  | 0,8 | 0,110                       | 100    |
|                                    | 8 - 2,5               | <b>16308</b>   | 2,3          | 8,4  | 14 | 17 | 5  | 0,8 | 0,130                       | 100    |
|                                    | 10 - 2,5              | <b>*163010</b> | 2,3          | 10,5 | 15 | 17 | 5  | 0,8 | 0,160                       | 100    |
|                                    | 12 - 2,5              | <b>*163012</b> | 2,3          | 13,0 | 18 | 19 | 5  | 0,8 | 0,160                       | 100    |
| 4 - 6                              | 4 - 6                 | <b>16504</b>   | 3,6          | 4,3  | 8  | 14 | 6  | 1,0 | 0,140                       | 100    |
|                                    | 5 - 6                 | <b>16505</b>   | 3,6          | 5,3  | 10 | 15 | 6  | 1,0 | 0,160                       | 100    |
|                                    | 6 - 6                 | <b>16506</b>   | 3,6          | 6,5  | 11 | 16 | 6  | 1,0 | 0,170                       | 100    |
|                                    | 8 - 6                 | <b>16508</b>   | 3,6          | 8,4  | 14 | 19 | 6  | 1,0 | 0,220                       | 100    |
|                                    | 10 - 6                | <b>165010</b>  | 3,6          | 10,5 | 18 | 21 | 6  | 1,0 | 0,290                       | 100    |
|                                    | 12 - 6                | <b>*165012</b> | 3,6          | 13,0 | 18 | 21 | 6  | 1,0 | 0,280                       | 100    |
| 10                                 | 5 - 10                | <b>16525</b>   | 4,5          | 5,3  | 10 | 16 | 8  | 1,1 | 0,230                       | 100    |
|                                    | 6 - 10                | <b>16526</b>   | 4,5          | 6,5  | 11 | 17 | 8  | 1,1 | 0,240                       | 100    |
|                                    | 8 - 10                | <b>16528</b>   | 4,5          | 8,4  | 14 | 20 | 8  | 1,1 | 0,290                       | 100    |
|                                    | 10 - 10               | <b>165210</b>  | 4,5          | 10,5 | 18 | 21 | 8  | 1,1 | 0,340                       | 100    |
|                                    | 12 - 10               | <b>165212</b>  | 4,5          | 13,0 | 22 | 23 | 8  | 1,1 | 0,420                       | 100    |
| 16                                 | 5 - 16                | <b>16535</b>   | 5,8          | 5,3  | 11 | 20 | 10 | 1,2 | 0,390                       | 100    |
|                                    | 6 - 16                | <b>16536</b>   | 5,8          | 6,5  | 11 | 20 | 10 | 1,2 | 0,380                       | 100    |
|                                    | 8 - 16                | <b>16538</b>   | 5,8          | 8,4  | 14 | 22 | 10 | 1,2 | 0,430                       | 100    |
|                                    | 10 - 16               | <b>165310</b>  | 5,8          | 10,5 | 18 | 24 | 10 | 1,2 | 0,500                       | 100    |
|                                    | 12 - 16               | <b>165312</b>  | 5,8          | 13,0 | 22 | 26 | 10 | 1,2 | 0,580                       | 100    |
| 25                                 | 5 - 25                | <b>16545</b>   | 7,5          | 5,3  | 12 | 25 | 11 | 1,5 | 0,750                       | 100    |
|                                    | 6 - 25                | <b>16546</b>   | 7,5          | 6,5  | 12 | 25 | 11 | 1,5 | 0,690                       | 100    |
|                                    | 8 - 25                | <b>16548</b>   | 7,5          | 8,4  | 16 | 25 | 11 | 1,5 | 0,750                       | 100    |
|                                    | 10 - 25               | <b>165410</b>  | 7,5          | 10,5 | 18 | 26 | 11 | 1,5 | 0,760                       | 100    |
|                                    | 12 - 25               | <b>165412</b>  | 7,5          | 13,0 | 22 | 31 | 11 | 1,5 | 0,920                       | 100    |
|                                    | 16 - 25               | <b>165416</b>  | 7,5          | 17,0 | 28 | 35 | 11 | 1,5 | 1,320                       | 100    |

■ **Quetschkabelschuhe nach DIN,  
Cu 0,5 - 240 mm<sup>2</sup>**

| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Nenngröße<br>nach DIN | Art.-Nr.      | Abmessung mm |      |    |    |    |     | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------|----|----|----|-----|-----------------------------|--------|
|                                    |                       |               | d1           | d2   | b  | l  | a  | s   |                             |        |
| 35                                 | 6 - 35                | <b>16556</b>  | 9,0          | 6,5  | 15 | 26 | 12 | 1,6 | 1,010                       | 100    |
|                                    | 8 - 35                | <b>16558</b>  | 9,0          | 8,4  | 16 | 26 | 12 | 1,6 | 0,980                       | 100    |
|                                    | 10 - 35               | <b>165510</b> | 9,0          | 10,5 | 18 | 27 | 12 | 1,6 | 1,000                       | 100    |
|                                    | 12 - 35               | <b>165512</b> | 9,0          | 13,0 | 22 | 31 | 12 | 1,6 | 1,260                       | 100    |
|                                    | 16 - 35               | <b>165516</b> | 9,0          | 17,0 | 28 | 36 | 12 | 1,6 | 1,550                       | 100    |
| 50                                 | 6 - 50                | <b>16566</b>  | 11,0         | 6,5  | 18 | 34 | 16 | 1,8 | 1,650                       | 100    |
|                                    | 8 - 50                | <b>16568</b>  | 11,0         | 8,4  | 18 | 34 | 16 | 1,8 | 1,650                       | 100    |
|                                    | 10 - 50               | <b>165610</b> | 11,0         | 10,5 | 18 | 34 | 16 | 1,8 | 1,600                       | 100    |
|                                    | 12 - 50               | <b>165612</b> | 11,0         | 13,0 | 22 | 36 | 16 | 1,8 | 1,800                       | 100    |
|                                    | 16 - 50               | <b>165616</b> | 11,0         | 17,0 | 28 | 40 | 16 | 1,8 | 2,100                       | 100    |
| 70                                 | 6 - 70                | <b>16576</b>  | 13,0         | 6,5  | 22 | 38 | 18 | 2,0 | 2,600                       | 50     |
|                                    | 8 - 70                | <b>16578</b>  | 13,0         | 8,4  | 22 | 38 | 18 | 2,0 | 2,500                       | 50     |
|                                    | 10 - 70               | <b>165710</b> | 13,0         | 10,5 | 22 | 38 | 18 | 2,0 | 2,500                       | 50     |
|                                    | 12 - 70               | <b>165712</b> | 13,0         | 13,0 | 22 | 38 | 18 | 2,0 | 2,400                       | 50     |
|                                    | 16 - 70               | <b>165716</b> | 13,0         | 17,0 | 28 | 42 | 18 | 2,0 | 2,700                       | 50     |
| 95                                 | 8 - 95                | <b>16588</b>  | 15,0         | 8,4  | 24 | 42 | 20 | 2,5 | 4,300                       | 50     |
|                                    | 10 - 95               | <b>165810</b> | 15,0         | 10,5 | 24 | 42 | 20 | 2,5 | 4,100                       | 50     |
|                                    | 12 - 95               | <b>165812</b> | 15,0         | 13,0 | 24 | 42 | 20 | 2,5 | 3,900                       | 50     |
|                                    | 16 - 95               | <b>165816</b> | 15,0         | 17,0 | 28 | 44 | 20 | 2,5 | 4,100                       | 50     |
| 120                                | 8 - 120               | <b>16598</b>  | 17,0         | 8,4  | 24 | 44 | 22 | 3,0 | 5,601                       | 50     |
|                                    | 10 - 120              | <b>165910</b> | 17,0         | 10,5 | 24 | 44 | 22 | 3,0 | 5,600                       | 50     |
|                                    | 12 - 120              | <b>165912</b> | 17,0         | 13,0 | 24 | 44 | 22 | 3,0 | 5,400                       | 50     |
|                                    | 16 - 120              | <b>165916</b> | 17,0         | 17,0 | 28 | 48 | 22 | 3,0 | 5,800                       | 50     |
| 150                                | 10 - 150              | <b>166010</b> | 19,0         | 10,5 | 30 | 50 | 24 | 3,2 | 7,600                       | 50     |
|                                    | 12 - 150              | <b>166012</b> | 19,0         | 13,0 | 30 | 50 | 24 | 3,2 | 7,600                       | 50     |
|                                    | 16 - 150              | <b>166016</b> | 19,0         | 17,0 | 30 | 50 | 24 | 3,2 | 7,500                       | 50     |
| 185                                | 12 - 185              | <b>166112</b> | 21,0         | 13,0 | 36 | 50 | 28 | 3,5 | 11,300                      | 50     |
|                                    | 16 - 185              | <b>166116</b> | 21,0         | 17,0 | 36 | 50 | 28 | 3,5 | 11,300                      | 50     |
| 240                                | 12 - 240              | <b>166212</b> | 23,5         | 13,0 | 38 | 56 | 32 | 4,0 | 15,900                      | 25     |
|                                    | 16 - 240              | <b>166216</b> | 23,5         | 17,0 | 38 | 56 | 32 | 4,0 | 15,900                      | 25     |

► \* = nicht genormt

► Werkzeug: siehe Tabelle Seite 85