

Mit Reflektor/With reflector

OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code	ANSI code	LIF code	Spannung / voltage	Leistung / power	Sockel / base	Reflektor / reflector	Beschichtung / coating	Mittlere Lebensdauer / average life	Philips	GE product code	Ushio
64255			8 V	20 W	GZX4	MR11, 35 mm	weiß/white	50 h			
64605			8 V	50 W	GZ4	MR11, 35 mm	weiß/white	25 h			
64607	EFM	A1/229	8 V	50 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	aluminium	50 h	6847 FO	21276	JCR8V-50W
93609	ENL		12 V	50 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	3000 h		25475	ENL12V-50W
64613			12 V	75 W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	blau/blue	25 h	14513 blue		
64615 HLX	EFN	A1/230	12 V	75 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50 h	6853	21277	JCR12V-75W
64617			12 V	75 W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	weiß/white	25 h	13865		
64617 S			12 V	75 W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	weiß/white	25 h	13865		
64624		A1/51	12 V	100 W	G5,3-4,8	MR11, 35 mm	weiß/white	25 h	12037		
64627 HLX	EFP	A1/231	12 V	100 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50 h	6834	21278	
64629	EFP-6		12 V	100 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	600 h			
64637		A1/271	12 V	100 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	1500 h			
64608	EPZ		13,8 V	50 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000 h	13189	43948	EPZ13.8V-50W
64618	DED		13,8 V	85 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000 h	13194	43950	JCR13.8V-85W
64619	EPX		14,5 V	90 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	500 h	13186	42614	JCR14.5V-90W
64620	EFR-5		15 V	150 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	500 h			
64634 HLX	EFR	A1/232	15 V	150 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	weiß/white	50 h	6423	21279	
64635 HLX ¹⁾			15 V	150 W	GZ6,35	MR16, 51 mm	gold	50 h			
93631	DNF		21 V	150 W	GX7,9	MR18, 58 mm	weiß/white	25 h	14529	39742	
93637	EJV		21 V	150 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	40 h	5995/EJV	32831	JCR12V-150W
93638	EKE		21 V	150 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	200 h	13629	35200	JCR12V-150W
64653 HLX	ELC	A1/259	24 V	250 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	50 h	13163	37462	JCR24V-250W
93653	ELC-3		24 V	250 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	300 h	13163/3H	15377 ELC/500	
64659	ELC-10		24 V	250 W	GX5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	1000 h			JCR24V-250W 10H
93505	EVW		82 V	150 W	GY5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	50 h	13830	11110	JCR82V-150W
93510	EXY		82 V	250 W	GX5,3	MR13, 42 mm	weiß/white	200 h	13632	12097	
93515	EXR		82 V	300 W	GX5,3	MR13, 42 mm	weiß/white	35 h	14502	12092	
93520	FHS		82 V	300 W	GX5,3	MR13, 42 mm	weiß/white	70 h	13634	47614	
93525	ENX		82 V	360 W	GY5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	75 h	13824	41705	JCR82V-360W
93506	ENH		120 V	250 W	GY5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	175 h	13095	38686	JCR120V-250W
93518	ELH		120 V	300 W	GY5,3	MR16, 51 mm	weiß/white	35 h	13096	38476	JCR120V-300W

www.osram.com



Halogen lamps

Halogenlampen, Nieder- und Mittelvolt für Effektlicht, technische und medizinische Anwendungen

Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT



Ohne Reflektor/Without reflector

OSRAM Bestellbezeichnung / OSRAM order code	ANSI code	LIF code	Spannung / voltage	Leistung / power	Sockel / base	Mittlere Lebensdauer / average life	Philips	GE product code	Ushio
64222 ²⁾			6 V	10 W	PG22	300 h			
64223		M/43	6 V	10 W	G4	300 h	5972		
64225	FHD/ESA	M/29	6 V	10 W	G4	100 h	7387	34720	JC6V-10W
64250 HLX	ESB	M/30	6 V	20 W	G4	100 h	7388	34718	JC6V-20W
64251 HLX ²⁾			6 V	20 W	PG22	100 h			
64265 HLX			6 V	30 W	G4	100 h	5761		
64275 ²⁾		M/137	6 V	35 W	G4	50 h			
64258			12 V	20 W	G4	2000 h	14546	34715	
64258A			12 V	20 W	G4	2000 h	14546	34715	
64260 ²⁾		M/185	12 V	30 W	PG22	50 h			
64261 ²⁾		M/130	12 V	30 W	G6,35	50 h			
64602		M/134	12 V	50 W	G6,35	1100 h		12713	
64609 HLX			12 V	50 W	PG22	50 h			
64610 HLX	BRL	A1/220	12 V	50 W	G6,35	50 h	7027	18234	JC12V-50W
64611 HLX ²⁾			12 V	50 W	G6,35	100 h			
62138 HLX ²⁾			12 V	100 W	G6,35	50 h			
64621 HLX ²⁾			12 V	100 W	PG22	2000 h			
64623 HLX	EVA	M/28	12 V	100 W	GY6,35	2000 h	7724	12718	JC12V-100WB
64625 HLX	FCR	A1/215	12 V	100 W	GY6,35	50 h	7023	14876	JC12V-100W
64626 HLX	EHE	A1/45	12 V	100 W	PG22	50 h	6839C		
64628 FDT	FDT	A1/261	12 V	100 W	GY9,5	50 h	5973	35321	JC12V-100WC1
64633 HLX	BRJ	A1/234	15 V	150 W	G6,35	50 h	6550	18235	JC15V-150W
64291 XIR ²⁾			22,8 V	40 W	G6,35	800 h			
64650			22,8 V	50 W	G6,35	1300 h	12429		
64668 XIR ²⁾			22,8 V	80 W	G6,35	750 h			
64292 XIR ²⁾			22,8 V	150 W	G6,35	600 h			
64638 HLX ²⁾			24 V	100 W	G6,35	300 h			
64647			24 V	120 W	G6,35	300 h			
64640 HLX	FCS	A1/216	24 V	150 W	G6,35	50 h	7158 XHP	13598	JC24V-150W
64641 HLX			24 V	150 W	G6,35	2000 h			
64642 HLX	FDV	M/184	24 V	150 W	G6,35	300 h			JC24V-150WC1
64643	FDS	A1/262	24 V	150 W	GY9,5	100 h	5974	37695	
64654 HLX ²⁾			24 V	250 W	GY9,5	300 h			
64655 HLX	EHJ	A1/223	24 V	250 W	G6,35	50 h	7748 XHP	14874	JC24V-250W
64657 HLX	EVC	M/33	24 V	250 W	G6,35	300 h	6958	34768	
64656 HLX	FNT		24 V	275 W	G6,35	75 h	13700	18241	
64663 HLX	EVD	A1/239	36 V	400 W	G6,35	50 h	7787 XHP		JC36V-400WS
64664 HLX		A1/270	36 V	400 W	G6,35	150 h	7787		JC36V-400WS5

Sie finden uns im Internet unter/Please see our website:
<http://www.osram.de> oder/ <http://www.osram.com>

¹⁾ Infrarotstrahler, Temperatur im Brennpunkt ca. 1300 °C/
Infrared spotlight, temperature in the focal point approx. 1300 °C
²⁾ Exklusiv nur bei Osram / Osram exclusive type

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an/
For further information please contact:

OSRAM GmbH

Display/Optic Division,
BU Entertainment

Nonnendammallee 44
13625 Berlin
Germany

Tel.: +49 (0) 30 33 86 21 74
Fax: +49 (0) 30 33 86 23 59

e-mail: entertainment-light@info.osram.com

Nur für den internen Gebrauch!/For internal use only!