




Circuit diagram				1	2	3	4
A							
B							
C	Allgemeine Toleranzen		General tolerances		Tolérances en général		
	Daten (single phase) data		caractéristiques				
	Nennstrom bei Umgebungstemp.		rated current at ambient temp.		courant nominal à une température ambiante		4 A
D	Nennspannung		rated voltage		tension nominal		max. 250 V, 50/60Hz
	Betriebsfrequenz		operating frequency		fréquence de service		max. 400 Hz
	Ableiststrom im Betrieb		Operational leakage current		courant de fuite en fonction		Spannung P-E / Frequenz -- VAC -- Hz I max. -- mA
E	Berechnung mit C-Tol.		Calculation with C-tol.		Calculatión avec C-tol.		+20
	Maximaler Ableiststrom		Max leakage current		courant maximale de fuite		Tol. (%)
	Unterbruch des Nullleiters		with interruption of the neutral conductor		avec l'interruption du conducteur neutre		Spannung P-E / Frequenz -- VAC -- Hz I max. -- mA
F	Berechnung mit C-Tol.		Calculation with C-tol.		Calculatión avec C-tol.		+20
	DC-Widerstand		DC-resistance		DC-résistance		Tol. (%)
	Prüfspannung 100% Schlusskontr.		test voltage 100% final test		tension d'essais contrôle final 100%		@ 25 °C max. 2 x 52 mOhm
	Wiederholung mit 80% der angegebenen Werte		repetition with max. 80% of the specified values		répétition avec max. 80% des valeurs spécifiques		P/N->E P->N 2 kV/50Hz ± 2s
	Zulässige Betriebstemp.		temperature range		gamme de température		- 25 °C bis/to/à + 100 °C
	Klimatische Prüfklasse		climatic test class		classe d'essais climatique		25/100/21 (IEC/CEI 60068-1)
I I I SCHAFFNER Type EH28-4,0-02-3M5-X				2100-094 C			
1				2			
3				4			

Dimensions (mm)		5	6	7	8
A					
	B				
		C			
D	Zusatzangaben		additional information		
E	Vergussmasse		potting compound		
	Gewicht		weight		
	Prüfzeichen		approvals		
F	☐ CSA / C-US		☐ CSA C 222 No.8		
	UL 1283		☐ UL UL 1283		
	Additional remarks:		☐ SEMKO ☐ EN 133200		
	Remarques additionals:		☐ IEC 60939		
	Für Masse ohne Toleranz		pour mesure sans tolérance		
	Datenblatt (single phase)		data sheet		
	Copyright by SCHÄFFNER EMV AG		scale 1:5:1		
Ind. revision date		date			
Schaffner EMC LAIPHUN THAILAND		I I I SCHAFFNER			
Part.-No. 298-202		DB3 2100-094 C			
plot date		page 1 von 1			