





NOTICE DE CONTROLE

- EFFORT DE VERROUILLAGE DU MODULE PORTE CLIPS DANS LE BOITIER PORTE MODULE SUIVANT F2 : 20 N mini - 40 N Maxi.
- EFFORT DE TENUE DU MODULE PORTE CLIPS DANS LE BOITIER PORTE MODULE SUIVANT F1 : 100 N mini.
- LE CONTROLE DE CONFORMITE DES ALVEOLES ET DES LINGUETS D'ACCROCHE DU PORTE CLIP SUR LE BOITIER PORTE MODULE EST ASSUREE PAR LE CONTROLE AU CALIBRE SUR LES COMPOSANTS (REF INCA 512 ET 513)
- CONFORME SUIVANT STE B217050

ENCOMBREMENT ENSEMBLE SUPPORT MAXIFUSE COMPLET




CLIPS UTILISABLES

TYCO PN	DESIGNATION	F1 (DV INACTIF)	FE (DV ACTIF)
1544106-1	CLIP 8 mm MAXIFUSE CAPACITE 7 A 10 mm ²	< 30 N	> 175 N
1544107-1	CLIP 8 mm MAXIFUSE CAPACITE 3 A 6 mm ²	< 30 N	> 175 N

CONDITIONNEMENT

REF PRONER COMATEL	REF TYCO	REF CLIENT	DESIGNATION	N°du carton GALIA	VRAC	Nb de pièces Par Barquette	Nb de barquettes par carton	Nb de pièces par carton	Poids du carton
P8010089400	1544109-1	-	Boitier Porte Module équipé	9	NON	32	8	256	9 Kg

EMPILER LES PLATEAUX TOUJOURS DANS LE MEME SENS
+1 Intercalaire carton entre chaque couche



Barquette thermoformée

TYCO PN	COMPOSANTS	Quantite	MATIERE	COULEUR	Revision
1544109-1	1544671-1	1	1544789-1	Noir	A
	1544672-1	1	1544792-1	Blanc	B

1544109-1 IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO CONTACT THE SUPPLIER FOR THE LATEST REVISION		OWN: L. CORONELLI, 04FEB2004 CHK: P. FLORES, 04FEB2004 APVD: J. DAHER, 04FEB2004	Tyco Electronics France SAS RN 90, 38530 Chappareillon	
DIMENSIONS: mm		NAME: BOITIER PORTE MODULE EQUIPE WATERTIGHT MAXIFUSE BOX		SIZE: 411-15696
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±, 1 PLC ±, 2 PLC ±, 3 PLC ±, 4 PLC ±, ANGLES ±5°		PRODUCT SPEC: APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO: -
MATERIAL: SEE TABLE		WEIGHT: 24.5 g		SCALE: 1.000
CUSTOMER DRAWING		00779 ©=1544109		SHEET 1 OF 1 REV F