

DWG. NO.
SD-51283-012

F

D






V

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

EC NO. DRWN: CHK: APPR:		EC NO. DRWN: CHK: APPR:		EC NO. DRWN: CHK: APPR:		EC NO. DRWN: CHK: APPR:		RELEASED '04/05/11 EC NO. J2004-4150 DRWN: T.UENO CHK: M.SASAO APPR: M.SASAO		DESCRIPTION		MATERIAL 材料		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 5-1		DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH		THIRD ANGLE PROJECTION		☐ mm INCH ☐ mm INCH ☒ mm ONLY		REVISE ON CAD ONLY	
								Ø		REV		FINISH 仕上げ		10 UNDER 未満		±0.2		DRAWN BY & DATE T.UENO '04/05/11		TITLE: 0.5 I/O S/T CONN. REC.HS'G ASS'Y 20CKT. -LEAD FREE-					
												30 OVER 以上		±0.25		CHECKED BY & DATE M.SASAO '04/05/11									
												WIRE RANGE 適用電線範囲		30 OVER 以上		±0.3		APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/05/11		MOLEX INCORPORATED					
												INS. RANGE 被覆外径		ANGLE 角度		±3°		CAD FILENAME SD-51283-012.S01		MATERIAL NO. SEE CHART		DRAWING NO. SD-51283-012		SHEET NO. 1 OF 2	
																								SIZE B	



カプトンテープ貼り付け位置
POSITION OF KAPTON TAPE

NOTE:

- 適合プラグ番号: 501014-2071
APPLICABLE PLUG NO.: 501014-2071
- 材質
MATERIAL
 - ハウジング: ガラス入り耐熱樹脂
94V-0, 黒色
HOUSING: G.F. HEAT RESISTANT PLASTIC
94V-0, BLACK COLOR
 - ターミナル: 銅合金
TERMINAL COPPER ALLOY
 - リセ シールド: ステンレス鋼
REC. SHIELD STAINLESS STEEL
- メッキ仕様
PLATING
 - ターミナル
TERMINAL
 - 接点部: 金メッキ 0.1 MICROMETER MIN.
CONTACT AREA GOLD
: パラジウムニッケルメッキ 0.2 MICROMETER MIN.
PALLADIUM-NICKEL
 - 半田付け部: 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
SOLDER TAIL AREA TIN
 - 下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING NICKEL
 - リセ シールド
REC. SHIELD
 - 錫メッキ: 1.0 MICROMETER MIN.
TIN
 - 下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 MICROMETER MIN.
UNDER-PLATING NICKEL
- 本製品は 51283-20*1 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 51283-20*1.

無 WITHOUT	51283-2016	51283-20*6	
有 WITH	51283-2006		
KAPTON TAPE	MATERIAL NO.	MODEL NO.	
	DIMENSIONS:	SHT	REV
☐ THIRD ANGLE PROJECTION	☐ mm INCH ☐ mm ONLY	REVISE ON CAD ONLY	

MOLEX INCORPORATED

