


HELUSOUND® DMX+POWER

neu



Typ Aufbau

Leiter-Material:
Aderisolation:
Aderisolation 2:
Aderfarben:
Verseilelement:
Außenmantelmaterial:
Kabelaußendurchmesser:
Außenmantelfarbe:

DMX Leitung (1x2x0,25) + 3G1,5

Kupfer, blank
Foam-Skin-PE (DMX), PVC (Power)
PVC
rot, weiss (DMX); braun, blau, gn/ge (Power)
DMX-Element mit Power-Element und Füller verseilt
PVC kälteflexibel
ca. 13,2 mm
schwarz

Elektrische Daten

Wellenwiderstand:
Leiterwiderstand, max.:
Isolationswiderstand, min.:

110 Ohm
53 Ohm/km
10 GOhm x km

Technische Daten

Gewicht:
Min. Biegeradius bei Verl.:
Temperaturbereich Betrieb min.:
Temperaturbereich Betrieb max.:
Cu-Zahl:

ca. 50 kg/km
64 mm
-30°C
+70°C
60,5 kg/km

Artikelnummer

Technische Änderungen vorbehalten.

400151

Anwendung

Das HELUSOUND® DMX+POWER Kombikabel vereint eine geschirmte Lichtsteuerungsleitung und Netzversorgungsleitung. Die durch ein verzinnertes Kupfergeflecht geschirmte DMX-Leitung ist bestens zur Steuerung von Lichtanlagen und -Mischpulten (110 Ohm Wellenwiderstand) geeignet. Es besticht durch seinen weichen PVC Mantel und ist für den Einsatz in der Innen- sowie Ausseninstallation geeignet. Die DMX-Leitung kann ebenso für die Übertragung von Audiosignalen eingesetzt werden, beispielsweise als Mikrofonleitung oder als Zuleitung für aktive Lautsprechersysteme.