


*a



*a Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1610 01	2	250

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1610 01

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Lötäugen, für Snap-in-Frontmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA GF
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt/versilbert
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	5,8 mm
Durchmesser Mittelstift	2,35 mm
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–15 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Netzgerätesteckern 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Strombelastbarkeit	1 A
Nennspannung	12 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1610 01

Power supply chassis socket, straight version, with solder eyes, for snap-in front side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	PA GF
Contact	Cu alloy, nickeled/silvered
3. Mechanical data	
Diameter opening	5.8 mm
Diameter center pin	2.35 mm
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–15 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	power supply plugs 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Nominal power	1 A
Nominal voltage	12 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1610 01

Embase femelle d'alimentation, version droite, avec cosses à souder, pour montage de front, à encliqueter

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF
Contact	Cu alliage, nickelé/argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	5,8 mm
Diamètre pointe centrale	2,35 mm
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–15 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles d'alimentation 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ mΩ
Courant nominal	1 A
Tension nominale	12 V DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ