

00	05.02.04	Reindl	148553
Ind. Rev.	Datum	Name	Änderung
	date	name	modification
Werkstoffe / Materials:			
base : PET sw 30KGV UL 94 V-0			
Deckel cover : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger actuator : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse terminals : CuZn10 gal. Ag/silver plated			
Kontakte contacts : AgNi10			
Zusatzbetätiger: XSCrNi1810			
Aux. Actuator			
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V-1E4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40T120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PT1 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction	
according to DIN 41635 Form B		Benennung / Description:	
Subminiaturschalter DC		Subminiature switch	
Maßstab/Scale:		C H E R R Y	
2:1		G . m . b . H	
91275 Auerbach/Dpf.		Cherrystraße	

Ersatz für/Replace for:		Kunde/Customer	
DC1C-L1RC		Teile-Nr. / Part No.	
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		Datum / Date	
05.02.04		Name / Name	
Reindl		Geprüft/Approved	
06.02.04		Teufel	

Ruhestellung max. 20 rest position					
Schaltpunkt 16.2 ±1.5 operating point					
Zulässige Endstellung min 13.2 approved endposition					
Schutzart: IP 67 protective system					
Anschlüsse: IP 00 terminals					
DC1C-L1RC	max. 5 mm	min. 1.5 mm	max. 0.6 mm	max. 80 cN	min. - cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Schaltbild circuit diagram					
Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DC-00001. Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben. Further details please refer to technical specification TS-DC-00001. In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.					