

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,19

© COPYRIGHT 19

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

ECN

DATE

DWN

APVD

D

REDRAWN

FJ00-0518-97


9Apr'97

C.O

I.H



類似 No. 202711-1

SIMILAR SHIELD No. 202711-1



ネジ (200783-2)

SCREW (200783-2)

ステンレススチール、不動態処理、一個
STAINLESS STEELS, PASSIVATED, 1Pデイトコード
DATE CODE#6-32UNC-2B ネジ穴 4 箇所
#6-32UNC-2B SCREW HOLE, 4Pネジ (1-21103-9) #4-40UNC-2A 長さ 19.1 参考
SCREW (1-21103-9) #4-40UNC-2A LENGTH 19.1 REF
ステンレススチール、不動態処理、二個
STAINLESS STEELS, PASSIVATED, 2Pネジ (1-21103-3) #4-40UNC-2A 長さ 6.4 参考
SCREW (1-21103-3) #4-40UNC-2A LENGTH 6.4 REF
ステンレススチール、不動態処理、二個
STAINLESS STEELS, PASSIVATED, 2Pケーブルクランプ(170966-2)
CABLE CRIMP (170966-2)
スチール、錫めっき、一個
STEELS, TIN PLATING, 1Pシールド(右/171075-4) (左/3-171075-2)
SHIELD (RIGHT/171075-4) (LEFT/3-171075-2)
スチール、錫めっき、各一個 板厚 0.8±0.1
STEELS, TIN PLATING 1P EACH THICKNESS 0.8±0.1

NOTE

1. 電線束線径: 最大φ 26, 最小φ 17

WIRE BUNDLE THICKNESS; MAX φ 26, MIN φ 17

2. -1 絶縁スリーブなし

-1 WITHOUT INSULATED SLEEVE

-2 絶縁スリーブ(P/N21330-4) 2ヶ添付

-2 INSULATED SLEEVE (P/N21330-4) WITH 2 PEACE

3. リベット(スチール ニッケルめっき)で、固定側ケーブルクランプ
(スチール 錫めっき)を組込んだもの。ASSEMBLED CABLE CLAMP FIXED SIDE (STEELS, TIN PLATING)
BY RIVET (SCALE, NICKEL PLATING)THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DWN

3/APR/97

C.OHASHI

CHK

9Apr'97

APVD

9Apr'97

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

単位: 概

mm

TOLERANCES UNLESS

OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

±0.4

±1°

MATERIAL

材料

上図参照
SEE DWG

FINISH

仕上

上図参照
SEE DWG

WIRE RANGE

包含電線断面積

INSULATION DIA

被覆外径

AMP

日本エー・エム・シー株式会社

Kawasaki, Japan

NAME

名称

75極90°シールド

75POS 90° SHIELD

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

C-171076

RESTRICTED TO

-

SCALE

尺度

NON

SHEET

1

OF

1

REV

D