










**Lochbild
board drillings**



Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm



17 34 110 4101	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
17 34 110 2101	2	Au über/over Ni
17 34 110 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktfläche nach IEC contact plating acc. to IEC

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 61076-4-101	
				Dat.	Name	2:1 5:1	har-bus HM Federleiste, Typ AB-22, 110 pol. har-bus HM female connector, type AB-22, 110 pol.
			Detail.	01.06.01	Hm		
			Insp.	01.06.01	Ko		
			Stand.				
34650	04.02.08	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 17 34 110 x101	Blatt/ page
30073	06.08.01	Wi					
27619							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	