Résumé de gamme

Raccordement sur circuits imprimés lmi®



Pas de 3,5 à 7,62 mm
Tension d'emploi jusqu'à 400 Vac.
Intensité admissible jusqu'à 25 A.
Section de raccordement jusqu'à 4 mm².
Simple, double ou triple étage.
Vis à étrier, vis à linguet, ressort et ADO system®





Pas de 3,5 à 7,62 mm
Tension d'emploi jusqu'à 500 Vac
Intensité admissible jusqu'à 13,5 A
Section de raccordement jusqu'à 2,5 mm²
Avec ou sans système de verrouillage
Vis à étrier, vis à linguet, ressort et ADO system®, serti



Tension d'emploi jusqu'à 500 Vac
Intensité admissible jusqu'à 10 A
Vertical ou horizontal



Blocs de jonctions de puissance pour circuits imprimés
Tension d'emploi jusqu'à 750 Vac
Intensité admissible jusqu'à 57 A
Connecteurs de puissance
Tension d'emploi jusqu'à 380 Vac
Intensité admissible jusqu'à 25 A



Blocs de jonction sectionnables pour circuits imprimés
Contacteur électromagnétique
Blocs fonctionnels vides pour profilé Din

Sommaire Général

Sommaire

Généralités 2 1

Blocs de jonctions pour circuits imprimés 5 2

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés 8 3

Réglettes à languettes pour clips 14 4

Blocs de jonctions de puissance pour circuits imprimés 15 5

Connecteurs de puissance

Blocs fonctionnels vides 16 6

Compléments de l'offre

Tableau de références de commande 18 7

Généralités

Application

Les blocs de jonction et connecteurs **Imi®** montés sur circuit imprimé assurent la liaison de celui-ci avec les organes de traitements et systèmes (capteurs actionneurs) des machines et équipements.

Tension d'emploi et intensité admissible sont les caractéristiques principales pour déterminer un connecteur. Elles influencent directement le choix du pas et de la section de raccordement.
L'offre de base se décline avec des pas de 3,5 à 12,7 mm pour les blocs de jonction et de 3,5 à 7,62 mm pour les connecteurs.

Pour des besoins de tension d'isolement plus élevéesn ous pouvons réaliser des produits aux pas de 10,15 - 15,24 etc... Nous consulter.

Les blocs de jonction et connecteurs **Imi®** répondent aux spécifications de la norme IEC 60947-1.

La multiplicité des variantes, des technologies de raccordement et d'assemblages, permet de répondre à tout type d'environnement avec la meilleure ergonomie.

L'ensemble de notre offre se décline de la manière suivante :

- Raccordement direct sur **blocs de jonction pour circuits imprimés**
- Raccordement débrochable par **connecteurs pour circuits imprimés**
- Raccordement direct par **réglettes à languettes pour clips**
- Raccordement direct par **blocs de jonction de puissance**

Un complément de l'offre propose des fonctions électromécaniques de protection et de commande ainsi que les blocs fonctionnels vides.

Matériaux

Les blocs de jonctions et connecteurs sont en matériaux thermoplastiques issus de la famille des polyamides, pour leurs bonnes tenues aux élévations de température sans dégradations des caractéristiques mécaniques.
Pour des conditions d'utilisation mécanique plus sévères, certains connecteurs peuvent être en polycarbonate.

L'ensemble des thermoplastiques utilisés dans notre offre ne contient ni halogène, ni phosphore pour répondre aux normes environnementales.

Les matériaux constituant les parties actives sont composés d'alliage de cuivre. Ce choix permet une homogénéité du raccordement avec les autres éléments mis en oeuvre (le circuit imprimé d'une part, et les câbles d'autre part).

Technologies de raccordement



Vis
Le raccordement est réalisé par un étrier montant qui permet d'utiliser la totalité de la capacité de raccordement.
C'est la technologie la plus diffusée qui de par son historique est la mieux maîtrisée.



Ressort
Une lame ressort assure une pression de contact constante.
Cette technologie est caractérisée par une simplification de la mise en oeuvre et une bonne résistance aux vibrations.

ADO System®
Deux lèvres métalliques assurent le contact au travers de l'isolant du câble.
Cette technologie est applicable dans des conditions de vibration et de corrosion plus sévères. De plus cette technologie est particulièrement facile et rapide à mettre en oeuvre. Introduite sur le marché par ABB Entrelec, cette technologie a prouvé sa grande fiabilité depuis plus de 15 ans.

Linguet
La pression de contact est assurée par l'intermédiaire d'un linguet, l'étrier restant fixe.
Cette technologie est particulièrement adaptée dans un environnement d'utilisation peu sévère.

Serti
Le contact peut être serti sur automate de coupe.
Cette technologie est adaptée aux grandes séries pour des cordons préparés en ateliers.

Orientation



Raccordement des conducteurs parallèle au circuit imprimé ou à l'axe d'enfichage du fichier.







Raccordement des conducteurs perpendiculaire au circuit imprimé ou à l'axe d'enfichage du fichier.







Raccordement des conducteurs perpendiculaire à l'axe d'enfichage du fichier.





Raccordement des conducteurs incliné par rapport au circuit imprimé.



Axe de vissage parallèle à l'axe de raccordement des câbles.





Principe de codification

- Élaboration du symbole commercial pour les familles commençant par "L" :



- Élaboration du symbole commercial pour les autres familles :



Description des variantes

Les blocs de jonction pour circuits imprimés sont disponibles dans de multiples variantes parmis lesquelles on retrouve :

- Une **queue d'arronde**, permet l'assemblage de blocs de 2 et 3 pôles afin d'obtenir des blocs contenant un plus grand nombre de pôles.



- Une fiche de **test**, insérée de manière permanente permet d'effectuer des mesures sur les parties actives du raccordement.

- Le **nombre de picots par pôle**, peut être augmenté pour un meilleur maintien mécanique du bloc.



- Un **réhausseur,** pour surélever le point de raccordement. Pour mieux s'adapter à l'environnement mécanique ou lorsqu'il est nécessaire de noyer les composants dans de la résine.



Blocs de jonction pour circuits imprimés



Vis	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Simple	Double	Triple	Réhausseur	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L142200	2 - 16	3,5	•				1,5	•			160	12	a-b1
L142600	4 - 6	3,5		•			1,5	•			160	12	b2
L142700	6 - 9	3,5			•		1,5	•			160	12	b2
L143200	2 - 16	3,81	•				1,5	•			160	12	a-b1
L143600	4 - 6	3,81		•			1,5	•			160	12	b2
L143700	6 - 9	3,81			•		1,5	•			160	12	b2
PM2,5/5-D2-...1	2 - 3	5				•	2,5*	•			250	24	b2
PM2,5/5D-...1	4 - 24	5		•			2,5*	•			250	24	
PM2,5/5T-...1	6 - 24	5			•		2,5*	•			250	24	
PM2,5/5-...H	2 - 24	5	•				2,5*			•	250	24	
PM2,5/5-...IT	2 - 24	5	•				2,5*		•		250	24	
PM2,5/5-...V..	2 - 24	5	•				2,5*	•			250	24	c2-d2-e2
L102100	2 - 18	5,08	•				2,5			⁻	250	15	
L102200	2 - 18	5,08	•				2,5	⁻			250	15	
L102300	2 - 18	5,08	•				2,5			⁻	250	15	
L105200	2 - 18	5,08	•				2,5	•			250	10	
L105400	2 - 18	5,08	•				2,5		•		250	10	
L105500	2 - 18	5,08	•				2,5		•		250	10	
L105600	4 - 6	5,08		•			2,5	•			250	10	
L145200	2 - 3	5,08	•				1	•			250	12	
L155200	2 - 3	5,08	•				1,5	•			250	16	
L705100	2 - 24	5,08	•				2,5*			•	250	24	
L705200	2 - 24	5,08	•				2,5*	•			250	24	a-c1-d1-e1-f
L705500	2 - 24	5,08	•				2,5*		•		250	24	
L705600	4 - 24	5,08		•			2,5*	•			250	24	
L705700	6 - 24	5,08			•		2,5*	•			250	24	
L705800	2 - 3	5,08				•	2,5*	•			250	24	b2
L103100	2 - 12	7,62	•				2,5			⁻	380	15	
L103200	2 - 12	7,62	•				2,5	⁻			380	15	
L103300	2 - 12	7,62	•				2,5			⁻	380	15	
L106100	2 - 12	7,62	•				2,5			•	380	10	
L106200	2 - 12	7,62	•				2,5	•			380	10	
L107200	2 - 3	7,62	•				4*	•			380	25	a-c3-b2
L706200	2 - 12	7,62	•				2,5*	•			380	15	c1-e1-f
L706500	2 - 12	7,62	•				2,5*		•		400	15	

⁻ Axe de vissage parallèle à l'axe de raccordement des câbles.

* 4mm² rigide

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a		Standard	01 000
b1 **b2**		Queue d'aronde pour assemblage de blocs 2 et 3 pôles	**b1** : 11 000 **b2** : 01 000
c1 **c2** **c3**		2 picots par pôle	**c1** : 41 ... **c2** : D **c3** : 51 ...
d1 **d2**		Réhausseur	**d1** : 51 ... **d2** : R
e1 **e2**		Test	**e1** : 61 ... **e2** : T
f		2 picots par pôle avec test	71 ...

Blocs de jonction pour circuits imprimés

PL 2,5/...-ID


PL 2,5/D-...

PL 2/5...J7


PL 2,5/T-...

L 824 500 11
L 825 500 11

L 134 100

L 134 200

L 174 200

L 174 400


L 125 200

Ressort	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Simple	Double	Triple	Levier	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
PL2,5/D-...	4 - 24	5,08		•			2,5		•		250	12	
PL2,5/T-...	6 - 24	5,08			•		2,5		•		250	12	
PL2,5/...-I..	1 - 24	5,08	•				2,5		•		250	16	c-d
PL2/5...J.5	1 - 1	5,08	•				2,5	•			250	10	
PL2,5/5-...-I..	1 - 24	5	•				2,5		•		250	16	c-d
PL2,5/5D-...	4 - 24	5		•			2,5		•		250	12	
PL2,5/5T-...	6 - 24	5			•		2,5		•		250	12	
PL2,5/7-...-I..	1 - 12	7,62	•				2,5		•		400	16	c-d
PL2/5...J.7	1 - 1	7,62	•				2,5	•			500	10	
L824500	1 - 24	5	•			•	2,5		•		250	16	a2-e
L825500	1 - 24	5,08	•			•	2,5		•		250	16	a2-e
L826500	1 - 12	7,62	•			•	2,5		•		400	16	a2-e

Linguet	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Simple	Double	Triple	Réhausseur	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L134100	2 - 16	5	•				1			•	250	13,5	a1-b
L134200	2 - 16	5	•				1	•			250	13,5	a1-b
L174100	2 - 16	5	•				1,5			•	250	17,5	a1-b
L174200	2 - 16	5	•				1,5	•			250	17,5	a1-b
L174400	2 - 16	5	•				1,5		•		250	17,5	a1-b

ADO	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Simple	Double	Triple	Levier	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L125200	2 - 24	5,08	•				1	•			320	13,5	

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a1 **a2**		Standard	**a1** : 01 000 **a2** : 11 000
b		Queue d'aronde pour assemblage de blocs 2 et 3 pôles	11 000
c		2 picots par pôle	D
d		2 picots par pôle avec réhausseur	RD
e		Réhausseur	21 000

>> **Pour les références de commande, voir Chapitre 7.**

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés

Applications

Les connecteurs débrochables sont utilisés lors de la réalisation de faisceaux pré-câblés. De plus leur utilisation favorise la maintenance et l'adjonction de variantes. Le plus couramment les embases mâles sont assemblés sur les circuits imprimés et l'on vient y connecter les fichiers femelles lors de l'utilisation ou du contrôle des produits.



Toutefois on peut utiliser des embases femelles sur les circuits lorsqu'une protection au touché IP20 est requise en façade.
D'autre part les embases mâles et femelles peuvent être utilisées pour la connexion de cartes entre elles.

Les fichiers femelles et mâles peuvent être utilisés dans le cas de cordon de prolongation.



Principe de codification

- Élaboration du symbole commercial pour les familles commençant par "L" :



- Élaboration du symbole commercial pour les autres familles :



- Particularité des isolants pour connecteurs à sertir :



Connecteurs débrochables pour circuits imprimés

Description des variantes

Les variantes proposées pour les différentes familles de connecteurs pour circuits imprimés résident essentiellement dans les différentes méthodes de verrouillage de l'embrochage des fichiers sur les embases.

Le système de bride utilisé pour le verrouillage peut-être :

- Avec **vis et insert**


Bride avec vis



Bride avec insert

- Avec **vis auto-taraudeuse** et bride **sans insert**


Bride avec vis auto-taraudeuse



Bride sans insert

Ces systèmes permettent aussi de fixer les connecteurs sur la mécanique environnante.

- Avec **verrouillage à crochets** qui permettent le débrochage sans outil


Bride avec verrouillage à crochets

Le **porte-torche** permet le frettage des câbles pour une meilleure cohésion et finition des faisceaux.


Avec porte-torche

Les embases femelles de la famille L355100 peuvent être équipées de guides-carte, permettant un meilleur maintient mécanique de la carte à enficher.


Avec brides guides-carte

Les embases peuvent être **fermées**, ce qui facilite le détrompage et augmente l'isolation par rapport à l'environnement proche.


Embase fermée

Lorsqu'elles sont **ouvertes**, on peut constituer une connexion au circuit imprimé par l'adjonction de plusieurs embases en fonction des variantes souhaitées (sans perte de pas). De plus, on peut y connecter plusieurs fichiers provenant de faisceaux différents.


Embase ouverte

Les embases **compatibles refusion**, utilisent des thermoplastiques adéquats avec les températures élevées. De plus elles disposent sur le fond d'une réserve pour accueillir le volume nécessaire de pâte à braser. Ainsi, ces embases peuvent être brasées en même temps que l'ensemble des autres composants à montage de surface (CMS).

Embase compatible refusion fermée

Embase compatible refusion ouverte

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés

Tableau de sélection par forme et par pas

			Fichiers femelles Forme rectangulaire						Fichiers femelles Forme tuile														Fichiers femelles Forme clips		Embases femelles Forme tuile	
		Pas (mm)	L242200	L243200	L243300	L243600	L202200	L202400	CPFT2/5R-xx	CPFT2/5-xx	CPFT2/5L-xx	CPFT2/L-xx	CPFT2/R-xx	CPFT2/xx	L245200	L245300	L245400	L245600	L265200	L69904v	CPFT2/L-xx	L246200	L246300	L205200	L206200	L355100	L355300
Embases mâles Forme rectangulaire	L252100	3,5	•																								
	L252300	3,5	•																								
	L253100	3,81		•	•	•																					
	L253300	3,81		•	•	•																					
	L232100	5,08					•	•																			
	L232300	5,08					•	•																			
	L232600	5,08					•	•																			
	L232700	5,08					•	•																			
Embases mâles Forme tuile	CPETD/5-xxV	5							•	•	•																
	CPETD/5-xxH	5							•	•	•																
	CPETDA/5-xxH	5							•	•	•																
	CPETDA/5-xxV	5							•	•	•																
	CPET/5-xxH	5							•	•	•																
	CPET/5-xxV	5							•	•	•																
	CPET/xxH	5,08										•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•
	CPET/xxV	5,08										•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•
	CPETD/xxH	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	CPETD/xxV	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	L255100	5,08										•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•
	L255300	5,08										•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•
	L255400	5,08										•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	L255600	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	L255700	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	L255800	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	L255900	5,08										•	•	•	•	•	•	•		•							
	L256100	7,62																			•	•	•				
	L256300	7,62																			•	•	•				
Embases mâles Forme clips	L235100	5,08																						•			
	L235300	5,08																						•			
	L236100	7,62																							•		
	L236300	7,62																							•		
Fichiers mâles Forme tuile	L345200	5,08																								•	•
	L365200	5,08													•	•	•	•	•	•						•	•
	L69903v	5,08													•	•	•	•	•	•						•	•



L 206 200



L 236 100

Forme clips

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés



L 253 100 11



L 253 300 11



L 232 100 01



L 232 300 01



L 232 700 01



L 232 600 01



L 255 100 01



L 255 300 21



L 255 300 31

Embases mâles	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vertical	Type: Horizontal	Type: Double	Type: Décalée	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L252100	2 - 18	3,5	•								160	10	a-c-e
L252300	2 - 18	3,5		•							160	10	a-c-e
L253100	2 - 18	3,81	•								160	10	a-c-e
L253300	2 - 18	3,81		•							160	10	a-c-e
L232100	2 - 18	5,08	•								250	10	a-e
L232300	2 - 18	5,08		•							250	10	a-e
L232600	4 - 6	5,08		•	•	•					250	10	*
L232700	4 - 6	5,08	•		•	•					250	10	*
CPETD/5-...V..	4 - 6	5	•		•	•					250	12	*
CPETD/5-...H..	4 - 6	5		•	•	•					250	12	*
CPETDA/5-...H..	4 - 48	5		•	•						250	12	f-h
CPETDA/5-...V..	4 - 48	5	•	•							250	12	f-h
CPET/5-...H..	2 - 24	5		•							250	12	b-m-n
CPET/5-...V..	2 - 24	5	•								250	12	b-m-n
CPET/...H..	2 - 24	5,08		•							250	12	b-m-n
CPET/...V..	2 - 24	5,08	•								250	12	b-m-n
CPETD/...H..	4 - 6	5,08		•	•	•					250	12	*
CPETD/...V..	4 - 6	5,08	•		•	•					250	12	*
L255100	2 - 24	5,08	•								250	12	a-c-d-e-j
L255300	2 - 24	5,08		•							250	12	a-c-d-e-j
L255400	4 - 48	5,08		•	•						250	12	a-i-k
L255600	4 - 6	5,08		•	•	•					250	12	*
L255700	4 - 6	5,08	•		•	•					250	12	*
L255800	4 - 48	5,08		•	•						250	12	g-i
L255900	4 - 6	5,08	•		•						250	12	g-i
L256100	2 - 12	7,62	•								380	12	
L256300	2 - 12	7,62		•							380	12	

* Les embases double étage aux pas de 5 et 5,08 sont assemblables 2 à 2 par queues d'aronde

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a **b**		Fermé	**a** : 11 **b** : F
c		Compatible refusion	18
d		Compatible refusion ouvert	08
e		Brides avec insert M	31
f **g**		Fermé à droite	**f** : FD **g** : 41
h **i**		Fermé à gauche	**h** : FG **i** : 21
j		Brides avec verrouillage à crochets	21
k		Fermé à droite avec réhausseur	41
m		Fermé sans perte de pas	FC
n		Brides sans insert	FPS

>> **Pour les références de commande, voir chapitre 7.**

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés



L 242 200 01



L 242 200 31



L 202 200 01



L 202 400 01



L 245 300 01



L 245 600 01



L 265 200 21



L 245 400 31



L 699 044

Fichiers femelles	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vis	Type: Ressort	Type: ADO	Type: Serti	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L242200	2 - 18	3,5	•				1.5	•			160	10	a
L243200	2 - 18	3,81	•				1.5	•			160	10	a
L243300	2 - 18	3,81	•				1.5		•		160	10	a
L243600	3 - 16	3,81	•				1.5			•	160	10	a
L202200	2 - 18	5,08	•				2.5	•			250	10	
L202400	2 - 18	5,08	•				2.5	⊸			250	10	
CPFT2/5R-…	2 - 24	5	•				2.5		•		250	12	
CPFT2/5-... ..	2 - 24	5	•				2.5	•			250	12	b
CPFT2/5L-... ..	2 - 24	5		•			2.5	•			250	12	b
CPFT2/L-... ..	2 - 24	5,08		•			2.5	•			250	12	b
CPFT2/R-…	2 - 24	5,08	•				2.5		•		250	12	
CPFT2/… ..	2 - 24	5,08	•				2.5	•			250	12	b
L205200	2 - 18	5,08	•				2.5	•			250	10	
L245200	2 - 18	5,08	•				2.5	•			250	12	a
L245300	2 - 18	5,08	•				2.5		•		250	12	a
L245400	2 - 18	5,08	•				2.5	⊸			250	12	a
L245600	2 - 18	5,08	•				2.5			•	250	12	a
L265200	2 - 24	5,08			•		1	•			500	13.5	a-c-e-g
L69904v	2 - 24	5,08				•	2.5	•			250	12	d-f-h-i
CPFT2/7L-…	2 - 12	7,62		•			2.5	•			400	12	
L206200	2 - 12	7,62	•				2.5	•			250	10	
L246200	2 - 12	7,62	•				2.5	•			250	12	
L246300	2 - 12	7,62	•				2.5		•		250	12	

⊸ Axe de vissage parallèle à l'axe de raccordement des câbles.

Contact femelle à sertir pour connecteurs L69904v :
- Section de 0.2 à 1mm² : L699 046 01000
- Section de 1.5 à 2.5mm² : L699 047 01000

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a		Brides avec insert M	31
b		Porte-torche	PT
c **d**		Brides avec verrouillage à crochets	**c** : 21 **d** : 2
e **f**		Brides avec vis M	**e** : 41 **f** : 3
g **h**		Brides avec vis auto-taraudeuse	**g** : 61 **h** : 4
i		Brides sans insert	**i** : 8

>> Pour les références de commande, voir chapitre 7.

Connecteurs débrochables pour circuits imprimés



L 355 100 11 11



L 355 100 21



L 355 100 31



L 699 035



L 345 200 01



L 345 200 81



L 345 200 71

Embases femelles	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vertical	Type: Horizontal	Type: Double	Type: Décalée	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L355100	2 - 24	5,08	•								250	13.5	i-e-c
L355300	2 - 24	5,08		•							250	13.5	i-e-c

Fichiers mâles	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vis	Type: Ressort	Type: ADO	Type: Serti	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variantes
L345200	2 - 24	5,08	•				2.5	•			250	13.5	a-e-b-k-g-n
L365200	2 - 24	5,08			•		1	•			500	13.5	a-e-b-k-g-n
L69903v	2 - 24	5,08				•	2.5	•			250	12	a-b-d-j-m-f

Contact mâle à sertir pour connecteurs L69903v :
- Section de 0.2 à 1mm² : L699 039 01000
- Section de 1.5 à 2.5mm² : L699 040 01000

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a		Fermé	11
b **c**		Brides avec insert	**b** : 31 **c** : 71
d **e**		Brides avec verrouillage à crochets	**d** : 2 **e** : 21
f **g**		Brides sans insert	**f** : 8 **g** : 71
i		Brides guide-carte	01
j **k**		Brides avec vis M	**j** : 3 **k** : 41
m **n**		Brides avec vis auto-taraudeuse	**m** : 4 **n** : 81

>> Pour les références de commande, voir chapitre 7.

Réglettes à languettes pour clips



L 115 100



L 115 200



L 117 600



L 117 300



L 235 100



L 236 100



L 44 100



L 44 200

Principe de codification

- Élaborarion du symbole commercial pour les familles commençant par "L" :

L1153 05 01000

- 01000 : Variantes
- 05 : Nombre de pôles
- L1153 : Famille (sans le double zéro)

Réglettes	Nb pôles	Pas (mm)	Type				Sec. (mm²)	Orientation		U (V)	I (A)	Variantes
			Vis	Pour clip	Isolant	Vis + clip						
L115100	2 - 20	5,08		•			2.8		•	250	8	
L115200	2 - 20	5,08		•			2x2.8		•	250	8	
L115300	3 - 20	5,08		•			2.8	•		250	8	
L107100	10 - 20	7,62		•			2x1.5	•		380	10	
L117100	2 - 10	7,62		•			6.3		•	380	25	
L117300	2 - 10	7,62		•			6.3	•		380	25	
L117600	2 - 10	7,62		•			6.3/2x2.8		•	380	25	
L117800	5 - 10	7,62		•			6.3/2x2.8	•		380	25	
L235100	2 - 18	5,08		•			2.8		•	250	8	
L235300	2 - 18	5,08		•			2.8	•		250	8	
L236100	2 - 10	7,62		•			2.8		•	250	8	
L236300	2 - 10	7,62		•			2.8	•		250	8	
L44100	10 - 20	7,62	•				1.5	•		380	10	
L44200	10 - 20	7,62				•	1.5	•		380	10	

>> **Pour les références de commande, voir chapitre 7.**

Blocs de jonction de puissance pour CI
Connecteurs de puissance



L 186 200



L 189 200



L 33 100 001



L 207 100



L 207 400



L 237 100



L 207 200



L 207 400



L 237 200

Blocs de jonction de puissance pour circuits imprimés	Nb pôles	Pas (mm)	Type				Sec. (mm²)	Orientation		U (V)	I (A)	Variantes
			Vis	Pour clip	Isolant	Vis + clip						
L186200	2 - 3	6,35	•				6	•		500	32	
L189200	2 - 3	9,52	•				6	•		630	32	
L168200	2 - 3	10,16	•				10	•		690	57	b-c-d
L33100	2 - 12	10,16	•				6	•		750	30	a-e
L33200	2 - 12	12,7	•				6	•		750	45	a-e
PM4/8	2	8	•				4	•		500	24	

Connecteurs de puissance mâles pour circuit imprimé	Nb pôles	Pas (mm)	Type				Sec. (mm²)	Orientation		U (V)	I (A)	Variantes
			Vis	Pour clip	Wrapping	Circuit imp.						
L207100	4 - 12	7,62	•				4	•		380	25	f
L207300	4 - 12	7,62	•				4			380	25	f
L217100	4 - 10	7,62		•			6.3/2x2.8	•		380	25	f
L227100	4 - 10	7,62			•			•		380	25	f
L237100	4 - 10	7,62				•		•		380	25	f
L307300	11	7,62	•				4			380	25	
L317100	11	7,62		•			6.3/2x2.8	•		380	25	
L327100	11	7,62			•			•		380	25	
L337100	11	7,62			•				•	380	25	
L337300	11	7,62				•		•		380	25	

Connecteurs de puissance femelles pour circuit imprimé	Nb pôles	Pas (mm)	Type				Sec. (mm²)	Orientation		U (V)	I (A)	Variantes
			Vis	Pour clip	Wrapping	Circuit imp.						
L207200	4 - 12	7,62	•				4	•		380	25	f
L207400	4 - 12	7,62	•				4			380	25	f
L217200	4 - 10	7,62		•			6.3/2x2.8	•		380	25	f
L227200	4 - 10	7,62			•			•		380	25	f
L237200	4 - 10	7,62				•			•	380	25	f
L307400	11	7,62	•				4			380	25	
L317200	11	7,62		•			6.3/2x2.9	•		380	25	
L327200	11	7,62			•			•		380	25	
L337200	11	7,62				•			•	380	25	

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a		Standard	100
b		4 picots par pôle	21 000
c		4 picots par pôle avec test	21 300
d		Test	01 300
e		Avec détrompeur	001
f		Avec bride	30 31

5

Blocs fonctionnels vides

Série 10 000

Blocs fonctionnels vides Série 10 000	Référence	Ep. (mm)	H (mm)	L (mm)	Remarques
Ceinture EBS…A	114 533.00	11	70	62	équipée de 8 connexions vissées
Flasque PFN 1.G	113 091.00	3,5			
Flasque PFN 2.G	113 095.04	8,5			



Série 11 000

Blocs fonctionnels vides Série 11 000	Référence	Ep. (mm)	H (mm)	L (mm)	Remarques
Ceinture BFU2S6.G			70	62	équipée de 6 connexions vissées
Ceinture BFU2S12.G					équipée de 12 connexions vissées
Flasque PFN 11.G					Flasque gauche
Flasque PFN 12.G					Flasque droit
Flasque PFN 13.G					Flasque droit



>> **Pour les références de commande, voir chapitre 7.**

6

Blocs fonctionnels vides



Série 20 000

Blocs fonctionnels vides Série 20 000	Référence	Ep. (mm)	H (mm)	L (mm)	Remarques
Profilé long. 1m	103 868.06	75	48,3		Circuit imprimé largeur 71
Flasque gauche	103 797.27				
Flasque droit	103 796.26				
Vis	178 135.21				
Profilé long. 1m	103 885.10	104	48,3		Circuit imprimé largeur 100
Flasque gauche	103 969.03				
Flasque droit	103 968.02				
Vis	178 135.21				
Profilé long. 1m	L99110101	85,5	48,6		Circuit imprimé largeur 71
Flasque	L99110200				
Pied de profilé	L99110300				
Vis	L99990100				



A	71 mm	100 mm
C	57,8 mm	86,5 mm







L 99 100

>> **Pour les références de commande, voir chapitre 7.**

Compléments de l'offre



L 505 100



L 505 200



Guide carte



PA 2,5/10-J-SFT

B7-30-10-P

Connecteurs DIN 41612	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vis				Sec. (mm²)	Forme: D	E	F	U (V)	I (A)	Rangée
L30143202001	32	5.08	•				2.5	•			250	6	
L30243202000	32	5.08	•				2.5		•		250	6	
L30343202000	32	5.08	•				2.5			•	250	6	zb
L30343202200	32	5.08	•				2.5			•	250	6	zd
L30344802000	48	5.08	•				2.5			•	250	6	

Connecteurs encartables sur C.I.	Nb pôles	Pas (mm)	Montage: Panneau	C.I.	Rack	Fixation modulaire	Sec. (mm²)	Orientation			U (V)	I (A)	Variante
L505100	12,15,18,20,24	5.08	•				2.5	•			250	5	a-d-b-e
L505200	12,15,18,20,24	5.08		•			2.5			•	250	5	a-d-b-e
L505300	8,12,16,20,24,25	5.08				•	2.5	•			250	5	b-e
L505400	8,12,16,20,24,25	5.08				•	2.5				250	5	b-e
L50531622000	16	5.08			•		2.5	•			250	5	c-f
L50541622000	16	5.08			•		2.5				250	5	c-f

Guides carte	H (mm)
L59901040000	40
L59901080000	80
L59901000000	100
L55901020000	120

Blocs de jonction sectionnables pour circuits imprimés	Nb pôles	Pas (mm)	Type: Vis				Sec. (mm²)	Orientation		U (V)	I (A)	Variantes
PA2,5	1 - 1	5,08	•				2.5	•		250	16	
P2,5/5 J	1 - 1	5	•				2.5	•		250	10	
P2,5/5 J.	1 - 1	5	•				2.5	•		250	10	

Contacteurs électro-magnétiques de commande	Référence	Pas (mm)	Tension de commande	P (kW AC-3) 400V	I (A AC3) 400V
B6-30-10-P	09260	10,16	220…230V 50Hz	4	6
B6-30-10-P	09261	10,16	24V 50Hz	4	6
B7-30-10-P	09880	10,16	220…230V 50Hz	5,5	7
B7-30-10-P	09881	10,16	24V 50Hz	5,5	7
BC6-30-10-P-2.4	-	10,16	17…32Vdc	4	6
BC7-30-10-P-2.4	09794	10,16	17…32Vdc	5,5	7

Description des variantes

Variante		Désignation	Code
a		Standard	11
b **c**		Avec brides	**b** : 31 **c** : 21
d		Avec contacts dorés	12
e **f**		Avec brides et contacts dorés	**e** : 32 **f** : 22

Tableau de références de commande

Blocs de jonction pour circuits imprimés

Référence

L102100 page 6

L10210201000
L10210301000
L10210401000
L10210501000
L10210601000
L10210701000
L10210801000
L10210901000
L10211001000
L10211201000
L10211401000
L10211501000
L10211601000
L10211801000

L102200 page 6

L10220201000
L10220301000
L10220401000
L10220501000
L10220601000
L10220701000
L10220801000
L10220901000
L10221001000
L10221201000
L10221401000
L10221501000
L10221601000
L10221801000

L102300 page 6

L10230201000
L10230301000
L10230401000
L10230501000
L10230601000
L10230701000
L10230801000
L10230901000
L10231001000
L10231201000
L10231401000
L10231501000
L10231601000
L10231801000

L103100 page 6

L10310201000
L10310301000
L10310401000
L10310501000
L10310601000
L10310801000
L10311001000
L10311201000

L103200 page 6

L10320201000
L10320301000
L10320401000
L10320501000
L10320601000
L10320801000
L10321001000

Référence
L10321201000

L103300 page 6

L10330201000
L10330301000
L10330401000
L10330501000
L10330601000
L10330801000
L10331001000
L10331201000

L105200 page 6

L10520201100
L10520301100
L10520401100
L10520501100
L10520601100
L10520701100
L10520801100
L10520901100
L10521001100
L10521201100
L10521401100
L10521501100
L10521601100
L10521801100

L105400 page 6

L10540201100
L10540301100
L10540401100
L10540501100
L10540601100
L10540701100
L10540801100
L10540901100
L10541001100
L10541201100
L10541401100
L10541501100
L10541601100
L10541801100

L105500 page 6

L10550201100
L10550301100
L10550401100
L10550501100
L10550601100
L10550701100
L10550801100
L10550901100
L10551001100
L10551201100
L10551401100
L10551501100
L10551601100
L10551801100

L105600 page 6

L10560401000
L10560601000

L106100 page 6

L10610201000
L10610301000
L10610401000
L10610501000
L10610601000
L10610801000
L10611001000
L10611201000

L106200 page 6

L10620201000
L10620301000
L10620401000
L10620501000
L10620601000
L10620801000
L10621001000
L10621201000

L107200 page 6

L10720251000
L10720351000

L125200 page 7

L12520201000
L12520301000
L12520401000
L12520501000
L12520601000
L12520701000
L12520801000
L12520901000
L12521001000
L12521101000
L12521201000
L12521301000
L12521401000
L12521501000
L12521601000
L12521701000
L12521801000
L12521901000
L12522001000
L12522101000
L12522201000
L12522301000
L12522401000

L134100 page 7

L13410201000
L13410301000
L13410401000
L13410501000
L13410601000
L13410701000
L13410801000
L13410901000
L13411001000
L13411101000
L13411201000
L13411301000
L13411401000
L13411501000
L13411601000

Avec queue d'aronde
L13410211000
L13410311000

Référence

L134200 page 7

L13420201000
L13420301000
L13420401000
L13420501000
L13420601000
L13420701000
L13420801000
L13420901000
L13421001000
L13421101000
L13421201000
L13421301000
L13421401000
L13421501000
L13421601000

Avec queue d'aronde
L13420211000
L13420311000

L142200 page 6

L14220201000
L14220301000
L14220401000
L14220501000
L14220601000
L14220701000
L14220801000
L14220901000
L14221001000
L14221101000
L14221201000
L14221301000
L14221401000
L14221501000
L14221601000

Avec queue d'aronde
L14220211000
L14220311000

L142600 page 6

L14260401000
L14260601000

L142700 page 6

L14270601000
L14270901000

L143200 page 6

L14320201000
L14320301000
L14320401000
L14320501000
L14320601000
L14320701000
L14320801000
L14320901000
L14321001000
L14321101000
L14321201000
L14321301000
L14321401000
L14321501000
L14321601000

Avec queue d'aronde
L14320211000
L14320311000

Référence

L143600 page 6

L14360401000
L14360601000

L143700 page 6

L14370601000
L14370901000

L145200 page 6

L14520201000
L14520301000

L155200 page 6

L15520201000
L15520301000

L174100 page 7

L17410201000
L17410301000
L17410401000
L17410501000
L17410601000
L17410701000
L17410801000
L17410901000
L17411001000
L17411101000
L17411201000
L17411301000
L17411401000
L17411501000
L17411601000

Avec queue d'aronde
L17410211000
L17410311000

L174200 page 7

L17420201000
L17420301000
L17420401000
L17420501000
L17420601000
L17420701000
L17420801000
L17420901000
L17421001000
L17421101000
L17421201000
L17421301000
L17421401000
L17421501000
L17421601000

Avec queue d'aronde
L17420211000
L17420311000

L174400 page 7

L17440201000
L17440301000
L17440401000
L17440501000
L17440601000
L17440701000
L17440801000
L17440901000
L17441001000

7

Tableau de références de commande

Blocs de jonction pour circuits imprimés

Référence
L17441101000
L17441201000
L17441301000
L17441401000
L17441501000
L17441601000
Avec queue d'aronde
L17440211000
L17440311000

L705100 page 6

L70510201000
L70510301000
L70510401000
L70510501000
L70510601000
L70510701000
L70510801000
L70510901000
L70511001000
L70511101000
L70511201000
L70511301000
L70511401000
L70511501000
L70511601000
L70511701000
L70511801000
L70511901000
L70512001000
L70512101000
L70512201000
L70512301000
L70512401000

L705200 page 6

L70520201000
L70520301000
L70520401000
L70520501000
L70520601000
L70520701000
L70520801000
L70520901000
L70521001000
L70521101000
L70521201000
L70521301000
L70521401000
L70521501000
L70521601000
L70521701000
L70521801000
L70521901000
L70522001000
L70522101000
L70522201000
L70522301000
L70522401000
2 picots par pôle
L70520241000
L70520341000
L70520441000
L70520541000
L70520641000
L70520741000
L70520841000
L70520941000
L70521041000

Référence
L70521141000
L70521241000
L70521341000
L70521441000
L70521541000
L70521641000
L70521741000
L70521841000
L70521941000
L70522041000
L70522141000
L70522241000
L70522341000
L70522441000
Avec réhausseur
L70520251000
L70520351000
L70520451000
L70520551000
L70520651000
L70520751000
L70520851000
L70520951000
L70521051000
L70521151000
L70521251000
L70521351000
L70521451000
L70521551000
L70521651000
L70521751000
L70521851000
L70521951000
L70522051000
L70522151000
L70522251000
L70522351000
L70522451000
Avec test
L70520261000
L70520361000
L70520461000
L70520561000
L70520661000
L70520761000
L70520861000
L70520961000
L70521061000
L70521161000
L70521261000
L70521361000
L70521461000
L70521561000
L70521661000
L70521761000
L70521861000
L70521961000
L70522061000
L70522161000
L70522261000
L70522361000
L70522461000
2 picots par pôle + test
L70520271000
L70520371000
L70520471000
L70520571000
L70520671000
L70520771000
L70520871000
L70520971000

Référence
L70521071000
L70521171000
L70521271000
L70521371000
L70521471000
L70521571000
L70521671000
L70521771000
L70521871000
L70521971000
L70522071000
L70522171000
L70522271000
L70522371000
L70522471000

L705500 page 6

L70550201000
L70550301000
L70550401000
L70550501000
L70550601000
L70550701000
L70550801000
L70550901000
L70551001000
L70551101000
L70551201000
L70551301000
L70551401000
L70551501000
L70551601000
L70551701000
L70551801000
L70551901000
L70552001000
L70552101000
L70552201000
L70552301000
L70552401000

L705600 page 6

L70560401000
L70560601000
L70560801000
L70561001000
L70561201000
L70561401000
L70561601000
L70561801000
L70562001000
L70562201000
L70562401000

L705700 page 6

L70570601000
L70570901000
L70571201000
L70571501000
L70571801000
L70572101000
L70572401000

L705800 page 6

L70580201000
L70580301000

Référence

L706200 page 6

L70620201000
L70620301000
L70620401000
L70620501000
L70620601000
L70620701000
L70620801000
L70620901000
L70621001000
L70621101000
L70621201000
2 picots par pôle
L70620241000
L70620341000
L70620441000
L70620541000
L70620641000
L70620741000
L70620841000
L70620941000
L70621041000
L70621141000
L70621241000
Avec test
L70620261000
L70620361000
L70620461000
L70620561000
L70620661000
L70620761000
L70620861000
L70620961000
L70621061000
L70621161000
L70621261000
2 picots par pôle + test
L70620271000
L70620371000
L70620471000
L70620571000
L70620671000
L70620771000
L70620871000
L70620971000
L70621071000
L70621171000
L70621271000

L706500 page 6

L70650201000
L70650301000
L70650401000
L70650501000
L70650601000
L70650701000
L70650801000
L70650901000
L70651001000
L70651101000
L70651201000

L824500 page 7

L82450211400
L82450311400
L82450411400
L82450511400
L82450711400

Référence
L82450811400
L82450911400
L82451011400
L82451111400
L82451211400
L82451311400
L82451411400
L82451511400
L82451611400
L82451711400
L82451811400
L82451911400
L82452011400
L82452111400
L82452211400
L82452311400
L82452411400
Avec réhausseur
L82450221400
L82450321400
L82450421400
L82450621400

L825500 page 7

L82550211400
L82550311400
L82550411400
L82550511400
L82550611400
L82550711400
L82550811400
L82550911400
L82551011400
L82551111400
L82551211400
L82551311400
L82551411400
L82551511400
L82551611400
L82551711400
L82551811400
L82551911400
L82552011400
L82552111400
L82552211400
L82552311400
L82552411400
Avec réhausseur
L82550221400
L82550321400
L82550421400
L82550621400
L82550821400

L826500 page 7

L82650211400
L82650311400
L82650411400
L82650511400
L82650611400
L82650711400
L82650811400
L82650911400
L82651011400
L82651111400
L82651211400

7

Tableau de références de commande

Blocs de jonction pour circuits imprimés

Type	Réference
PL2,5/5D-xx	**page 7**
PL2,5/5D-4 GRIS 7035	009726425
PL2,5/5D-6 GRIS 7035	009726627
PL2,5/5D-8 GRIS 7035	009726801
PL2,5/5D-10 GRIS 7035	009727007
PL2,5/5D-12 GRIS 7035	009727225
PL2,5/5D-14 GRIS 7035	009727427
PL2,5/5D-16 GRIS 7035	009727621
PL2,5/5D-18 GRIS 7035	009727803
PL2,5/5D-20 GRIS 7035	009728022
PL2,5/5D-22 GRIS 7035	009728210
PL2,5/5D-24 GRIS 7035	009728412
PL2,5/5T-xx	**page 7**
PL2,5/5T-6 GRIS 7035	009728614
PL2,5/5T-9 GRIS 7035	009728927
PL2,5/5T-12 GRIS 7035	009729212
PL2,5/5T-15 GRIS 7035	009729515
PL2,5/5T-18 GRIS 7035	009729820
PL2,5/5T-21 GRIS 7035	009730123
PL2,5/5T-24 GRIS 7035	009730426
PL2,5/5-xx-I	**page 7**
PL2,5/5-1-I GRIS 7035	009720127
PL2,5/5-2-I GRIS 7035	009720220
PL2,5/5-3-I GRIS 7035	009720321
PL2,5/5-4-I GRIS 7035	009720422
PL2,5/5-6-I GRIS 7035	009720624
PL2,5/5-8-I GRIS 7035	009720806
PL2,5/5-12-I GRIS 7035	009721211
2 picots par pôle	
PL2,5/5-1-ID GRIS 7035	009715114
PL2,5/5-2-ID GRIS 7035	009715215
PL2,5/5-3-ID GRIS 7035	009715316
PL2,5/5-4-ID GRIS 7035	009715417
PL2,5/5-5-ID GRIS 7035	009715510
PL2,5/5-6-ID GRIS 7035	009715611
PL2,5/5-7-ID GRIS 7035	009715712
PL2,5/5-8-ID GRIS 7035	009715823
PL2,5/5-9-ID GRIS 7035	009715924
PL2,5/5-10-ID GRIS 7035	009716021
PL2,5/5-11-ID GRIS 7035	009716116
PL2,5/5-12-ID GRIS 7035	009716217
PL2,5/5-13-ID GRIS 7035	009716310
PL2,5/5-14-ID GRIS 7035	009716411
PL2,5/5-15-ID GRIS 7035	009716512
PL2,5/5-16-ID GRIS 7035	009716613
PL2,5/5-17-ID GRIS 7035	009716714
PL2,5/5-18-ID GRIS 7035	009716825
PL2,5/5-19-ID GRIS 7035	009716926
PL2,5/5-20-ID GRIS 7035	009717023
PL2,5/5-21-ID GRIS 7035	009717110
PL2,5/5-22-ID GRIS 7035	009717211
PL2,5/5-23-ID GRIS 7035	009717312
PL2,5/5-24-ID GRIS 7035	009717413
2 picots par pôle avec réhausseur	
PL2,5/5-1-IRD GRIS 7035	009723114
PL2,5/5-2-IRD GRIS 7035	009723215
PL2,5/5-3-IRD GRIS 7035	009723316
PL2,5/5-4-IRD GRIS 7035	009723417
PL2,5/5-6-IRD GRIS 7035	009723611
PL2,5/5-8-IRD GRIS 7035	009723823
PL2,5/5-12-IRD GRIS 7035	009724227
PL2,5/7-xx-I	**page 7**
PL2,5/7-1-I NOIR	009718103
PL2,5/7-2-I NOIR	009718204
PL2,5/7-3-I NOIR	009718305
PL2,5/7-4-I NOIR	009718406
PL2,5/7-6-I NOIR	009718600
PL2,5/7-8-I NOIR	009718812
PL2,5/7-12-I NOIR	009719206
2 picots par pôle	
PL2,5/7-2-ID NOIR	009709205
PL2,5/7-3-ID NOIR	009709306
PL2,5/7-4-ID NOIR	009709407
PL2,5/7-5-ID NOIR	009709500
PL2,5/7-6-ID NOIR	009709601
PL2,5/7-7-ID NOIR	009709702
PL2,5/7-8-ID NOIR	009709813
PL2,5/7-9-ID NOIR	009709914
PL2,5/7-10-ID NOIR	009710026
PL2,5/7-11-ID NOIR	009710113
PL2,5/7-12-ID NOIR	009710224
2 picots par pôle avec réhausseur	
PL2,5/7-1-IRD NOIR	009709104
PL2,5/7-2-IRD NOIR	009731114
PL2,5/7-2-IRD NOIR	009731215
PL2,5/7-3-IRD NOIR	009731316
PL2,5/7-4-IRD NOIR	009731417
PL2,5/7-6-IRD NOIR	009731611
PL2,5/7-8-IRD NOIR	009731823
PL2,5/7-12-IRD NOIR	009732217
PL2,5/D-xx	**page 7**
PL2,5/D-4 NOIR	009710416
PL2,5/D-6 NOIR	009710610
PL2,5/D-8 NOIR	009710822
PL2,5/D-10 NOIR	009711017
PL2,5/D-12 NOIR	009711205
PL2,5/D-14 NOIR	009711407
PL2,5/D-16 NOIR	009711601
PL2,5/D-18 NOIR	009711813
PL2,5/D-20 NOIR	009712011
PL2,5/D-22 NOIR	009712207
PL2,5/D-24 NOIR	009712401
PL2,5/T-xx	**page 7**
PL2,5/T-6 NOIR	009712603
PL2,5/T-9 NOIR	009712916
PL2,5/T-12 NOIR	009713201
PL2,5/T-15 NOIR	009713504
PL2,5/T-18 NOIR	009713817
PL2,5/T-21 NOIR	009714112
PL2,5/T-24 NOIR	009714415
PL2,5/xx-I	**page 7**
PL2,5/1-I NOIR	009703107
PL2,5/2-I NOIR	009703200
PL2,5/3-I NOIR	009703301
PL2,5/4-I NOIR	009703402
PL2,5/6-I NOIR	009703604
PL2,5/8-I NOIR	009703816
PL2,5/12-I NOIR	009704212
2 picots par pôle	
PL2,5/1-ID NOIR	009700112
PL2,5/2-ID NOIR	009700213
PL2,5/3-ID NOIR	009700314
PL2,5/4-ID NOIR	009700415
PL2,5/5-ID NOIR	009700516
PL2,5/6-ID NOIR	009700617
PL2,5/7-ID NOIR	009700710
PL2,5/8-ID NOIR	009700821
PL2,5/9-ID NOIR	009700922
PL2,5/10-ID NOIR	009701016
PL2,5/11-ID NOIR	009701103
PL2,5/12-ID NOIR	009701204
PL2,5/13-ID NOIR	009701305
PL2,5/14-ID NOIR	009701406
PL2,5/15-ID NOIR	009701507
PL2,5/16-ID NOIR	009701600
PL2,5/17-ID NOIR	009701701
PL2,5/18-ID NOIR	009701812
PL2,5/19-ID NOIR	009701913
PL2,5/20-ID NOIR	009702010
PL2,5/21-ID NOIR	009702105
PL2,5/22-ID NOIR	009702206
PL2,5/23-ID NOIR	009702307
PL2,5/24-ID NOIR	009702400
2 picots par pôle avec réhausseur	
PL2,5/1-IRD NOIR	009706115
PL2,5/2-IRD NOIR	009706216
PL2,5/3-IRD NOIR	009706317
PL2,5/4-IRD NOIR	009706410
PL2,5/6-IRD NOIR	009706612
PL2,5/8-IRD NOIR	009706824
PL2,5/12-IRD NOIR	009707210
PL2/5...J.5	**page 7**
PL2/5...J.5 GRIS	1301106
PL2/5...J.5 NOIR	1306827
PL2/5...J.7	**page 7**
PL2/5...J.7 GRIS	1301207
PL2/5...J.7 NOIR	1306023
PM2,5/5-D2-x1	**page 6**
PM2,5/5-D2-21	009624226
PM2,5/5-D2-31	009624327
PM2,5/5D-xx1	**page 6**
PM2,5/5D-41	009625422
PM2,5/5D-61	009625624
PM2,5/5D-81	009625806
PM2,5/5D-101	009626004
PM2,5/5D-121	009626222
PM2,5/5D-141	009626424
PM2,5/5D-161	009626626
PM2,5/5D-181	009626800
PM2,5/5D-201	009627006
PM2,5/5D-221	009627224
PM2,5/5D-241	009627426
PM2,5/5T-xx1	**page 6**
PM2,5/5T-61	009627620
PM2,5/5T-91	009627903
PM2,5/5T-121	009628217
PM2,5/5T-151	009628512
PM2,5/5T-181	009628825
PM2,5/5T-211	009629110
PM2,5/5T-241	009629413
PM2,5/5-xxH	**page 6**
PM2,5/5-2-H	009621210
PM2,5/5-3-H	009621311
PM2,5/5-4-H	009621412
PM2,5/5-5-H	009621513
PM2,5/5-6-H	009621614
PM2,5/5-7-H	009621715
PM2,5/5-8-H	009621826

7

Tableau de références de commande

Blocs de jonction pour circuits imprimés

Type	Référence
PM2,5/5-9-H	009621927
PM2,5/5-10-H	009622024
PM2,5/5-11-H	009622111
PM2,5/5-12-H	009622212
PM2,5/5-13-H	009622313
PM2,5/5-14-H	009622414
PM2,5/5-15-H	009622515
PM2,5/5-16-H	009622616
PM2,5/5-17-H	009622717
PM2,5/5-18-H	009622820
PM2,5/5-19-H	009622921
PM2,5/5-20-H	009623026
PM2,5/5-21-H	009623113
PM2,5/5-22-H	009623214
PM2,5/5-23-H	009623315
PM2,5/5-24-H	009623416

PM2,5/5-xxIT page 6

PM2,5/5-2-IT	009618203
PM2,5/5-3-IT	009618304
PM2,5/5-4-IT	009618405
PM2,5/5-6-IT	009618607
PM2,5/5-7-IT	009618700
PM2,5/5-8-IT	009618811
PM2,5/5-9-IT	009618912
PM2,5/5-10-IT	009619017
PM2,5/5-11-IT	009619104
PM2,5/5-12-IT	009619205
PM2,5/5-13-IT	009619306
PM2,5/5-14-IT	009619407
PM2,5/5-15-IT	009619500
PM2,5/5-16-IT	009619601
PM2,5/5-17-IT	009619702
PM2,5/5-18-IT	009619813
PM2,5/5-19-IT	009619914
PM2,5/5-20-IT	009620001
PM2,5/5-21-IT	009620126
PM2,5/5-22-IT	009620227
PM2,5/5-23-IT	009620320
PM2,5/5-24-IT	009620421

PM2,5/5-xxV page 6

PM2,5/5-2-V	009600212
PM2,5/5-3-V	009600313
PM2,5/5-4-V	009600414
PM2,5/5-5-V	009600515
PM2,5/5-6-V	009600616
PM2,5/5-7-V	009600717
PM2,5/5-8-V	009600820
PM2,5/5-9-V	009600921
PM2,5/5-10-V	009601015
PM2,5/5-11-V	009601102
PM2,5/5-12-V	009601203
PM2,5/5-13-V	009601304
PM2,5/5-14-V	009601405
PM2,5/5-15-V	009601506
PM2,5/5-16-V	009601607
PM2,5/5-17-V	009601700
PM2,5/5-18-V	009601811
PM2,5/5-19-V	009601912
PM2,5/5-20-V	009602017
PM2,5/5-21-V	009602104
PM2,5/5-22-V	009602205
PM2,5/5-23-V	009602306
PM2,5/5-24-V	009602407
2 picots par pôle	
PM2,5/5-2-VD	009603207
PM2,5/5-3-VD	009603300
PM2,5/5-4-VD	009603401
PM2,5/5-5-VD	009603502
PM2,5/5-6-VD	009603603
PM2,5/5-7-VD	009603704
PM2,5/5-8-VD	009603815
PM2,5/5-9-VD	009603916
PM2,5/5-10-VD	009604023
PM2,5/5-11-VD	009604110
PM2,5/5-12-VD	009604211
PM2,5/5-13-VD	009604312
PM2,5/5-14-VD	009604413
PM2,5/5-15-VD	009604514
PM2,5/5-16-VD	009604615
PM2,5/5-17-VD	009604716
PM2,5/5-18-VD	009604827
PM2,5/5-19-VD	009604920
PM2,5/5-20-VD	009605025
PM2,5/5-21-VD	009605112
PM2,5/5-22-VD	009605213
PM2,5/5-23-VD	009605314
PM2,5/5-24-VD	009605415
Avec réhausseur	
PM2,5/5-2-VR	009612206
PM2,5/5-3-VR	009612307
PM2,5/5-4-VR	009612400
PM2,5/5-5-VR	009612501
PM2,5/5-6-VR	009612602
PM2,5/5-7-VR	009612703
PM2,5/5-8-VR	009612814
PM2,5/5-9-VR	009612915
PM2,5/5-10-VR	009613012
PM2,5/5-11-VR	009613107
PM2,5/5-12-VR	009613200
PM2,5/5-13-VR	009613301
PM2,5/5-14-VR	009613402
PM2,5/5-15-VR	009613503
PM2,5/5-16-VR	009613604
PM2,5/5-17-VR	009613705
PM2,5/5-18-VR	009613816
PM2,5/5-19-VR	009613917
PM2,5/5-20-VR	009614024
PM2,5/5-21-VR	009614111
PM2,5/5-22-VR	009614212
PM2,5/5-23-VR	009614313
PM2,5/5-24-VR	009614414
Avec test	
PM2,5/5-2-VT	009606215
PM2,5/5-3-VT	009606316
PM2,5/5-4-VT	009606417
PM2,5/5-5-VT	009606510
PM2,5/5-6-VT	009606611
PM2,5/5-7-VT	009606712
PM2,5/5-8-VT	009606823
PM2,5/5-9-VT	009606924
PM2,5/5-10-VT	009607021
PM2,5/5-11-VT	009607116
PM2,5/5-12-VT	009607217
PM2,5/5-13-VT	009607310
PM2,5/5-14-VT	009607411
PM2,5/5-15-VT	009607512
PM2,5/5-16-VT	009607613
PM2,5/5-17-VT	009607714
PM2,5/5-18-VT	009607825
PM2,5/5-19-VT	009607926
PM2,5/5-20-VT	009608014
PM2,5/5-21-VT	009608101
PM2,5/5-22-VT	009608202
PM2,5/5-23-VT	009608303
PM2,5/5-24-VT	009608404
2 picots par pôle avec test	
PM2,5/5-2-VTD	009609204
PM2,5/5-3-VTD	009609305
PM2,5/5-4-VTD	009609406
PM2,5/5-5-VTD	009609507
PM2,5/5-6-VTD	009609600
PM2,5/5-7-VTD	009609701
PM2,5/5-8-VTD	009609812
PM2,5/5-9-VTD	009609913
PM2,5/5-10-VTD	009610025
PM2,5/5-11-VTD	009610112
PM2,5/5-12-VTD	009610213
PM2,5/5-13-VTD	009610314
PM2,5/5-14-VTD	009610415
PM2,5/5-15-VTD	009610516
PM2,5/5-16-VTD	009610617
PM2,5/5-17-VTD	009610710
PM2,5/5-18-VTD	009610821
PM2,5/5-19-VTD	009610922
PM2,5/5-20-VTD	009611016
PM2,5/5-21-VTD	009611103
PM2,5/5-22-VTD	009611204
PM2,5/5-23-VTD	009611305
PM2,5/5-24-VTD	009611406

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Référence

L202200 page 12

L20220201000
L20220301000
L20220401000
L20220501000
L20220601000
L20220701000
L20220801000
L20220901000
L20221001000
L20221201000
L20221401000
L20221501000
L20221601000
L20221801000

L202400 page 12

L20240201000
L20240301000
L20240401000
L20240501000
L20240601000
L20240701000
L20240801000
L20240901000
L20241001000
L20241201000
L20241401000
L20241501000
L20241601000
L20241801000

L20240331000
L20240431000
L20240631000
L20240831000
L20240931000

L206200 page 12

L20620200000
L20620300000
L20620400000
L20620500000
L20620600000
L20620800000
L20621000000
L20621200000

L232100 page 11

L23210201000
L23210301000
L23210401000
L23210501000
L23210601000
L23210701000
L23210801000
L23210901000
L23211001000
L23211201000
L23211401000
L23211501000
L23211601000
L23211801000

Fermé

L23210211000
L23210311000
L23210411000

Référence

L23210511000
L23210611000
L23210711000
L23210811000
L23210911000
L23211011000
L23211211000
L23211411000
L23211511000
L23211611000
L23211811000

Brides avec insert

L23210331000
L23210431000
L23210631000
L23210831000
L23211231000
L23211831000

L232300 page 11

L23230201000
L23230301000
L23230401000
L23230501000
L23230601000
L23230701000
L23230801000
L23230901000
L23231001000
L23231201000
L23231401000
L23231501000
L23231601000
L23231801000

Fermé

L23230211000
L23230311000
L23230411000
L23230511000
L23230611000
L23230711000
L23230811000
L23230911000
L23231011000
L23231211000
L23231411000
L23231511000
L23231611000
L23231811000

L232600 page 11

L23260401000
L23260601000

L232700 page 11

L23270401000
L23270601000

L242200 page 12

L24220201000
L24220301000
L24220401000
L24220501000
L24220601000
L24220701000
L24220801000
L24220901000

Référence

L24221001000
L24221101000
L24221201000
L24221301000
L24221401000
L24221501000
L24221601000
L24221701000
L24221801000

L243200 page 12

L24320201000
L24320301000
L24320401000
L24320501000
L24320601000
L24320701000
L24320801000
L24320901000
L24321001000
L24321101000
L24321201000
L24321301000
L24321401000
L24321501000
L24321601000

Brides avec insert

L24320331000
L24320531000
L24320831000
L24321631000

L243300 page 12

L24330201000
L24330301000
L24330401000
L24330501000
L24330601000
L24331001000
L24331101000
L24331201000

L243600 page 12

L24361101000

L245200 page 12

L24520201000
L24520301000
L24520401000
L24520501000
L24520601000
L24520701000
L24520801000
L24520901000
L24521001000
L24521201000
L24521401000
L24521501000
L24521601000
L24521801000

Brides avec insert

L24520231000
L24520331000
L24520431000
L24520531000
L24520631000
L24520731000

Référence

L24520831000
L24520931000
L24521031000
L24521231000
L24521431000
L24521631000
L24521831000

L245300 page 12

L24530201000
L24530301000
L24530401000
L24530501000
L24530601000
L24530701000
L24530801000
L24530901000
L24531001000
L24531201000
L24531401000
L24531501000
L24531601000
L24531801000

Brides avec insert

L24531231000
L24531831000

L245400 page 12

L24540201000
L24540301000
L24540401000
L24540501000
L24540601000
L24540701000
L24540801000
L24540901000
L24541001000
L24541201000
L24541401000
L24541501000
L24541601000
L24541801000

L245600 page 12

L24560201000
L24560301000
L24560401000
L24560501000
L24560601000
L24560701000
L24560801000
L24560901000
L24561001000
L24561201000
L24561401000
L24561501000
L24561601000
L24561801000

Brides avec insert

L24561831000

L246200 page 12

L24620201000
L24620301000
L24620401000
L24620501000
L24620601000

Référence

L24620701000
L24620801000
L24620901000
L24621001000
L24621201000

L246300 page 12

L24630201000
L24630301000
L24630401000
L24630501000
L24630601000
L24630701000
L24630801000
L24630901000
L24631001000
L24631201000

L252100 page 11

L25210211000
L25210311000
L25210411000
L25210511000
L25210611000
L25210711000
L25210811000
L25210911000
L25211011000
L25211111000
L25211211000
L25211311000
L25211411000
L25211511000
L25211611000
L25211711000
L25211811000

Compatible refusion

L25210218000
L25210318000
L25210418000
L25210518000
L25210618000
L25210718000
L25210818000
L25210918000
L25211018000
L25211118000
L25211218000
L25211318000
L25211418000
L25211518000
L25211618000
L25211718000
L25211818000

L252300 page 11

L25230211000
L25230311000
L25230411000
L25230511000
L25230611000
L25230711000
L25230811000
L25230911000
L25231011000
L25231111000
L25231211000
L25231311000

7

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Référence
L25231411000
L25231511000
L25231611000
L25231711000
L25231811000
Compatible refusion
L25230218000
L25230318000
L25230418000
L25230518000
L25230618000
L25230718000
L25230818000
L25230918000
L25231018000
L25231118000
L25231218000
L25231318000
L25231418000
L25231518000
L25231618000
L25231718000
L25231818000

L253100 page 11

L25310211000
L25310311000
L25310411000
L25310511000
L25310611000
L25310711000
L25310811000
L25310911000
L25311011000
L25311111000
L25311211000
L25311311000
L25311411000
L25311511000
L25311611000
Compatible refusion
L25310218000
L25310318000
L25310418000
L25310518000
L25310618000
L25310718000
L25310818000
L25310918000
L25311018000
L25311118000
L25311218000
L25311318000
L25311418000
L25311518000
L25311618000
Brides avec insert
L25310331000
L25310531000
L25310731000
L25310831000
L25310931000
L25311231000

L253300 page 11

L25330211000
L25330311000
L25330411000
L25330511000

Référence
L25330611000
L25330711000
L25330811000
L25330911000
L25331011000
L25331111000
L25331211000
L25331311000
L25331411000
L25331511000
L25331611000
Compatible refusion
L25330218000
L25330318000
L25330418000
L25330518000
L25330618000
L25330718000
L25330818000
L25330918000
L25331018000
L25331118000
L25331218000
L25331318000
L25331418000
L25331518000
L25331618000
Brides avec insert
L25331631000

L255100 page 11

L25510201000
L25510301000
L25510401000
L25510501000
L25510601000
L25510701000
L25510801000
L25510901000
L25511001000
L25511201000
L25511401000
L25511501000
L25511601000
L25511801000
Compatible refusion ouvert
L25510208000
L25510308000
L25510408000
L25510508000
L25510608000
L25510708000
L25510808000
L25510908000
L25511008000
L25511108000
L25511208000
Fermé
L25510211000
L25510311000
L25510411000
L25510511000
L25510611000
L25510711000
L25510811000
L25510911000
L25511011000
L25511211000
L25511411000

Référence
L25511511000
L25511611000
L25511811000
Compatible refusion
L25510218000
L25510318000
L25510418000
L25510518000
L25510618000
L25510718000
L25510818000
L25510918000
L25511018000
L25511118000
L25511218000
Brides avec verrouillage à crochets
L25510221000
L25510321000
L25510421000
L25510521000
L25510621000
L25510721000
L25510821000
L25510921000
L25511021000
L25511121000
L25511221000
L25511321000
L25511421000
L25511521000
L25511621000
L25511721000
L25511821000
L25511921000
L25512021000
L25512121000
L25512221000
L25512321000
L25512421000
Brides avec insert
L25510231000
L25510331000
L25510431000
L25510531000
L25510631000
L25510731000
L25510831000
L25510931000
L25511031000
L25511231000
L25511431000
L25511531000
L25511631000
L25511831000

L255300 page 11

L25530201000
L25530301000
L25530401000
L25530501000
L25530601000
L25530701000
L25530801000
L25530901000
L25531001000
L25531201000
L25531401000
L25531501000
L25531601000

Référence
L25531801000
Compatible refusion ouvert
L25530208000
L25530308000
L25530408000
L25530508000
L25530608000
L25530708000
L25530808000
L25530908000
L25531008000
L25531108000
L25531208000
Fermé
L25530211000
L25530311000
L25530411000
L25530511000
L25530611000
L25530711000
L25530811000
L25530911000
L25531011000
L25531211000
L25531411000
L25531511000
L25531611000
L25531811000
Compatible refusion
L25530218000
L25530318000
L25530418000
L25530518000
L25530618000
L25530718000
L25530818000
L25530918000
L25531018000
L25531118000
L25531218000
Brides avec verrouillage à crochets
L25530221000
L25530321000
L25530421000
L25530521000
L25530621000
L25530721000
L25530821000
L25530921000
L25531021000
L25531121000
L25531221000
L25531321000
L25531421000
L25531521000
L25531621000
L25531721000
L25531821000
L25531921000
L25532021000
L25532121000
L25532221000
L25532321000
L25532421000
Brides avec insert
L25530231000
L25530331000
L25530431000

Référence
L25530531000
L25530631000
L25530731000
L25530831000
L25530931000
L25531031000
L25531231000
L25531431000
L25531531000
L25531631000
L25531831000

L255400 page 11

L25540401000
L25540601000
Fermé
L25540411000
L25540611000
L25540811000
L25541011000
L25541211000
L25541411000
L25541611000
L25541811000
L25542011000
L25542211000
L25542411000
L25542611000
L25542811000
L25543011000
L25543211000
L25543411000
L25543611000
L25543811000
L25544011000
L25544211000
L25544411000
L25544611000
L25544811000
Fermé à gauche
L25540421000
L25540621000
Fermé à droite avec réhausseur
L25540441000
L25540641000

L255600 page 11

L25560401000
L25560601000

L255700 page 11

L25570401000
L25570601000

L256100 page 11

L25610211000
L25610311000
L25610411000
L25610511000
L25610611000
L25610711000
L25610811000
L25610911000
L25611011000
L25611211000

7

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Référence

L256300 page 11

L25630211000
L25630311000
L25630411000
L25630511000
L25630611000
L25630711000
L25630811000
L25630911000
L25631011000
L25631211000

L265200 page 12

L26520211000
L26520311000
L26520411000
L26520511000
L26520611000
L26520711000
L26520811000
L26520911000
L26521011000
L26521111000
L26521211000
L26521311000
L26521411000
L26521511000
L26521611000
L26521711000
L26521811000
L26521911000
L26522011000
L26522111000
L26522211000
L26522311000
L26522411000

Brides avec verrouillage à crochets

L26520221000
L26520321000
L26520421000
L26520521000
L26520621000
L26520721000
L26520821000
L26520921000
L26521021000
L26521121000
L26521221000
L26521321000
L26521421000
L26521521000
L26521621000
L26521721000
L26521821000
L26521921000
L26522021000
L26522121000
L26522221000
L26522321000
L26522421000

Brides avec vis

L26520241000
L26520341000
L26520441000
L26520541000
L26520641000
L26520741000
L26520841000
L26520941000
L26521041000
L26521141000
L26521241000
L26521341000
L26521441000
L26521541000
L26521641000
L26521741000
L26521841000
L26521941000
L26522041000
L26522141000
L26522241000
L26522341000
L26522441000

Brides avec vis auto-taraudeuse

L26520261000
L26520361000
L26520461000
L26520561000
L26520661000
L26520761000
L26520861000
L26520961000
L26521061000
L26521161000
L26521261000
L26521361000
L26521461000
L26521561000
L26521661000
L26521761000
L26521861000
L26521961000
L26522061000
L26522161000
L26522261000
L26522361000
L26522461000

L345200 page 13

L34520201000
L34520301000
L34520401000
L34520501000
L34520601000
L34520701000
L34520801000
L34520901000
L34521001000
L34521101000
L34521201000
L34521301000
L34521401000
L34521501000
L34521601000
L34521701000
L34521801000
L34521901000
L34522001000
L34522101000
L34522201000
L34522301000
L34522401000

Fermé

L34520211000
L34520311000
L34520411000
L34520511000
L34520611000
L34520711000
L34520811000
L34520911000
L34521011000
L34521111000
L34521211000
L34521311000
L34521411000
L34521511000
L34521611000
L34521711000
L34521811000
L34521911000
L34522011000
L34522111000
L34522211000
L34522311000
L34522411000

Brides avec verrouillage à crochets

L34520221000
L34520321000
L34520421000
L34520521000
L34520621000
L34520721000
L34520821000
L34520921000
L34521021000
L34521121000
L34521221000
L34521321000
L34521421000
L34521521000
L34521621000
L34521721000
L34521821000
L34521921000
L34522021000
L34522121000
L34522221000
L34522321000
L34522421000

Brides avec insert

L34520231000
L34520331000
L34520431000
L34520531000
L34520631000
L34520731000
L34520831000
L34520931000
L34521031000
L34521131000
L34521231000
L34521331000
L34521431000
L34521531000
L34521631000
L34521731000
L34521831000
L34521931000
L34522031000
L34522131000
L34522231000
L34522331000
L34522431000

Brides avec vis

L34520241000
L34520341000
L34520441000
L34520541000
L34520641000
L34520741000
L34520841000
L34520941000
L34521041000
L34521141000
L34521241000
L34521341000
L34521441000
L34521541000
L34521641000
L34521741000
L34521841000
L34521941000
L34522041000
L34522141000
L34522241000
L34522341000
L34522441000

Avec bride

L34520271000
L34520371000
L34520471000
L34520571000
L34520671000
L34520771000
L34520871000
L34520971000
L34521071000
L34521171000
L34521271000
L34521371000
L34521471000
L34521571000
L34521671000
L34521771000
L34521871000
L34521971000
L34522071000
L34522171000
L34522271000
L34522371000
L34522471000

Brides avec vis auto-taraudeuse

L34520281000
L34520381000
L34520481000
L34520581000
L34520681000
L34520781000
L34520881000
L34520981000
L34521081000
L34521181000
L34521281000
L34521381000
L34521481000
L34521581000
L34521681000
L34521781000
L34521881000
L34521981000
L34522081000
L34522181000
L34522281000
L34522381000
L34522481000

L355100 page 13

Brides guides-carte

L35510201000
L35510301000
L35510401000
L35510501000
L35510601000
L35510701000
L35510801000
L35510901000
L35511001000
L35511101000
L35511201000
L35511301000
L35511401000
L35511501000
L35511601000
L35511701000
L35511801000
L35511901000
L35512001000
L35512101000
L35512201000
L35512301000
L35512401000

Sans brides

L35510211000
L35510311000
L35510411000
L35510511000
L35510611000
L35510711000
L35510811000
L35510911000
L35511011000
L35511111000
L35511211000
L35511311000
L35511411000
L35511511000
L35511611000
L35511711000
L35511811000
L35511911000
L35512011000
L35512111000
L35512211000
L35512311000
L35512411000

Brides avec verrouillage à crochets

L35510221000
L35510321000
L35510421000
L35510521000
L35510621000
L35510721000
L35510821000
L35510921000
L35511021000
L35511121000
L35511221000
L35511321000
L35511421000
L35511521000
L35511621000
L35511721000

7

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Référence
L35511821000
L35511921000
L35512021000
L35512121000
L35512221000
L35512321000
L35512421000

Brides avec insert
L35510231000
L35510331000
L35510431000
L35510531000
L35510631000
L35510731000
L35510831000
L35510931000
L35511031000
L35511131000
L35511231000
L35511331000
L35511431000
L35511531000
L35511631000
L35511731000
L35511831000
L35511931000
L35512031000
L35512131000
L35512231000
L35512331000
L35512431000

Brides sans insert
L35510271000
L35510371000
L35510471000
L35510571000
L35510671000
L35510771000
L35510871000
L35510971000
L35511071000
L35511171000
L35511271000
L35511371000
L35511471000
L35511571000
L35511671000
L35511771000
L35511871000
L35511971000
L35512071000
L35512171000
L35512271000
L35512371000
L35512471000

L355300 page 13

Sans brides
L35530211000
L35530311000
L35530411000
L35530511000
L35530611000
L35530711000
L35530811000
L35530911000
L35531011000
L35531111000
L35531211000
L35531311000

Référence
L35531411000
L35531511000
L35531611000
L35531711000
L35531811000
L35531911000
L35532011000
L35532111000
L35532211000
L35532311000
L35532411000

Brides guides-carte
L35530201000
L35530301000
L35530401000
L35530501000
L35530601000
L35530701000
L35530801000
L35530901000
L35531001000
L35531101000
L35531201000
L35531301000
L35531401000
L35531501000
L35531601000
L35531701000
L35531801000
L35531901000
L35532001000
L35532101000
L35532201000
L35532301000
L35532401000

Brides avec verrouillage à crochets
L35530221000
L35530321000
L35530421000
L35530521000
L35530621000
L35530721000
L35530821000
L35530921000
L35531021000
L35531121000
L35531221000
L35531321000
L35531421000
L35531521000
L35531621000
L35531721000
L35531821000
L35531921000
L35532021000
L35532121000
L35532221000
L35532321000
L35532421000

Brides avec insert
L35530231000
L35530331000
L35530431000
L35530531000
L35530631000
L35530731000
L35530831000
L35530931000
L35531031000

Référence
L35531131000
L35531231000
L35531331000
L35531431000
L35531531000
L35531631000
L35531731000
L35531831000
L35531931000
L35532031000
L35532131000
L35532231000
L35532331000
L35532431000

Brides sans insert
L35530271000
L35530371000
L35530471000
L35530571000
L35530671000
L35530771000
L35530871000
L35530971000
L35531071000
L35531171000
L35531271000
L35531371000
L35531471000
L35531571000
L35531671000
L35531771000
L35531871000
L35531971000
L35532071000
L35532171000
L35532271000
L35532371000
L35532471000

L365200 page 13

L36520201000
L36520301000
L36520401000
L36520501000
L36520601000
L36520701000
L36520801000
L36520901000
L36521001000
L36521101000
L36521201000
L36521301000
L36521401000
L36521501000
L36521601000
L36521701000
L36521801000
L36521901000
L36522001000
L36522101000
L36522201000
L36522301000
L36522401000

Fermé
L36520211000
L36520311000
L36520411000
L36520511000
L36520611000
L36520711000

Référence
L36520811000
L36520911000
L36521011000
L36521111000
L36521211000
L36521311000
L36521411000
L36521511000
L36521611000
L36521711000
L36521811000
L36521911000
L36522011000
L36522111000
L36522211000
L36522311000
L36522411000

Brides avec verrouillage à crochets
L36520221000
L36520321000
L36520421000
L36520521000
L36520621000
L36520721000
L36520821000
L36520921000
L36521021000
L36521121000
L36521221000
L36521321000
L36521421000
L36521521000
L36521621000
L36521721000
L36521821000
L36521921000
L36522021000
L36522121000
L36522221000
L36522321000
L36522421000

Brides sans insert
L36520231000
L36520331000
L36520431000
L36520531000
L36520631000
L36520731000
L36520831000
L36520931000
L36521031000
L36521131000
L36521231000
L36521331000
L36521431000
L36521531000
L36521631000
L36521731000
L36521831000
L36521931000
L36522031000
L36522131000
L36522231000
L36522331000
L36522431000

Brides avec vis
L36520241000
L36520341000
L36520441000

Référence
L36520541000
L36520641000
L36520741000
L36520841000
L36520941000
L36521041000
L36521141000
L36521241000
L36521341000
L36521441000
L36521541000
L36521641000
L36521741000
L36521841000
L36521941000
L36522041000
L36522141000
L36522241000
L36522341000
L36522441000

Brides sans insert
L36520271000
L36520371000
L36520471000
L36520571000
L36520671000
L36520771000
L36520871000
L36520971000
L36521071000
L36521171000
L36521271000
L36521371000
L36521471000
L36521571000
L36521671000
L36521771000
L36521871000
L36521971000
L36522071000
L36522171000
L36522271000
L36522371000
L36522471000

Brides avec vis auto-taraudeuse
L36520281000
L36520381000
L36520481000
L36520581000
L36520681000
L36520781000
L36520881000
L36520981000
L36521081000
L36521181000
L36521281000
L36521381000
L36521481000
L36521581000
L36521681000
L36521781000
L36521881000
L36521981000
L36522081000
L36522181000
L36522281000
L36522381000
L36522481000

7

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Référence

L69903 page 13

L69903402000
L69903403000
L69903404000
L69903405000
L69903406000
L69903407000
L69903408000
L69903409000
L69903410000
L69903411000
L69903412000
L69903413000
L69903414000
L69903415000
L69903416000
L69903417000
L69903418000
L69903419000
L69903420000
L69903421000
L69903422000
L69903423000
L69903424000

Fermé

L69903502000
L69903503000
L69903504000
L69903505000
L69903506000
L69903507000
L69903508000
L69903509000
L69903510000
L69903511000
L69903512000
L69903513000
L69903514000
L69903515000
L69903516000
L69903517000
L69903518000
L69903519000
L69903520000
L69903521000
L69903522000
L69903523000
L69903524000

Brides avec verrouillage à crochets

L69903602000
L69903603000
L69903604000
L69903605000
L69903606000
L69903607000
L69903608000
L69903609000
L69903610000
L69903611000
L69903612000
L69903613000
L69903614000
L69903615000
L69903616000
L69903617000
L69903618000
L69903619000
L69903620000
L69903621000

Référence

L69903622000
L69903623000
L69903624000

Brides sans insert

L69903702000
L69903703000

L69904 page 12

L69904102000
L69904103000
L69904104000
L69904105000
L69904106000
L69904107000
L69904108000
L69904109000
L69904110000
L69904111000
L69904112000
L69904113000
L69904114000
L69904115000
L69904116000
L69904117000
L69904118000
L69904119000
L69904120000
L69904121000
L69904122000
L69904123000
L69904124000

Brides avec verrouillage à crochets

L69904202000
L69904203000
L69904204000
L69904205000
L69904206000
L69904207000
L69904208000
L69904209000
L69904210000
L69904211000
L69904212000
L69904213000
L69904214000
L69904215000
L69904216000
L69904217000
L69904218000
L69904219000
L69904220000
L69904221000
L69904222000
L69904223000
L69904224000

Brides avec vis

L69904316000

Brides avec vis auto-taraudeuse

L69904402000
L69904403000
L69904404000
L69904405000
L69904406000
L69904407000
L69904408000
L69904409000
L69904410000
L69904411000

Référence

L69904412000
L69904413000
L69904414000
L69904415000
L69904416000
L69904417000
L69904418000
L69904419000
L69904420000
L69904421000
L69904422000
L69904423000
L69904424000

Brides sans insert

L69904802000
L69904803000

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Type	Référence
CPET/5-xxH	**page 11**
CPET/5-2H	009520226
CPET/5-3H	009520327
CPET/5-4H	009520420
CPET/5-5H	009520521
CPET/5-6H	009520622
CPET/5-7H	009520723
CPET/5-8H	009520804
CPET/5-9H	009520905
CPET/5-10H	009521021
CPET/5-11H	009521116
CPET/5-12H	009521217
CPET/5-13H	009521310
CPET/5-14H	009521411
CPET/5-15H	009521512
CPET/5-16H	009521613
CPET/5-17H	009521714
CPET/5-18H	009521825
CPET/5-19H	009521926
CPET/5-20H	009522023
CPET/5-21H	009522110
CPET/5-22H	009522211
CPET/5-23H	009522312
CPET/5-24H	009522413
Fermé	
CPET/5-2HF	009525227
CPET/5-3HF	009525320
CPET/5-4HF	009525421
CPET/5-5HF	009525522
CPET/5-6HF	009525623
CPET/5-7HF	009525724
CPET/5-8HF	009525805
CPET/5-10HF	009526003
CPET/5-12HF	009526221
CPET/5-14HF	009526423
CPET/5-16HF	009526625
Fermé sans perte de pas	
CPET/5-2HFC	009565220
CPET/5-3HFC	009565321
CPET/5-4HFC	009565422
CPET/5-5HFC	009565523
CPET/5-6HFC	009565624
CPET/5-7HFC	009565725
CPET/5-8HFC	009565806
CPET/5-10HFC	009566004
CPET/5-12HFC	009566222
CPET/5-14HFC	009566424
CPET/5-16HFC	009566626
Brides avec insert	
CPET/5-2HFP	009575224
CPET/5-3HFP	009575325
CPET/5-4HFP	009575426
CPET/5-5HFP	009575527
CPET/5-6HFP	009575620
CPET/5-7HFP	009575721
CPET/5-8HFP	009575802
CPET/5-10HFP	009576000
CPET/5-12HFP	009576226
CPET/5-14HFP	009576420
CPET/5-16HFP	009576622
Brides sans insert	
CPET/5-2HFPS	009596217
CPET/5-3HFPS	009596310
CPET/5-4HFPS	009596411
CPET/5-5HFPS	009596512
CPET/5-6HFPS	009596613
CPET/5-7HFPS	009596714
CPET/5-8HFPS	009596825
CPET/5-10HFPS	009597023
CPET/5-12HFPS	009597211
CPET/5-14HFPS	009597413
CPET/5-16HFPS	009597615
CPET/5-xxV	**page 11**
CPET/5-2V	009510212
CPET/5-3V	009510313
CPET/5-4V	009510414
CPET/5-5V	009510515
CPET/5-6V	009510616
CPET/5-7V	009510717
CPET/5-8V	009510820
CPET/5-9V	009510921
CPET/5-10V	009511015
CPET/5-11V	009511102
CPET/5-12V	009511203
CPET/5-13V	009511304
CPET/5-14V	009511405
CPET/5-15V	009511506
CPET/5-16V	009511607
CPET/5-17V	009511700
CPET/5-18V	009511811
CPET/5-19V	009511912
CPET/5-20V	009512017
CPET/5-21V	009512104
CPET/5-22V	009512205
CPET/5-23V	009512306
CPET/5-24V	009512407
Fermé	
CPET/5-2VF	009515213
CPET/5-3VF	009515314
CPET/5-4VF	009515415
CPET/5-5VF	009515516
CPET/5-6VF	009515617
CPET/5-7VF	009515710
CPET/5-8VF	009515821
CPET/5-10VF	009516027
CPET/5-12VF	009516215
CPET/5-14VF	009516417
CPET/5-16VF	009516611
Fermé sans perte de pas	
CPET/5-2VFC	009570223
CPET/5-3VFC	009570324
CPET/5-4VFC	009570425
CPET/5-5VFC	009570526
CPET/5-6VFC	009570627
CPET/5-7VFC	009570720
CPET/5-8VFC	009570801
CPET/5-10VFC	009571026
CPET/5-12VFC	009571214
CPET/5-14VFC	009571416
CPET/5-16VFC	009571610
Brides avec insert	
CPET/5-2VFP	009580210
CPET/5-3VFP	009580311
CPET/5-4VFP	009580412
CPET/5-5VFP	009580513
CPET/5-6VFP	009580614
CPET/5-7VFP	009580715
CPET/5-8VFP	009580826
CPET/5-10VFP	009581013
CPET/5-12VFP	009581201
CPET/5-14VFP	009581403
CPET/5-16VFP	009581605
Brides sans insert	
CPET/5-2VFPS	009593201
CPET/5-3VFPS	009593302
CPET/5-4VFPS	009593403
CPET/5-5VFPS	009593504
CPET/5-6VFPS	009593605
CPET/5-7VFPS	009593706
CPET/5-8VFPS	009593817
CPET/5-10VFPS	009594023
CPET/5-12VFPS	009594213
CPET/5-14VFPS	009594415
CPET/5-16VFPS	009594617
CPET/xxH	**page 11**
CPET/2H	009420225
CPET/3H	009420326
CPET/4H	009420427
CPET/5H	009420520
CPET/6H	009420621
CPET/7H	009420722
CPET/8H	009420803
CPET/9H	009420904
CPET/10H	009421020
CPET/11H	009421115
CPET/12H	009421216
CPET/13H	009421317
CPET/14H	009421410
CPET/15H	009421511
CPET/16H	009421612
CPET/17H	009421713
CPET/18H	009421824
CPET/19H	009421925
CPET/20H	009422022
CPET/21H	009422117
CPET/22H	009422210
CPET/23H	009422311
CPET/24H	009422412
Fermé	
CPET/2HF	009425226
CPET/3HF	009425327
CPET/4HF	009425420
CPET/5HF	009425521
CPET/6HF	009425622
CPET/7HF	009425723
CPET/8HF	009425804
CPET/9HF	009425905
CPET/10HF	009426002
CPET/11HF	009426127
CPET/12HF	009426220
CPET/13HF	009426321
CPET/14HF	009426422
CPET/15HF	009426523
CPET/16HF	009426624
CPET/18HF	009426806
CPET/20HF	009427004
CPET/24HF	009427424
Fermé sans perte de pas	
CPET/2HFC	009465227
CPET/3HFC	009465320
CPET/4HFC	009465421
CPET/5HFC	009465522
CPET/6HFC	009465623
CPET/7HFC	009465724
CPET/8HFC	009465805
CPET/9HFC	009465906
CPET/10HFC	009466003
CPET/11HFC	009466120
CPET/12HFC	009466221
CPET/13HFC	009466322
CPET/14HFC	009466423
CPET/15HFC	009466524
CPET/16HFC	009466625
CPET/18HFC	009466807
CPET/20HFC	009467005
CPET/24HFC	009467425
Brides avec insert	
CPET/2HFP	009475223

7

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Type	Référence
CPET/3HFP	009475324
CPET/4HFP	009475425
CPET/5HFP	009475526
CPET/6HFP	009475627
CPET/7HFP	009475720
CPET/8HFP	009475801
CPET/9HFP	009475902
CPET/10HFP	009476007
CPET/11HFP	009476124
CPET/12HFP	009476225
CPET/13HFP	009476326
CPET/14HFP	009476427
CPET/15HFP	009476520
CPET/16HFP	009476621
CPET/18HFP	009476803
CPET/20HFP	009477001
CPET/24HFP	009477421
Brides sans insert	
CPET/2HFPS	009496216
CPET/3HFPS	009496317
CPET/4HFPS	009496410
CPET/5HFPS	009496511
CPET/6HFPS	009496612
CPET/7HFPS	009496713
CPET/8HFPS	009496824
CPET/9HFPS	009496925
CPET/10HFPS	009497022
CPET/11HFPS	009497117
CPET/12HFPS	009497210
CPET/13HFPS	009497311
CPET/14HFPS	009497412
CPET/15HFPS	009497513
CPET/16HFPS	009497614
CPET/18HFPS	009497826
CPET/20HFPS	009498015
CPET/24HFPS	009498405

CPET/xxV page 11

CPET/2V	009410211
CPET/3V	009410312
CPET/4V	009410413
CPET/5V	009410514
CPET/6V	009410615
CPET/7V	009410716
CPET/8V	009410827
CPET/9V	009410920
CPET/10V	009411014
CPET/11V	009411101
CPET/12V	009411202
CPET/13V	009411303
CPET/14V	009411404
CPET/15V	009411505
CPET/16V	009411606
CPET/17V	009411707
CPET/18V	009411810
CPET/19V	009411911
CPET/20V	009412016
CPET/21V	009412103
CPET/22V	009412204
CPET/23V	009412305
CPET/24V	009412406
Fermé	
CPET/2VF	009415212
CPET/3VF	009415313
CPET/4VF	009415414
CPET/5VF	009415515
CPET/6VF	009415616
CPET/7VF	009415717
CPET/8VF	009415820
CPET/9VF	009415921
CPET/10VF	009416026
CPET/11VF	009416113
CPET/12VF	009416214
CPET/13VF	009416315
CPET/14VF	009416416
CPET/15VF	009416517
CPET/16VF	009416610
CPET/18VF	009416822
CPET/20VF	009417020
CPET/24VF	009417410
Fermé sans perte de pas	
CPET/2VFC	009470222
CPET/3VFC	009470323
CPET/4VFC	009470424
CPET/5VFC	009470525
CPET/6VFC	009470626
CPET/7VFC	009470727
CPET/8VFC	009470800
CPET/9VFC	009470901
CPET/10VFC	009471025
CPET/11VFC	009471112
CPET/12VFC	009471213
CPET/13VFC	009471314
CPET/14VFC	009471415
CPET/15VFC	009471516
CPET/16VFC	009471617
CPET/18VFC	009471821
CPET/20VFC	009472027
CPET/24VFC	009472417
Brides avec insert	
CPET/2VFP	009480217
CPET/3VFP	009480310
CPET/4VFP	009480411
CPET/5VFP	009480512
CPET/6VFP	009480613
CPET/7VFP	009480714
CPET/8VFP	009480825
CPET/9VFP	009480926
CPET/10VFP	009481012
CPET/11VFP	009481107
CPET/12VFP	009481200
CPET/13VFP	009481301
CPET/14VFP	009481402
CPET/15VFP	009481503
CPET/16VFP	009481604
CPET/18VFP	009481816
CPET/20VFP	009482014
CPET/24VFP	009482404
Brides sans insert	
CPET/2VFPS	009493200
CPET/3VFPS	009493301
CPET/4VFPS	009493402
CPET/5VFPS	009493503
CPET/6VFPS	009493604
CPET/7VFPS	009493705
CPET/8VFPS	009493816
CPET/9VFPS	009493917
CPET/10VFPS	009494024
CPET/11VFPS	009494111
CPET/12VFPS	009494212
CPET/13VFPS	009494313
CPET/14VFPS	009494414
CPET/15VFPS	009494515
CPET/16VFPS	009494616
CPET/18VFPS	009494820
CPET/20VFPS	009495026
CPET/24VFPS	009495416

CPETD/5-xxH page 11

CPETD/5-4H	009523415
CPETD/5-6H	009523617

CPETD/5-xxV page 11

CPETD/5-4V	009513401
CPETD/5-6V	009513603

CPETD/xxH page 11

CPETD/4H	009423414
CPETD/6H	009423616

CPETD/xxV page 11

CPETD/4V	009413400
CPETD/6V	009413602

CPETDA/5-xxH page 11

CPETDA/5-4H	009509912
CPETDA/5-6H	009512813
Fermé	
CPETDA/5-4HF	009510111
CPETDA/5-6HF	009512914
CPETDA/5-8HF	009513201
CPETDA/5-10 HF	009513300
CPETDA/5-12 HF	009513502
CPETDA/5-14 HF	009513704
CPETDA/5-16 HF	009513815
CPETDA/5-18 HF	009513916
CPETDA/5-20 HF	009514023
CPETDA/5-22 HF	009514110
CPETDA/5-24 HF	009515112
CPETDA/5-26 HF	009517512
CPETDA/5-28 HF	009517613
CPETDA/5-30 HF	009517714
CPETDA/5-32 HF	009517825
CPETDA/5-34 HF	009517926
CPETDA/5-36 HF	009518101
CPETDA/5-38 HF	009519305
CPETDA/5-40 HF	009519406
CPETDA/5-42 HF	009519507
CPETDA/5-44 HF	009519600
CPETDA/5-46 HF	009519701
CPETDA/5-48 HF	009519812
Fermé à droite	
CPETDA/5-4HFD	009512702
CPETDA/5-6HFD	009513106
Fermé à droite avec réhausseur	
CPETDA/5-4HFDR	009533021
CPETDA/5-6HFDR	009534524
Fermé à gauche	
CPETDA/5-4HFG	009512601
CPETDA/5-6HFG	009513011
Fermé à gauche avec réhausseur	
CPETDA/5-4HFGR	009532924
CPETDA/5-6HFGR	009534423
Fermé avec réhausseur	
CPETDA/5-4HFR	009532823
CPETDA/5-6HFR	009534322
CPETDA/5-8HFR	009534625
CPETDA/5-10HFR	009534726
CPETDA/5-12HFR	009534807
CPETDA/5-14HFR	009534900
CPETDA/5-16HFR	009535122
CPETDA/5-18HFR	009537623
CPETDA/5-20HFR	009537724
CPETDA/5-22HFR	009537805
CPETDA/5-24HFR	009537906
CPETDA/5-26HFR	009538111
CPETDA/5-28HFR	009539315

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Type	Référence
CPETDA/5-30HFR	009539416
CPETDA/5-32HFR	009539517
CPETDA/5-34HFR	009539610
CPETDA/5-36HFR	009539711
CPETDA/5-38HFR	009539822
CPETDA/5-40HFR	009539923
CPETDA/5-42HFR	009540021
CPETDA/5-44HFR	009540116
CPETDA/5-46HFR	009540217
CPETDA/5-48HFR	009540310
Avec réhausseur	
CPETDA/5-4HR	009532712
CPETDA/5-6HR	009533116

CPETDA/xxV page 11

CPETDA/5-4V	009500514
CPETDA/5-6V	009500920
Fermé	
CPETDA/5-4VF	009500615
CPETDA/5-6VF	009501014
CPETDA/5-8VF	009501303
CPETDA/5-10VF	009501404
CPETDA/5-12VF	009501505
CPETDA/5-14VF	009501606
CPETDA/5-16VF	009501707
CPETDA/5-18VF	009501810
CPETDA/5-20VF	009501911
CPETDA/5-22VF	009502016
CPETDA/5-24VF	009502103
CPETDA/5-26VF	009502204
CPETDA/5-28VF	009502305
CPETDA/5-30VF	009502406
CPETDA/5-32VF	009502507
CPETDA/5-34VF	009502600
CPETDA/5-36VF	009502701
CPETDA/5-38VF	009502812
CPETDA/5-40VF	009502913
CPETDA/5-42VF	009503010
CPETDA/5-44VF	009503105
CPETDA/5-46VF	009503206
CPETDA/5-48VF	009503307
Fermé à droite	
CPETDA/5-4VFD	009500827
CPETDA/5-6VFD	009501202
Fermé à gauche	
CPETDA/5-4VFG	009500716
CPETDA/5-6VFG	009501101

CPFT2/5L-xx page 12

CPFT2/5L-2	009749203
CPFT2/5L-3	009749304
CPFT2/5L-4	009749405
CPFT2/5L-5	009749506
CPFT2/5L-6	009749607
CPFT2/5L-7	009749700
CPFT2/5L-8	009749811
CPFT2/5L-9	009749912
CPFT2/5L-10	009750027
CPFT2/5L-11	009750114
CPFT2/5L-12	009750215
CPFT2/5L-13	009750316
CPFT2/5L-14	009750417
CPFT2/5L-15	009750510
CPFT2/5L-16	009750611
CPFT2/5L-17	009750712
CPFT2/5L-18	009750823
CPFT2/5L-19	009750924
CPFT2/5L-20	009751010
CPFT2/5L-21	009751105
CPFT2/5L-22	009751206
CPFT2/5L-23	009751307
CPFT2/5L-24	009751400
Avec brides montage sur support	
CPFT2/5L-2/MT	009752200
CPFT2/5L-3/MT	009752301
CPFT2/5L-4/MT	009752402
CPFT2/5L-5/MT	009752503
CPFT2/5L-6/MT	009752604
CPFT2/5L-7/MT	009752705
CPFT2/5L-8/MT	009752816
CPFT2/5L-9/MT	009752917
CPFT2/5L-10/MT	009753014
CPFT2/5L-11/MT	009753101
CPFT2/5L-12/MT	009753202
CPFT2/5L-13/MT	009753303
CPFT2/5L-14/MT	009753404
CPFT2/5L-15/MT	009753505
CPFT2/5L-16/MT	009753606
CPFT2/5L-17/MT	009753707
CPFT2/5L-18/MT	009753810
CPFT2/5L-19/MT	009753911
CPFT2/5L-20/MT	009754026
CPFT2/5L-21/MT	009754113
CPFT2/5L-22/MT	009754214
CPFT2/5L-23/MT	009754315
CPFT2/5L-24/MT	009754416
Porte-torche	
CPFT2/5L-2/PT	009761212
CPFT2/5L-3/PT	009761313
CPFT2/5L-4/PT	009761414
CPFT2/5L-5/PT	009761515
CPFT2/5L-6/PT	009761616
CPFT2/5L-7/PT	009761717
CPFT2/5L-8/PT	009761820
CPFT2/5L-9/PT	009761921
CPFT2/5L-10/PT	009762026
CPFT2/5L-11/PT	009762113
CPFT2/5L-12/PT	009762214
CPFT2/5L-13/PT	009762315
CPFT2/5L-14/PT	009762416
CPFT2/5L-15/PT	009762517
CPFT2/5L-16/PT	009762610
CPFT2/5L-17/PT	009762711
CPFT2/5L-18/PT	009762822
CPFT2/5L-19/PT	009762923
CPFT2/5L-20/PT	009763020
CPFT2/5L-21/PT	009763115
CPFT2/5L-22/PT	009763216
CPFT2/5L-23/PT	009763317
CPFT2/5L-24/PT	009763410

CPFT2/5R-xx page 12

CPFT2/5R-2	009535223
CPFT2/5R-3	009535324
CPFT2/5R-4	009535425
CPFT2/5R-5	009535526
CPFT2/5R-6	009535627
CPFT2/5R-7	009535720
CPFT2/5R-8	009535801
CPFT2/5R-9	009535902
CPFT2/5R-10	009536007
CPFT2/5R-11	009536124
CPFT2/5R-12	009536225
CPFT2/5R-13	009536326
CPFT2/5R-14	009536427
CPFT2/5R-15	009536520
CPFT2/5R-16	009536621
CPFT2/5R-17	009536722
CPFT2/5R-18	009536803
CPFT2/5R-19	009536904
CPFT2/5R-20	009537001
CPFT2/5R-21	009537126
CPFT2/5R-22	009537227
CPFT2/5R-23	009537320
CPFT2/5R-24	009537421

CPFT2/5-xx page 12

CPFT2/5-2	009530222
CPFT2/5-3	009530323
CPFT2/5-4	009530424
CPFT2/5-5	009530525
CPFT2/5-6	009530626
CPFT2/5-7	009530727
CPFT2/5-8	009530800
CPFT2/5-9	009530901
CPFT2/5-10	009531025
CPFT2/5-11	009531112
CPFT2/5-12	009531213
CPFT2/5-13	009531314
CPFT2/5-14	009531415
CPFT2/5-15	009531516
CPFT2/5-16	009531617
CPFT2/5-17	009531710
CPFT2/5-18	009531821
CPFT2/5-19	009531922
CPFT2/5-20	009532027
CPFT2/5-21	009532114
CPFT2/5-22	009532215
CPFT2/5-23	009532316
CPFT2/5-24	009532417
Porte-torche	
CPFT2/5-3/PT	009552307
CPFT2/5-4/PT	009552400
CPFT2/5-5/PT	009552501
CPFT2/5-6/PT	009552602
CPFT2/5-7/PT	009552703
CPFT2/5-8/PT	009552814
CPFT2/5-9/PT	009552915
CPFT2/5-10/PT	009553012
CPFT2/5-11/PT	009553107
CPFT2/5-12/PT	009553200
CPFT2/5-13/PT	009553301
CPFT2/5-14/PT	009553402
CPFT2/5-15/PT	009553503
CPFT2/5-16/PT	009553604

CPFT2/7L-xx page 12

CPFT2/7L-2	009764220
CPFT2/7L-3	009764321
CPFT2/7L-4	009764422
CPFT2/7L-5	009764523
CPFT2/7L-6	009764624
CPFT2/7L-7	009764725
CPFT2/7L-8	009764806
CPFT2/7L-9	009764907
CPFT2/7L-10	009765004
CPFT2/7L-11	009765121
CPFT2/7L-12	009765222
Avec brides montage sur support	
CPFT2/7L-2/MT	009766224
CPFT2/7L-3/MT	009766325
CPFT2/7L-4/MT	009766426
CPFT2/7L-5/MT	009766527
CPFT2/7L-6/MT	009766620
CPFT2/7L-7/MT	009766721
CPFT2/7L-8/MT	009766802
CPFT2/7L-9/MT	009766903
CPFT2/7L-10/MT	009767000

Tableau de références de commande

Connecteurs pour circuits imprimés

Type	Réference
CPFT2/7L-11/MT	009767125
CPFT2/7L-12/MT	009767226
Porte-torche	
CPFT2/7L-3/PT	009778316
CPFT2/7L-4/PT	009778417
CPFT2/7L-5/PT	009778510
CPFT2/7L-6/PT	009778611
CPFT2/7L-7/PT	009778712
CPFT2/7L-8/PT	009778823
CPFT2/7L-9/PT	009778924
CPFT2/7L-10/PT	009779021
CPFT2/7L-11/PT	009779116
CPFT2/7L-12/PT	009779217

CPFT2/L-xx page 12

CPFT2/L-2	009740211
CPFT2/L-3	009740312
CPFT2/L-4	009740413
CPFT2/L-5	009740514
CPFT2/L-6	009740615
CPFT2/L-7	009740716
CPFT2/L-8	009740827
CPFT2/L-9	009740920
CPFT2/L-10	009741014
CPFT2/L-11	009741101
CPFT2/L-12	009741202
CPFT2/L-13	009741303
CPFT2/L-14	009741404
CPFT2/L-15	009741505
CPFT2/L-16	009741606
CPFT2/L-17	009741707
CPFT2/L-18	009741810
CPFT2/L-19	009741911
CPFT2/L-20	009742016
CPFT2/L-21	009742103
CPFT2/L-22	009742204
CPFT2/L-23	009742305
CPFT2/L-24	009742406
Avec brides montage sur support	
CPFT2/L-2/MT	009743206
CPFT2/L-3/MT	009743307
CPFT2/L-4/MT	009743400
CPFT2/L-5/MT	009743501
CPFT2/L-6/MT	009743602
CPFT2/L-7/MT	009743703
CPFT2/L-8/MT	009743814
CPFT2/L-9/MT	009743915
CPFT2/L-10/MT	009744022
CPFT2/L-11/MT	009744117
CPFT2/L-12/MT	009744210
CPFT2/L-13/MT	009744311
CPFT2/L-14/MT	009744412
CPFT2/L-15/MT	009744513
CPFT2/L-16/MT	009744614
CPFT2/L-17/MT	009744715
CPFT2/L-18/MT	009744826
CPFT2/L-19/MT	009744927
CPFT2/L-20/MT	009745024
CPFT2/L-21/MT	009745111
CPFT2/L-22/MT	009745212
CPFT2/L-23/MT	009745313
CPFT2/L-24/MT	009745414
Porte-torche	
CPFT2/L-3/PT	009758306
CPFT2/L-4/PT	009758407
CPFT2/L-5/PT	009758500
CPFT2/L-6/PT	009758601
CPFT2/L-7/PT	009758702
CPFT2/L-8/PT	009758813
CPFT2/L-9/PT	009758914
CPFT2/L-10/PT	009759011
CPFT2/L-11/PT	009759106
CPFT2/L-12/PT	009759207
CPFT2/L-13/PT	009759300
CPFT2/L-14/PT	009759401
CPFT2/L-15/PT	009759502
CPFT2/L-16/PT	009759603
CPFT2/L-17/PT	009759704
CPFT2/L-18/PT	009759815
CPFT2/L-19/PT	009759916
CPFT2/L-20/PT	009760003
CPFT2/L-21/PT	009760120
CPFT2/L-22/PT	009760221
CPFT2/L-23/PT	009760322
CPFT2/L-24/PT	009760423

CPFT2/R-xx page 12

CPFT2/R-2	009435222
CPFT2/R-3	009435323
CPFT2/R-4	009435424
CPFT2/R-5	009435525
CPFT2/R-6	009435626
CPFT2/R-7	009435727
CPFT2/R-8	009435800
CPFT2/R-9	009435901
CPFT2/R-10	009436006
CPFT2/R-11	009436123
CPFT2/R-12	009436224
CPFT2/R-13	009436325
CPFT2/R-14	009436426
CPFT2/R-15	009436527
CPFT2/R-16	009436620
CPFT2/R-17	009436721
CPFT2/R-18	009436802
CPFT2/R-19	009436903
CPFT2/R-20	009437000
CPFT2/R-21	009437125
CPFT2/R-22	009437226
CPFT2/R-23	009437327
CPFT2/R-24	009437420

CPFT2/xx page 12

CPFT2/2	009430221
CPFT2/3	009430322
CPFT2/4	009430423
CPFT2/5	009430524
CPFT2/6	009430625
CPFT2/7	009430726
CPFT2/8	009430807
CPFT2/9	009430900
CPFT2/10	009431024
CPFT2/11	009431111
CPFT2/12	009431212
CPFT2/13	009431313
CPFT2/14	009431414
CPFT2/15	009431515
CPFT2/16	009431616
CPFT2/17	009431717
CPFT2/18	009431820
CPFT2/19	009431921
CPFT2/20	009432026
CPFT2/21	009432113
CPFT2/22	009432214
CPFT2/23	009432315
CPFT2/24	009432416
Porte-torche	
CPFT2/3/PT	009452306
CPFT2/4/PT	009452407
CPFT2/5/PT	009452500
CPFT2/6/PT	009452601
CPFT2/7/PT	009452702
CPFT2/8/PT	009452813
CPFT2/9/PT	009452914
CPFT2/10/PT	009453011
CPFT2/11/PT	009453106
CPFT2/12/PT	009453207
CPFT2/13/PT	009453300
CPFT2/14/PT	009453401
CPFT2/15/PT	009453502
CPFT2/16/PT	009453603

Tableau de références de commande

Blocs de jonction de puissance pour circuit imrimé
Connecteurs de puissance

Blocs de jonction de puissance pour circuit imprimé

Référence
L168200 page 15
L16820201000
L16820301000
4 picots par pôle
L16820221000
L16820321000
4 picots par pôle avec test
L16820221300
L16820321300
Avec test
L16820201300
L16820301300
L186200 page 15
L18620201000
L18620301000
L189200 page 15
L18920201000
L18920301000

Référence
L33100 page 15
L33102100
L33103100
L33104100
L33105100
L33106100
L33107100
L33108100
L33109100
L33110100
L33111100
L33112100
Avec détrompeur
L33102001
L33104001
L33106001
L33108001
L33110001
L33112001

Référence
L33200 page 15
L33202100
L33203100
L33204100
L33205100
L33206100
L33207100
L33208100
L33209100
L33210100
L33212100
Avec détrompeur
L33202001
L33203001
L33204001
L33205001
L33206001
L33207001
L33208001
L33209001
L33210001
L33212001

Type	Référence
PM4/8	**p.15**
PM4/8-VT3	009332516

Connecteurs de puissance

Référence
L207100 page 15
L20710400000
L20710600000
L20710800000
L20711000000
L20711200000
Avec brides
L20710430000
L20710630000
L20710830000
L20711030000
L20711230000
L207200 page 15
L20720400000
L20720600000
L20720800000
L20721000000
L20721200000
Avec brides
L20720430000
L20720630000
L20720830000
L20721030000
L20721230000
L207300 page 15
L20730400000
Avec brides
L20730430000
L20730630000
L20730830000
L20731030000
L20731230000

Référence
L207400 page 15
L20740400000
L20740600000
L20740800000
Avec brides
L20740430000
L20740630000
L20740830000
L20741030000
L20741230000
L217100 page 15
L21710400000
L21710600000
Avec brides
L21710430000
L21710630000
L21710830000
L21711030000
L217200 page 15
L21720400000
L21720600000
L21720800000
L21721000000
Avec brides
L21720430000
L21720630000
L21720830000
L21721030000
L227100 page 15
L22710400000

Référence
L227200 page 15
L22720400000
Avec brides
L22720430000
L237100 page 15
L23710401000
L23710601000
L23710801000
L23711001000
Avec brides
L23710431000
L23710631000
L23710831000
L23711031000
L237200 page 15
L23720401000
L23720601000
L23720801000
L23721001000
Avec brides
L23720431000
L23720631000
L23720831000
L23721031000
L307300 page 15
L30731120000
L307400 page 15
L30741120000
L317100 page 15
L31711120000

Référence
L317200 page 15
L31721120000
L327100 page 15
L32711120000
L327200 page 15
L32721120000
L337100 page 15
L33711121000
L337200 page 15
L33721121000
L337300 page 15
L33731141000

7

Tableau de références de commande

Réglettes à languettes pour clip
Complément de l'offre

Réglettes à languettes pour clip

L107100 page 14

Référence
L10711001000
L10712001000

L115100 page 14

Référence
L11510201000
L11510301000
L11510501000
L11511001000
L11512001000

L115200 page 14

Référence
L11520301000
L11520501000
L11521001000
L11522001000

L115300 page 14

Référence
L11530201000
L11530301000
L11530501000
L11531001000
L11532001000

L117100 page 14

Référence
L11710201000
L11710301000
L11710501000
L11711001000

L117300 page 14

Référence
L11730201000
L11730301000
L11730501000
L11731001000

L117600 page 14

Référence
L11760201000
L11760301000
L11760501000
L11761001000

L117800 page 14

Référence
L11780501000
L11781001000

L235100 page 14

Référence
L23510201000
L23510301000
L23510401000
L23510501000
L23510601000
L23510701000
L23510801000
L23510901000
L23511001000
L23511201000
L23511401000
L23511501000
L23511601000
L23511801000

L235300 page 14

Référence
L23530201000
L23530301000
L23530401000
L23530501000
L23530601000
L23530701000
L23530801000

Référence
L23530901000
L23531001000
L23531201000
L23531401000
L23531501000
L23531601000
L23531801000

L236100 page 14

Référence
L23610201000
L23610301000
L23610401000
L23610501000
L23610601000
L23610801000
L23611001000

L236300 page 14

Référence
L23630201000
L23630301000
L23630401000
L23630501000
L23630601000
L23630801000

Référence
L23631001000

L47100 page 14

Référence
L4712000000

Complément de l'offre

DIN41612 page 17

Type	Référence
L 303 432 02 000	L30343202000
CMJ 32F-d.z.	001208017
CMJ 32F-b.z.	001207921
CMJ2 48F-d.b.z.	001207820
CMJ1 32E	001206927
CMJ 32E	001206826
CMJ 32D	001206210
CFAV 48	001202200
CMJ2 48E	001202107
CMJ1 48E	001202012
CMJ2 32F-b.z.	001210713
L 302 432 02 000	L30243202000
L 303 432 02 201	L30343202201
CMJ 48E	001201915

Guide carte page 17

Type	Référence
L 599 010 40 000	L59901040000
L 599 010 00 000	L59901000000
L 599 010 20 000	L59901020000
L 599 010 60 000	L59901060000
L 599 010 80 000	L59901080000

L505100 page 17

Type	Référence
Avec brides	
L 505 112 31 000	L50511231000
L 505 115 31 000	L50511531000
L 505 118 31 000	L50511831000
L 505 120 31 000	L50512031000
L 505 124 31 000	L50512431000
Avec brides et contacts dorés	
L 505 118 32 000	L50511832000
L 505 118 32 000	L50511832000
L 505 118 32 000	L50511832000
L 505 118 32 000	L50511832000

L505300 page 17

Type	Référence
L 505 316 21 000	L50531621000
L 505 316 31 000	L50531631000

L505400 page 17

Type	Référence
L 505 416 21 000	L50541621000
L 505 408 31 000	L50540831000
L 505 412 31 000	L50541231000
L 505 416 31 000	L50541631000
L 505 420 31 000	L50542031000
L 505 424 31 000	L50542431000
L 505 425 31 000	L50542531000

PA2,5 page 16

Type	Référence
PA2,5/5-J-T SI/GRIS	001304114
PA2,5/10-J-SFT - SI/G + FUS/G	001304215
PA2,5/10-J-SFT - SI/G + FUS/O	001304316
PA2,5/5-J-SN2T SI/G + C/O	001304712
PA2,5/5-J-T SI/NOIR V0	009330523
PA2,5/5-J-SN2T SI/N + C/O	009330725
PA2,5/10-J-SFT - SI/N + FUS/O	009330624

7

Dans un souci permanent d'amélioration, ABB Entrelec se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils décrits dans ce document. Les informations n'ont pas de caractère contractuel. Pour précision, veuillez prendre contact avec votre représentant ABB Entrelec local.

Publication
N° : 1SNC 180 002 C0301
Imprimé en ## (W.05.2004-##)

ABB Entrelec
10 rue Ampère Z.I. - B.P. 114
F - 69685 Chassieu cedex / France

N° Indigo 0 825 38 63 55
N° Indigo FAX 0 825 87 09 26