

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé
Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C



Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.




Material:
MS sn = tin-plated brass
Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

**4,8
mm**

**Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3901**



	Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand.- Packg	Werkzeuge Outils Tools
					Form A DIN 46245	Form B					
	PVC	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3901 3902	3901S 3902S	19.5 19.5	10.5 10.5	1.7 1.7	500 500	3978 / 3982 3984C / 3997 3986 / 3986A 3986B
		1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3904 3905	3904S 3905S	19.5 19.5	10.5 10.5	2.3 2.3	500 500	
	PVC	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396105 396108	396105S 396108S	19.5 19.5	- -	1.7 1.7	500 500	
		1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396205 396208	396205S 396208S	20 20	- -	2.3 2.3	500 500	
	PA (Nylon)	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396405 396408		20 20	- -	1.7 1.7	500 500	
		1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396505 396508		20 20	- -	2.3 2.3	500 500	
	PVC	0.75-1 (20-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		392805 392808	392805S 392808S	19.5 19.5	10.5 10.5	1.7 1.7	500 500	
		1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		393405 393408	393405S 393408S	19.5 19.5	10.5 10.5	2.3 2.3	500 500	