

LED Reflector Holder round with 3 mm and 5 mm LED



Weblinks





[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#),
[CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#),
[Detailed request for product](#)

All Variants

Description	Order Number
LFM	0035.4104

Availability for all products can be searched real-time:<http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

LFM (mit 5mm LED) IP 67
LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Frontplattenbohrung Frontpanel drilling
Innenreflektor Internal reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor  ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	 	
Außenreflektor Outside reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor 		

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input 10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor

Technische Daten der LED 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0059/60/61 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Schutzklasse / Degree of protection	IP 67

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / Body	Messing verchromt / Brass chromium-plated
Lötanschlüsse / Solder Terminals	Kupfer verzinkt / Copper tinned
Mutter / Nut	Messing vernickelt / Brass nickel-plated
Dichtung / Sealing	Nitril Kautschuk / Nitril rubber

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals

Innenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67 Internal reflector LFM (with T13/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated 24V	Farbe der LED Colour of LED			
					rot red ☐ 0035.0607
					grün green ☐ 0035.0608
					gelb yellow ☐ 0035.0609
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	Farbe der LED Colour of LED			rot red ☐ 0035.0726
					grün green ☐ 0035.0727
					gelb yellow ☐ 0035.0728
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer				☐ 0638.1004

Außenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67 Outside reflector LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0664
		24V		grün green ☐	0035.0665
				gelb yellow ☐	0035.0666
				rot red ☐	0035.0667
				grün green ☐	0035.0668
		gelb yellow ☐		0035.0669	
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer		☐	0638.1004	

LFM (mit 5mm LED) IP 67

LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

New specification from 1.7.2011*

TECHNICAL DATA LEDs

1. Maximum Ratings	LED old	LED new*	LED old	LED new*	LED old	LED new*
Internal part number	0925.9730		0925.9731		0925.9732	
Light colour	red	red	green	green	yellow	yellow
Forward current DC $I_{F,max.}$ [mA]	40	30	40	30	40	30
Power dissipation $P_{tot,max.}$ [mW]	130	100	130	100	130	100
2. Characteristics (typ. At $T_a=25^{\circ}\text{C}$)						
Forward Voltage at $I_F=10\text{mA}$, U_F typ. [V]	2.0 (<2.6)	2 at 20mA	2.0 (<2.6)	2.4 at 20mA	2.0 (<2.6)	2.4 at 20mA
Luminous intensity at $I_F=10\text{mA}$, I_F typ. [mcd]	11.2 - 28	6.3 to...	18 - 45	6.3 to...	11.2 - 28	6.3 to...
Viewing angle typ. [degree]	50	60	50	60	50	60
Peak wave lenght typ. [nm]	635	635	565	565	586	585
Reverse voltage U_R typ. [V]	5	6	5	6	5	6