




- 1

MIN. 4.5 µm Sn OVER MIN. 1.5 µm Cu
- 2

PACKING: MAX. 3000 PIECES
PACKED INTO CARDBOARD BOX
- 3

RECOMMENDED DIA. FOR PCB: Ø1.4 -0.1
- 1

MIN. 4.5 µm Sn ÜBER MIN. 1.5 µm Cu
- 2

VERPACKUNG: MAX. 3000 TEILE
IN KARTON VERPACKT
- 3

EMPFOHLENE LEITERPLATTENBOHRUNG: Ø1.4 -0.1

725963-2	1	CuZn
-	-	-
AMP ORDER NO. BESTELL-NR.	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEMEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN NICOLAUS 18-MAR-75	AMP AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		CHK NICOLAUS 18-MAR-75		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. Tolerierung ISO 8015 ±0.2	APVD -	NAME FASTON TAB 2.8 x 0.8 FLACHSTECKER 2.8 x 0.8	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. ACCORDING TO DIN 46244 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE	ANGLES /WINKEL ±° FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE	WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-725963	RESTRICTED TO NUR FÜR -
			SCALE MAßSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF 1 REV B1