


FT

■ 端子：フォーミング
■ ツマミ色：黄

丸洗い

RoHS対応品

RoHS
Compliance

極超小形トグルスイッチ Hyper-miniature Toggle Switches

■ 特長

1. 極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
2. ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
3. 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。
4. 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
5. 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
6. 金メッキ接点

■ 仕様

定 格	最大定格	0.4VA (DC28V 以下)
	最小定格	DC20mV 1μA
初期接触抵抗	100mΩ 以下	(AC200μV 1.5mA)
耐 電 圧	AC250V 1分間	
絶 縁 抵 抗	500MΩ 以上	(DC250V)
電 気 的 寿 命	最大定格で10,000回	
	最小定格で50,000回 (D,Eタイプ)	
	最小定格で30,000回 (F,G,Hタイプ)	
使用温度範囲	-40~+85℃	
保存温度範囲	-40~+85℃	


■ Features

1. It is of hyper-compact type. The volumetric ratio is half that of the conventional Series A.
2. Immersion cleaning is possible after soldering.
3. Terminal mounting is at 0.1-inch pitches.
4. Independent detent mechanism provides light feel operability.
5. Regarding the contact reliability, a long-term stability is assured by the clip contact.
6. Gold plated contacts

■ Specifications

Rating	Max.	28VDC 0.4VA max.
	Min.	1μA 20mVDC
Initial contact resistance	100mΩ max. (1.5mA 200μVAC)	
Dielectric strength	250VAC 1 minute	
Insulation resistance	500MΩ min. (250VDC)	
Electrical life	10,000 cycles at max. rating,	
	50,000 cycles at min. rating.(D,E type)	
	30,000 cycles at min. rating.(F,G,H type)	
Operating temperature range	-40~+85℃	
Storage temperature range	-40~+85℃	

■ 形名の説明/Part Numbering



「2」タイプ端子形状 (形状: P/C端子) Terminal style of 「2」 (Style: P/C Terminal)	「4」タイプ端子形状 (形状: V/M端子) Terminal style of 「4」 (Style: V/M Terminal)	「5」タイプ端子形状 (形状: R/A端子) Terminal style of 「5」 (Style: R/A Terminal)

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

トグル
スイッチ

レバー・ロツカ
スイッチ

押ボタン
スイッチ

照光式
スイッチ

表面実装用
スイッチ

ディスプレイ
スイッチ

スライド
スイッチ

ロタリー
スイッチ

キー
スイッチ

トリガー
スイッチ

フラット
スイッチ