



Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm

1503 08

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperaturbereich | -20 °C/+70 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PBT GF, V0 nach UL 94 |
| Kontakt | Cu-Legierung, verzinkt |
| 3. Mechanische Daten | |
| Steckkraft | 5–20 N |
| Ziehkraft | 4–20 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Klinkensteckern 1532 01, KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 50 mΩ |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Bemessungsspannung | 34 V AC/DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

1503 08


Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC35J3A, 3.5 mm,
3 poles/stereo, angular version, for printed circuit boards

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Temperature range | -20 °C/+70 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PBT GF, V0 according to UL 94 |
| Contact | Cu alloy, tinned |
| 3. Mechanical data | |
| Insertion force | 5–20 N |
| Withdrawal force | 4–20 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | jack plugs 1532 01, KLS 40, KLS 41,
KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 50 mΩ |
| Rated current | 1 A |
| Rated voltage | 34 V AC/DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

1503 08

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm,
3 pôles/stéréo, version angulaire, pour cartes imprimées

- | | |
|--|--|
| 1. Température d'utilisation | -20 °C/+70 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PBT GF, V0 suivant UL 94 |
| Contact | Cu alliage, étamé |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'insertion | 5–20 N |
| Force de séparation | 4–20 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteurs mâles jack 1532 01,
KLS 40, KLS 41, KLS 44, WKLS 40 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 50 mΩ |
| Courant assigné | 1 A |
| Tension assignée | 34 V AC/DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
1503 08	3	500	

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique