

1. BUT

Cette spécification définit les matériels et les méthodes de conditionnement des porte-clips et porte-languettes 16 voies hybride pour livraison chez le client.

2. RÉFÉRENCES CONCERNÉES

Références	Désignation	Nbre de pièces par carton	Référence des cartons
185760-X	Porte-clips 16 V	630	973057-4
185763-X	Porte-languettes 16 V	560	973057-2
953245-X		910	973057-4

3. MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Carton GALIA A12 réf. 973057-4 ou A13 réf. 973057-2
- Intercalaire carton A12 réf. 142764-1
- Étiquette suivant spécification 107-15264
- Ruban adhésif suivant spécification 107-15230

4. CONDITIONNEMENT

4.1. Porte-clips réf. 185760-x

1. Placer 1 intercalaire carton réf. 142764-1 au fond du carton A12.
2. Placer sur cet intercalaire 70 pièces rangées selon disposition ci-dessous :

1	12	23	34	45	56	67
2	13	24	35	46	57	
3	14	25	36	47	58	68
4	15	26	37	48	59	
5	16	27	38	49	60	69
6	17	28	39	50	61	
7	18	29	40	51	62	70
8	19	30	41	52	63	
9	20	31	42	53	64	70
10	21	32	43	54	65	
11	22	33	44	55	66	

3. Recommencer l'opération 8 fois pour obtenir 9 couches de 70 pièces.
4. Placer 1 intercalaire carton sur la dernière couche de pièces.
5. Fermer et étiqueter le A12.

Rédigé par : O. PAMART

Date : 19 Décembre 1996

Approuvé par : A. BEDNAREK

Date : 19 Décembre 1996

4.2. Porte-languettes réf. 953245-x

1. Placer 1 intercalaire carton réf. 142764-1 au fond du carton A12.
2. Placer sur cet intercalaire 140 pièces rangées selon disposition ci-dessous :

6 couches de 140 pièces verticales

1	15	29	43	57	71	85	99	113	127
2	16	30	44	58	72	86	100	114	128
3	17	31	45	59	73	87	101	115	129
4	18	32	46	60	74	88	102	116	130
5	19	33	47	61	75	89	103	117	131
6	20	34	48	62	76	90	104	118	132
7	21	35	49	63	77	91	105	119	133
8	22	36	50	64	78	92	106	120	134
9	23	37	51	65	79	93	107	121	135
10	24	38	52	66	80	94	108	122	136
11	25	39	53	67	81	95	109	123	137
12	26	40	54	68	82	96	110	124	138
13	27	41	55	69	83	97	111	125	139
14	28	42	56	70	84	98	112	126	140

3. Recommencer l'opération 5 fois pour obtenir 6 couches de 140 pièces.
4. Placer un nouvel intercalaire carton réf. 142764-1.
5. Placer sur cet intercalaire 70 pièces selon disposition ci-dessous :

1 couche de 70 pièces à plat

1	8	15	22	29	36	43	50	57	64
2	9	16	23	30	37	44	51	58	65
3	10	17	24	31	38	45	52	59	66
4	11	18	25	32	39	46	53	60	67
5	12	19	26	33	40	47	54	61	68
6	13	20	27	34	41	48	55	62	69
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70

6. Placer un nouvel intercalaire carton réf. 142764-1 sur la dernière couche.
7. Fermer et étiqueter le A12.

4.3. Porte-languettes réf. 185763-x

1. Placer 1 intercalaire carton réf. 142764-1 au fond du carton A13 réf. 973057-2.
2. Placer sur cet intercalaire 80 pièces rangées selon la disposition de la figure 1.
3. Recommencer l'opération 6 fois pour, au total, 7 couches de 80 pièces.
4. Placer un nouvel intercalaire carton sur la dernière couche.
5. Fermer et étiqueter le A13.

*Figure 1***5. QUALITÉ**

Aucun point particulier

6. EMBALLAGE

Suivant spécification 107-15230.

7. ÉTIQUETAGE

Suivant spécification 107-15264.

8. PALETTISATION

Suivant spécification 107-15219.

9. CONDITIONS PARTICULIÈRES

Aucune.