

4


3

2

E1 Kontakt-Öffnungsmaß hinzugefügt (B2) 12.05.97 A.ZITZ

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECH-  
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN  
BEHALTEN WIR UNS VORZeichnung geschützt durch  
© Copyright 1985  
AMP DEUTSCHLAND GmbH  
Alle Rechte vorbehalten

| Index | Änderung                                                 | Tag      | Name  |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| A     | RASTFEDER GEÄND.: ISOL. $\phi$ UND 828 355 HINZU         | 31.1.86  | J. H. |
| B     | Index $\Delta$ GEÄNDERT                                  | 21.4.86  | J. H. |
| C     | 1-927985-1 UND 1-927 995-1, $\Delta$ 3, $\Delta$ 4 HINZU | 24.7.86  | J. H. |
| D     | NAME TELFIX IN AMP-QUICK GEÄNDERT                        | 16.12.86 | DBM   |
| E     | ISOL. $\phi$ u. Leiterquerschnitt geändert               | 30.6.87  | R. H. |
| F     | 1-1 Obsolete                                             | 31.3.90  | A. H. |




$\Delta$  2,5  $\mu$ m MIN. VORVERZINNT,  
STANZKANTEN BLANK

$\Delta$  2 CRIMPZONE:  
FÜR LITZENLEITER: AWG 28-24  
ISOL.  $\phi$  1,1<sup>+0,3</sup> ODER  
FÜR MISCH- U. LAHNLEITZE:  
LEITERDURCHMESSER 0,55-0,65mm  
(LEITER+FASER)  
ISOL.  $\phi$  1,1<sup>+0,3</sup>

$\Delta$  3 NUR BEI 1-927 985-1 UND 1-927 995-1.

KONTAKT GECRIMPT



$\Delta$  4 0,8  $\mu$ m SEL. VORVERGOLDET ÜBER  
0,8  $\mu$ m NICKEL IM BEREICH "A"  
2-4  $\mu$ m ZINN ÜBER  
0,8  $\mu$ m NICKEL IM BEREICH "B"  
STANZKANTEN BLANK.

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 20.1.97

KONTAKT FÜR VORBESTÜCKTEN  
BUCHSENSTECKER 828 172, 828 355  
PASSEND IN KONTAKTGEHÄUSE 928 040

|           |                 |                     |                        |                                                     |                               |             |                           |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| AMP       |                 |                     |                        | AMP DEUTSCHLAND GmbH<br>Langen b. Fm., West Germany |                               |             |                           |
| Obsolete  | EINZELKONTAKT   | 1-927995-1          | Cu Sn 4                | $\Delta$ 4                                          | Benennung                     |             |                           |
|           | BANDWARE F. MQC | 1-927 985-1         | Cu Sn 4                | $\Delta$ 4                                          | AMP-QUICK - CRIMP - KONTAKT   |             |                           |
|           | EINZELKONTAKT   | 927 995-1           | Cu Sn 4                | $\Delta$ 1                                          | F. $\phi$ + $\phi$ 0,63 STIFT |             |                           |
|           | BANDWARE F. MQC | 927 985-1           | Cu Sn 4                | $\Delta$ 1                                          | Nicht tolerierte Maße         |             |                           |
| Benennung |                 | Bestell-Nr.         | Werkstoff              | Oberfläche<br>Farbe                                 | $\pm 0,2$ mm<br>$\pm 2^\circ$ | Format<br>B | Zeichnungs-Nr.<br>927 985 |
|           |                 | Gez. 28.1.86<br>DBM | Gepr. 25.1.85<br>R. D. | Gepr. 15.2.86<br>DBM                                | Maßstab 10:1                  | Rev. F      | Blatt-Nr.                 |