

## ECP-E-12A

Artikelnummer: 0900126

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0900126>

Elektronischer Geräteschutzschalter,

Anschlussart: Schraubanschluss, Nennstrom: 12 A,

Nennspannung: 24 V, Breite: 12,5 mm, Sicherungstyp: elektronisch,

Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement,

Farbe: schwarz

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 106979
Verkaufsgruppe	A043
VPE	5 stk.
Zolltarif	85362010
Katalogseitenangabe	Seite 204 (TT-2011)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.02.2012



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA-F

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

#### Maße

Breite	12,5 mm
Länge	60 mm
Höhe NS 35/7,5	144 mm
Höhe NS 35/15	151,5 mm

#### Technische Daten

Sicherung	elektronisch
Art der Sicherung	Automat
Nennstrom $I_N$	12 A
Nennspannung $U_N$	24 V DC (bis max. 32 V)
Schaltvermögen $I_{CN}$	(aktive Strombegrenzung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C

#### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

#### Approbationen



Approbationen

UL

---

#### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Markierung</b>		
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zackband, weiß, für Klemmenbreite: 6 mm

1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschrifbar mit: Plotter, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
---------	-----------------	--

#### Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Montage</b>		
0916592	TMCP CONNECT LR	Abschlussdeckel, Länge: 115 mm, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz
0916589	TMCP SOCKET M	Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten