




Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ : 230VAC $\pm$ 10% /50Hz
input voltage

Ausgangsdaten/ output datas	: Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
	6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
	12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
	24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%

Ladeverfahren/
charge system : IU

Schutzart/
protection : IP

Isolation/insulation : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary

Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C


Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+70°C

Gewicht/weight : 1690g inkl. Verpackung/1690g incl. package


Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse schwarz/ desktop case black
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction

Approbation/ : CE
approval

Anzeige/
indicators : LED grün leuchtet bei Betrieb/
LED green lights steadily during operation
LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/
LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full



Netzleitung schwarz, Länge: 1,8m ±10cm /
mains lead black, length: 1.8m ±10cm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN1706				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2006		Datum/Date		Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by		20.10.		TST		ALCT 6-24/2	
										Zeichnungsnummer/Drawing number	
										Artikelnummer/Part number	
										5207333/UK	
VO		20.10.2006		TST						Blatt/ Sheet	
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin		Proj. XX/XX/XX	
								Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replaced Through	