


LOC	DIST	REVISONS				
F	00	P	L	Y	B	
		REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS			DATE
						DWN DESS.
						APP.

TE NO. REF TE	PRC REV	WEIGHT MASSE	COLOR COULEUR	MATERIAL MATIERE	PART PIECE
1801359-1	B	1,50g	BLACK NOIR	PA 66 (HB MATERIAL) (MATIERE: HB)	

ASSOCIATED COMPONENTS COMPOSANTS ASSOCIES	
TYPE	TE PN REFERENCE TE
RECEPTACLE HOUSING / PORTE CLIPS 3 WAYS / 3 VOIES POSITIVE MATE / AVALOIR	X-1801178-X
RECEPTACLE HOUSING / PORTE CLIPS 3 WAYS / 3 VOIES SPRING LOCK	1801179-X
TAB HOUSING / PORTE LANGUETTES 3 WAYS / 3 VOIES	1801177-X
3 WAYS COVER FOR CORRUGATED TUBE Ø6 CAPOT 3 VOIES POUR GAINÉ ANNELEE Ø6	1801468-1
3 WAYS COVER FOR CORRUGATED TUBE Ø4.5 CAPOT 3 VOIES POUR GAINÉ ANNELEE Ø4.5	1-1801468-1

	MOLD CAVITY IDENTIFICATION NUMBER	NUMERO D'EMPREINTE DU MOULE
	EXCHANGEABLE MANUFACTURING DATE CODE	DATE DE FABRICATION, ECHANGEABLE
	MATERIAL IDENTIFICATION : >PA66<	IDENTIFICATION MATIERE : >PA66<
	PART REFERENCE NUMBER : SEE VIEWS ABOVE	NUMERO DE REFERENCE DE LA PIECE
	PART REVISION CODE	REVISION PIECE
	COVER IDENTIFICATION : SEE VIEWS ABOVE	IDENTIFICATION CAPOT
	TE LOGO	LOGO TE
8	INSTRUCTION SHEET : 411-15712	CAHIER DE PRECONISATIONS : 411-15712
9	USED WITH PARTS : SEE TABLE "ASSOCIATED COMPONENTS"	PIECES A UTILISER AVEC : VOIR TABLEAU "COMPOSANTS ASSOCIES"

MARKING LOCALISATION
DISPOSITION DES MARQUAGES



CE PLAN EST PROPRIETE DE TYCO ELECTRONICS. IL REVELE DES
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET EST TRANSMIS A PSA DANS
LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE VERIFIER QUE
LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT ACCOUPLES ET INTER-
CHANGEABLES AVEC DES PRODUITS D'AUTRES FOURNISSEURS.

IL NE DOIT ETRE NI COPIE NI FOURNI A D'AUTRES PERSONNES.
MEME PARTIELLEMENT, SANS UN ACCORD ECRIT DE TYCO ELECTRONICS.


TITRE CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTROLÉ PAR AMP INCORPORATED. IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ. CONSULTER LE SERVICE TECHNIQUE D'AMP DE FRANCE POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.		DRAWING NO. F. JODON X. ROUILLARD	DATE 10NOV2009	Tyco Electronics France SAS 95300 Pontoise, France	
DIMENSIONS mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (SUIV NB DE DECIMALES): 1 PL/C / DEC: ±0.2 2 PL/C / DEC: ±0.2 3 PL/C / DEC: ±0.2 4 PL/C / DEC: ±0.2 ANGLES #2°		PRODUCT SPEC SPEC. PRODUCT 108-15318 APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION 411-15712	
MATERIAL MATIERE: SEE TABLE VOIR TABLEAU		FINISH FINITION: SEE TABLE VOIR TABLEAU		WEIGHT MASSE APPROX. VOIR TABLEAU, PAGE 1	
CUSTOMER DRAWING		/PLAN CLIENT		UNIQUEMENT POUR REFERENCE	
SCALE Echelle 3:1		SHEET FEUILLE 1		REV A	

ADAPTER FOR 3 WAYS ROTATIVE COVER


SUPPORT CAPOT ROTATIF 3 VOIES

1801359-1

LOC		DIST		REVISIONS			
F	00	REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	DESS.	APP.
		-	SEE SHEET 1	-	-	-	-




ECHELLE 1:1





OVERALL DIMENSIONS FOR DELIVERY

ENCOMBREMENT LIVRAISON



LENGTH OF THE NEUTRAL FIBER INSIDE THE COVER (X-1801468-1 + 1801359-1)
BETWEEN THE BACK EXIT OF THE CONNECTOR AND THE EXIT OF THE COVER
LONGUEUR DE LA FIBRE NEUTRE A L'INTERIEUR DU CAPOT (X-1801468-1 + 1801359-1)
ENTRE LA SORTIE ARRIERE DU CONNECTEUR ET LA SORTIE DU CAPOT

Overall dimensions only for PN 1801359-1
Encombrement valable pour la référence 1801359-1






ADAPTER FOR COVER PN: 1801359-1


OVERALL DIMENSIONS OF CLOSED ADAPTEUR

SUPPORT CAPOT Ref. 1801359-1


ENCOMBREMENT SUPPORT CAPOT FERME



A white mark can appear on the hinge
The hinge can break after the closing of the cover (the cover is always functional)
La charnière peut présenter une trace blanche
ou casser après fermeture du capot (le capot restant fonctionnel)



ROTATIVE COVER 3 W.
X-1801468-1
CAPOT 3 VOIES ROTATIF
X-1801468-1



ROTATIVE COVER 3 W.
X-1801468-1
CAPOT 3 VOIES ROTATIF
X-1801468-1

SUPPORT FOR ROTATIVE
COVER 3 W. 1801359-1
SUPPORT CAPOT ROTATIF
3 VOIES 1801359-1

SUPPORT FOR ROTATIVE
COVER 3 W. 1801359-1
SUPPORT CAPOT ROTATIF
3 VOIES 1801359-1

PART TO USE WITH :
X-1801468-1 - ROTATIVE COVER 3 WAYS
PIECE A UTILISER AVEC : X-1801468-1
CAPOT ROTATIF 3 VOIES

TYCO ELECTRONICS CORPORATION 1801359-1 CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR AMP INCORPORATED IL EST SOUSCRIPTIONNÉ, RÉVISÉ, CORRIGÉ, SUPPLÉMENTÉ TECHNIQUE D'AM-DE FRANCE POUR DÉTERMINER LA DERNIÈRE RÉVISION.		DATE/DESIGNÉ F. JODON 10NOV2009	NAME TITRE X. ROUILLARD	DATE/DESIGNÉ F. JODON 10NOV2009	NAME TITRE X. ROUILLARD
DIMENSIONS mm		TOLERANCES UNLESS SPECIFIED (SUIVANT LES TOLERANCES NON SPECIFIEES) 0. PL/C / DEC: ±0.2 1. PL/C / DEC: ±0.2 2. PL/C / DEC: ±0.2 3. PL/C / DEC: ±0.2 4. PL/C / DEC: ±0.2 ANGLES ±2°		PRODUCT SPEC. SPEC. PRODUCT 108-15378 APPLICATION SPEC. SPEC. APPLICATION 411-15712	
MATERIAL Matière: SEE TABLE VOIR TABLEAU		FINISH Finition: SEE TABLE VOIR TABLEAU		WEIGHT Masse APPROX. VOIR TABLEAU, PAGE 1	WEIGHT Masse APPROX. VOIR TABLEAU, PAGE 1
CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		DRAWING NO. No. PLAN 00779		DRAWING NO. No. PLAN 00779	
SHEET FEUILLE 2		SHEET FEUILLE 2		SHEET FEUILLE 2	
REV A		REV A		REV A	