






## 特徴 Feature

- スライド扉用のハンドルです。
- 鍔錠タイプとロッド操作タイプがあります。
- 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle for the sliding door.
- The sickle lock type and the rod operation type are available.
- Flush type with very few projections can be used for the two sliding doors that pass each other.
- The door opened and closed by one touch.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)

- 仕様
- 材質: アルミニウム合金(ADC)
  - 表面仕上: 焼付塗装(シルバー・メタリック)
  - 鍵番号: 1871
  - 付属品: キー2本
- 用途
- 特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
  - 標準在庫品
- 納期備考
- 扉を閉めるだけで自動的に施錠するオートロックタイプもあります。(A-878-1-Cのみ)
  - インジケータータイプも製作します。(A-878-1Aのみ)
  - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。


- Specifications
- Material: Aluminum alloy (ADC)
  - Finish: Baked (silver metallic)
  - Key No.: 1871
  - Accessories: Two keys
- Specific use
- The sliding doors for specially equipped vehicles, cold storage cars, bottle cars, etc.
- Remarks
- The auto-lock type that locks automatically when the door is closed is also available. (only A-878-1C)
  - The indicator type is also available. (Only A-878-1A)
  - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

取付け方法  
Installation method

A-878-1-D-R

商品番号 ProductNo.	RoHS	CAD	備考 Remarks	適用扉厚 Applicable door thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Unit Price
A-878-1-A-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	17mm	1,050	01337	¥9,400	5個~	¥9,024
A-878-1-A-R	●	2D				01225		5個~	¥9,024
A-878-1-C-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	任意 Optional	700	01421	¥8,800	5個~	¥8,448
A-878-1-C-R	●	2D				01827		5個~	¥8,448
A-878-1-D-L	●	2D	左開き用 Left-hand use	20mm以上 more	940	01338	¥12,000	5個~	¥11,600
A-878-1-D-R	●	2D				01339		5個~	¥11,600

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例  
Example of application

C-1625-ST-5



C-1625-ST-6

引戸用ストライカーもございます。378ページをご参考ください。  
Striker for sliding door. See page 378.

ボトルカーに最適です。  
Suitable for bottle cars.



A

クレモン

ローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>一</sup>  
密閉平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ