


DIN-Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss, IP 68
DIN circular connectors with threaded joint, IP 68 · Connecteurs circulaires DIN avec verrouillage à vis, IP 68




0331 03
↕
0331 12

0332 03
↕
0332 12




* Schirmring
 * Screened ring
 * Bague de blindage

0331.../0321...



0332.../0322...



DIN 41524

DIN 41524

DIN 45322

DIN 45322

DIN 45329

DIN 45326



0331 03
0332 03

0331 04
0332 04

0331 05
0332 05

0331 05-1
0332 05-1

0331 06
0332 06

0331 07
0332 07

0331 07-1
0332 07-1

0331 08
0332 08

0331 08-1
0332 08-1

0331 12
0332 12

0331

0332 (360° geschirmt)

Stecker mit Schraubverschluss, Verdrahtungsraum vollisoliert

- Temperaturbereich** - 40 °C/+ 85 °C
- Werkstoffe**
 - Kontaktträger PA GV
 - Kontakt CuZn, versilbert und flashvergoldet
 - 12polige Ausführung untarnickelt und vergoldet
 - Griffkörper CuZn, vernickelt
 - Rändelschraube CuZn, vernickelt
- Mechanische Daten**
 - Max. Kabeldurchlass 4 - 8 mm
 - Anschlussart Lötanschlüsse
 - Schutzart IP 68
 - (nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück)
- Elektrische Daten**
 - Siehe Angaben in der Tabelle
- Zubehör**
 - Montageschlüssel 0380
 - Schutzkappe 0383

Wir liefern die Stecker/Kupplungen unmontiert, einzeln mit Montageanleitung im Polybeutel verpackt in der angegebenen Verpackungseinheit (VE).

DIN-Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss, IP 68 DIN circular connectors with threaded joint, IP 68 · Connecteurs circulaires DIN avec verrouillage à vis, IP 68

0331

0332 (full screening)

Locking plug, fully isolated case

1. **Temperature range** -40 °C/+85 °
2. **Materials**
 - Moulded body PA GV
 - Contact CuZn, silver-plated and flash golded
 - 12poles version pre-nickel and gold-plated
 - Body CuZn, nickeled
 - Locking nut CuZn, nickeled
3. **Mechanical data**
 - Max. cable passage 4 - 8 mm
 - Mode of connections Solder type
 - Protection IP 68
 - (only in fully locked position with it's plugs)
4. **Electrical data**
 - Please see particulars in the table
5. **Accessories**
 - Spanner 0380
 - Dust cover 0383

0331

0332 (blindage à 360°)

Fiche mâle verrouillable par vis, espace de câblage entièrement isolé

1. **Température d'utilisation** -40 °C/+85 °C
2. **Matériaux**
 - Corps isolant PA GV
 - Contact CuZn, argenté et dorure flash
 - 12pôles version sous-nickelé et doré
 - Corps extérieur CuZn, nickelé
 - Écrou CuZn, nickelé
3. **Caractéristiques mécaniques**
 - Passage de câble 4 - 8 mm
 - Mode d'assemblage Branchements par soudure
 - Protection IP 68
 - (uniquement à l'état raccordé et vissé sur un prolongateur de la même série)
4. **Caractéristiques électriques**
 - Voir détails dans le tableau
5. **Accessoires**
 - Clé de montage 0380
 - Capuchon 0383

The connectors are supplied in the fixed packing volumes, unmounted, packed individually in plastic bags with assembly instructions.

Nous livrons les fiches mâles/femelles démontées et conditionnées par unité d'emballage (voir VE) dans un sachet avec leur notice de montage.

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Strombelast- barkeit Nominal power Courant nominal	Anschluss- querschnitt max. wire section Section de raccordement	Bemessungs- spannung Measurement voltage Tension d'utilisation	Prüf- spannung Test voltage Tension de claquage	Isolations- widerstand Insulation resistance Résistance d'isolation	Kontakt- kapazität Contact capacity Capacité de contact	VE PU UE
0331 03	3	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0332 03								
0331 04	4	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0332 04								
0331 05	5	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0332 05								
0331 05-1	5	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0332 05-1								
0331 06	6	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0332 06								
0331 07	7	5 A	0,75 mm ²	250 V ~	2 kV eff.	10 ¹³ Ω	≈ 2pF	50
0332 07								
0331 07-1	7	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0332 07-1								
0331 08	8	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0332 08								
0331 08-1	8	5 A	0,34 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0332 08-1								
0331 12	12	3 A	0,25 mm ²	60 V ~	1 kV eff.	10 ¹² Ω	≈ 3pF	50
0332 12								