





Anschlüsse nach / Terminals according to DIN 46244

Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.

				Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001. Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben. Further details please refer to technical specification TS-D4-00001. In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.				
50	27.04.05	AHO	152842	max. 7.6 mm	min. 4.7 mm	max. 1.7 mm	max. 22 cN	min. 5 cN
Index Rev.	Datum Date	Name Name	Änderung / Modification ÄM-Nr. / Document-No.	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement Diff.	Betätigungskraft Operating Force	Rückschaltkraft Release Force
Werkstoffe / Materials:				Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 16(4)A, 250V~ 5E4				
Gehäuse, Deckel: PET, UL 94 V-0 Case, Cover				Kontaktöffnungsweite : μ Contact Disconnection				
Betätiger : POM, UL 94 HB Button				Umgebungstemperatur : 40T85 Temperature Rating				
Anschluß COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated Terminal				Kriechstromfestigkeit: PTI 300 Proof Tracking Index				
Anschluß NC, NO: CuZn37 Terminal				Prüfzeichen: Approvals				
Kontakte : AgNi10 Contacts				Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form A				
Zusatzbetätiger: St3, gal. Ni/nickel plated Aux. Actuator				Benennung / Description: Miniaturschalter D45X Miniature Switch				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m				Maßstab/Scale: 2:1				
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: $\pm 2^\circ$				Cherry GmbH Cherrystraße D-91275 Auerbach/Opf.				
				Ersatz für / Replace for: Index / Rev. 40				
				Kunde / Customer :				
				Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: D459 - V3LL				
				Teile-Nr. / Part No. :				

CAD-Ablage / CAD-file: /ems/d4/sts/d459-v311