



Winkel-Duostecker-Verbindungsleitung mit Kabel Dosen M8/M12 Angled Duo Connecting Cords with M8/M12 Female Sockets

VL (M8/M12)

Polzahl	Contacts	Winkelduostecker	4
		Angled duo male connector	4
		Kabel Dosen	3
		Female cable connectors	3
Strom	Rated current	4 A	
Bemessungsspannung	Rated voltage	M12/M8 60 V	
		M12/M12 250 V	
Schutzart	Degree of protection	IP 67	
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au	
Litzenquerschnitt	Wire diameter	0,34 mm ²	

Bei beengten Platzverhältnissen in Maschinen, bei denen eine dezentrale Verdrahtung über Sensor- Aktor-Anschlussboxen eingesetzt wird, ist die Anwendung gewinkelter Duostecker erforderlich. Damit ist es möglich zwei Signale je Steckplatz zu übertragen. Als Stecker wird das M12-System und als Dosen M8 oder M12 verwendet. Die Kennzeichnung von Signal 1 und 2 erfolgt auf dem Duostecker. Die Standard-Kabellänge beträgt 1 m, weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Im gesteckten und verriegelten Zustand erfüllen die Steckverbinder die Schutzart IP67.

Limited space within machine applications where local wiring for actor-sensor interface boxes is used require angled duo connectors. In this way it is possible to transfer two signals per plug-in place. For the male side the M12 system is used and for the female side either M8 or M12 is used. Signal 1 and signal 2 are marked on the duo connector. The standard cable length is 1m other lengths are available on request. When mated and locked these connectors fulfill IP67.



M8





Winkel-Duostecker-Verbindungsleitung mit Kabel Dosen M8/M12 Angled Duo Connecting Cords with M8/M12 Female Sockets

Winkel-Duostecker M12 x 1,
2 Kabel Dosen M8 x 1
Angled duo male connector M12 x 1,
2 female cable connectors M8 x 1



Winkel-Duostecker M12 x 1,
2 Kabel Dosen M12 x 1
Angled duo male connector M12 x 1,
2 female cable connectors M12 x 1



Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 1m Cable length 1m	Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 1m Cable length 1m
4/3	3 x 0,34 PUR	77 9827 3406 50003 0100	4/3	3 x 0,34 PUR	77 9827 3430 50003 0100