

D

C

B

A

D



C

B


A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION. FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN	

Pos.	L -0.9
-	-
3	7.62
4	10.16
5	12.7
6	15.24
7	17.78
8	20.32
9	22.86
10	25.4
11	27.94
12	30.48
13	33.02
14	35.56
15	38.1
16	40.64
17	43.18



EMPFOHLENES LEITERPLATTEN LAYOUT
RECOMMENDED PCB-LAYOUT





1 MATING SIDE: WITHIN THE RANGE "F" 0.8µm GOLD OVER 1.27µm Ni
SOLDER SIDE: WITHIN THE RANGE "C" MIN. 2.5µm TIN OVER 1.27µm Ni

STECKSEITE:IM BEREICH "F" 0.8µm GOLD ÜBER 1.27µm Ni
LÖTSEITE: IM BEREICH "C" MIN. 2.5µm ZINN ÜBER 1.27µm Ni

2 PAY ATTENTION THE POSITION OF 1. CONTACT
LAGE DES 1. KONTAKTS BEACHTEN


KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN	Cu Sn	1	2
STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING	PCT-GV	SCHWARZ / BLACK	1
BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN T.BERGNER 29-SEP-98	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEN/WEITEN mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN TOL. ± 0.2	APVD G.FELDMEIER	NAME AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER			
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012				
		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. —	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
		WEIGHT GEWICHT —	A2	00779	C=1241150	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:5 1:5	SHEET BLATT 1 OF 3	REV B



- ① SIEHE BLATT 1 VON 3
- ② VERPACKUNG: 500 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
6.6m BLISTER PRO SPULE
6.6m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- ③ ABWICKELRICHTUNG
- ④ ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT
5. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)
6. ANORDNUNG DER STIFTLISTEN IM BLISTERGURT SIEHE BLATT 2 VON 3
- ⑦ VERPACKUNG: 400 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
5.4m BLISTER PRO SPULE
5.4m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- ⑧ VERALTETE

1																5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	17pos 17pol.			
	1															5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	16pos 16pol.			
		1														5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	15pos 15pol.			
			1													5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	14pos 14pol.			
				1												5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	13pos 13pol.			
					1											5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	12pos 12pol.			
						1										5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	11pos 11pol.			
							1									5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	10pos 10pol.			
								1								5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	9pos 9pol.			
									1							5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	8pos 8pol.			
										1						5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	7pos 7pol.			
											1					5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	6pos 6pol.			
												1				5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	5pos 5pol.			
													1			5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	4pos 4pol.			
														1		5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, AMPMODU II STIFTLEISTE,SMD,	3pos 3pol.			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		4	ADAPTER		LCP	BLACK / SCHWARZ	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=49.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=37.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=25.4	PET	TRANSPARENT	
																3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE	B=21.4			
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=56.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=44.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=32.0	PS	BLACK/SCHWARZ	
																2	BLISTER BELT / BLISTERGURT	A=16.0			
																1	REEL	C=62.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=50.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=38.4	PS	GREY / GRAU	
																1	REEL	C=22.4			
1--7	1--6	1--5	1--4	1--3	1--2	1--1	1--0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3		POS.	DESCRIPTION / BENENNUNG		MATERIAL	SURFACE/COLOUR	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.BERGNER 29-SEP-98		 TE Connectivity			
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98					
DIMENSIONS: MASSE/MAEßEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER			
		APVD C.GELDMFIER -					
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012					
		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. —					
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.1 2 PLC ± 0.1 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1241150		RESTRICTED TO NUR FÜR —	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MAßSTAB 1:2		SHEET BLATT 2 OF 3	
				REV R			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN





LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	APVD
IR	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-
		-	-	-	-	-

D

C

B

A



D

C

B

A

1241150

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

-

DWN
T.BERGNER
29-SEP-98

CHK
M.SCHAARSCHMIDT
29-SEP-98

APVD
G.FELDMER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18012

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

NAME

AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW,
SMD, PACKED IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=1241150

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
1:1

SHEET
BLATT
3 OF 3

REV
B

TE Connectivity