

Schiebeschalter

Slide Switches

Allgemeine Hinweise und Technische Daten	General Remarks and Technical Data
siehe Seite 7	see page 8
Spezifische Technische Daten	Specific Technical Data
Ruhestrom: $\leq 1\text{mA}$	Zero signal current: $\leq 1\text{mA}$
Schaltleistung: $\leq 1\text{VA}$	Contact rating: $\leq 1\text{VA}$
Durchgangswiderstand: $< 50\text{m}\Omega$	Volume resistance: $< 50\text{m}\Omega$
Lebensdauer (Schaltspiele): 500	Life time (cycle): 500
Gehäusefarbe: schwarz	Color of housing: black

Das Basiselement der Schalterserie 2215 ist als Schiebeschalter verfügbar. Je nach Schalterbetätigung ist er als Schließer oder Öffner einsetzbar.



The basic element of the series 2215 is available as slide switch. It is usable as closed or open contacts.



Schaltzustand · State of connection	Art.-Nr.
	2215.1031

Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3
Tape and reel packed DIN EN 60286-3
 $K_0=4,5 \cdot W=24 \cdot P_1=4$

2.000 Stück pro Rolle
2.000 pieces per reel



Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Spezifische Technische Daten	Specific Technical Data
Durchgangswiderstand: $< 100\text{m}\Omega$	Volume resistance: $< 100\text{m}\Omega$
Lebensdauer (Schaltspiele): 200	Life time (cycle): 200
Lötwärmebeständigkeit: 230°C 5 sec.	Soldering performance: 230°C 5 sec.
Gehäusefarbe: weiß / schwarz	Color of housing: white / black

Der Schiebeschalter lässt sich für besonders kleine Bauräume, speziell für die Umschaltung mit Mittel-Ruhestellung, verwenden.



The slide switch is designed for narrow space on the board, especiaally for switching with neutral position in the middle.



Art.-Nr.	1256.1001

Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3
Tape and reel packed DIN EN 60286-3
 $K_0=5 \cdot W=16 \cdot P_1=8$

2.000 Stück pro Rolle
2.000 pieces per reel



Layoutvorschlag · Layout Suggestion