






LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
J	—	P	LTR	DESCRIPTION				
			D1	REVISED PER ECO-11-005030		11MAR11	RK	HMR



SECT.
断面 A-A



SECT.
断面 B-B



SECT.
断面 C-C

NOTE;

- STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIVING PROCESS
INERT GAS FURNACE- - - -MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE- - - -BRIGHT

注;

- ストレス除去処理
処理法により外観が変わります。
不活性ガス加熱方式 --- 無光沢
大気加熱方式 --- 光沢

この寸法はかん合力によって
規定する。

THIS DIMENSION IS CONTROLLED
WITH MATING FORCE

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

By -
COPYRIGHT

WIRE RANGE 総合電線断面積
0.5~2.27mm² (AWG#20-14)

INSULATION DIA 被覆外径
2.2~3.4mmφ

TIN PLATING 錫めっき	BRASS THICKNESS 黄銅 板厚0.3	170342-2
— // —	BRASS THICKNESS 黄銅 板厚0.3	170342-1
FINISH 仕上	MATERIAL 材質	PART NO. 型番

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		DWN J.SATO	17MAY2007	MATERIAL 材料		SEE TABLE	FINISH 仕上		SEE TABLE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		CHK S.MANABE	17MAY2007	 TE Connectivity						
		APVD S.MANABE	17MAY2007							
		PRODUCT SPEC 製品規格		NAME 名称						
		APPLICATION SPEC 取付適用規格								
		WEIGHT		.250 SERIES RECEPTACLE WITHOUT LATCH						
0 PLC ± 0.2				SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO		
1 PLC ±				A4	00779	C-170342		—		
2 PLC ± 0.25										
3 PLC ±										
4 PLC ±										
ANGLES ± 3°										
		CUSTOMER DRAWING								
						SCALE 尺度	4:1	SHEET	1 of 1	REV D1

