









NOTA / NOTE :

- CDC CONNECTIQUE PSA : No 9629966039
- PSA SPECIFICATION: 14: No 9629966039.
- PLAN D'INTERFACE : TE Connectivity No 1544681 .
: PSA STE No 9638276999
- INTERFACE DRAWING : TE Connectivity No 1544681 .
: PSA STE No 9638276999
- PLAN D'ALVEOLE : TE Connectivity No : 1544995
: PSA STE No 9641756399
- CAVITY DRAWING : TE Connectivity No : 1544995
: PSA STE No 9641756399 .
- CAHIER DE PRECONISATIONS : TE Connectivity No 411-15697
: PSA STE No 9641781799
- UTILIZATIONS FILE : TE Connectivity No 411-15697
: PSA STE No 9641781799 .
- MSP : COTES SUIVIES EN MSP / SPC DIMENSIONS .



REFERENCES PRO-COM /		TE Connectivity		pour CABLEURS	
PRONER /		TE Connectivity P/N		for WIRING MANUFACTURER	
COMPOSANTS COMPONENTS	REFERENCES PART NUMBERS	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOR		
Langouette 1 Tab 8mm NG1 Section 3 à 6 mm Wire section 3 to 6 mm2	P190861 (2) 1544332-1 (3)	Laiton pré-étamé Pre-finned brass	1		
Langouette 1 Tab 8mm NG1 Section 7 à 10 mm2 Wire section 7 to 10 mm2	P190862 (2) 1544333-1 (3)	Laiton pré-étamé Pre-finned brass	1		
Joint unifié à sertir Single wire seal Section 3 à 6 mm2 Wire section 3 to 6 mm2	P8010489526 (2) 1544316-1 (3)	Silicone 50sh A autolubrifiée Silicone 50sh A self-lubricated	VERT Green		
Joint unifié à sertir Single wire seal Section 7 à 10 mm2 Wire section 7 to 10 mm2	P8010589526 (2) 1544316-2 (3)	Silicone 50sh A autolubrifiée Silicone 50sh A self-lubricated	ORANGE Orange		
Bouchon Bundle	P8010689526 (2) 1544316-3 (3)	Silicone 50sh A non-lubrifiée Silicone 50sh A non-lubricated	BLANC White		

B	I	GRILLE DE DETECTION (DV) <i>Detection Grid (DV)</i>	PBT GF-10	JAUNE <i>Yellow</i>
A	I	PORTE-LANGUETTE <i>Tab Housing</i>	PBT GF-10	VOIR TABLEAU <i>See table</i>
Rep	Q16	DESIGNATION <i>Description</i>	MATIERE <i>Material</i>	COULEUR <i>Color</i>



REFERENCES PRO-COM / TE CONNECTIVITY ET CODAGES COULEURS ASSOCIES PROVER COMATEL / TE Connectivity P/N AND ASSOCIATED CODING COLOR		
P8010389536 02 1544334-1	P8010389536 04 1544334-2	P8010389536 06 1544334-3
NOIR / BLACK	BLEU / BLUE	GRIS / GREY

(2) : REF / PN PRONER COMATEL
(3) : REF / PN TE CONNECTIVITY

CARACTERISTIQUES MECANQUES CDC PSA PSA MECHANICAL SPECIFICATIONS	VALEURS RESULTS
EFFORT D'INSERTION LANGUETTE / ALVEOLE (AVEC JOINT) : F < 35N TAB / CAVITY MATING FORCE (WITH SEAL) : F < 35N	27 N MAX 27 N MAX
EFFORT DE FERMETURE DU DV : 20N<F<40N SECONDARY LOCK CLOSING FORCE : 20N<F<40N	39 N MAX 39 N MAX
EFFORT D'ACCOUPLEMENT PC/PL : F < 80N REC HOUSING / TAB HOUSING CONNECTION FORCE : F < 80N	73 N MAX 73 N MAX

DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS SPECIFIED OTHERWISE: NON DIMENSIONED NON SPECIFIED: mm		OWN/DRAWN 29 JUN 2005 P. CHARLES CHK/VERIFIED 29 JUN 2005 L. CORONELLI APPR/DATE 29 JUN 2005 J. DAHER		 TE Connectivity	
		PRODUCT SPEC. SPEC. PRODUCT 108-15346		NAME PORTE-LANGUETTES 2V 8mm NG1 ETANCHE 2 WAY SEALED 8mm NG1 TAB HOUSING	
MATERIAL: SEE TABLE		APPLICATION SPEC. SPEC. APPLICATION 411-15697		SIZE / CAT A1 00779	
FINISH FINISH -		WEIGHT MASSE APPROX. 14 gr		DRAWING NO No Plan C=1544334	
CUSTOMER DRAWING		AL CLIENT		SHEET SCALE 3.000	
REFERENCE		UNIFORMITY		OF DE	
REV		D1		RESTRICTED TO -	