

Algemeine Toleranzen	General tolerances	Tolérances en général	L ± 30%	C ± 20%	R ± 10%
Daten (single phase) data		caractéristiques			

Nomstrom bei Umgebungstemp.	rated current at an ambient temp.	courant nominal à une température ambiante
	1,5 A	
	50 °C	

Nennspannung	rated voltage	tension nominal	max. 250 V, 50/60Hz
Betriebsfrequenz	operating frequency	fréquence de service	max. 400 Hz

[illegible]

Maximaler Ableitstrom	Max leakage current	courant maximale de fuite	Tol.	Spannung P-E / Frequenz
Untersuchung des Nullleiters	with interruption of the neutral conductor	avec l'interruption du conducteur neutre	(%)	
Berechnung mit C-tol.	Calculation with C-tol.	Calculation avec C-tol.	+20	I _{max} : _____ -mA - VAC _____ - Hz

DC-Widerstand	DC-resistance	DC-resistance	Tol. @ 25 °C	max.	2 x	287 mOhm
			(%)			
			+15			



Prüfspannung 100% Schlusskonfr.	test voltage 100% final test	tension d'essais contrôle final 100%	P/N->E - kV/- _____ z 2s
Wiederholung mit 80% der angegebenen Werte	repetition with max. 80% of the specified values	répétition avec max. 80% des valeurs spécifiques	P->N 2 kV/50Hz z 2s

Zuuaessige Betriebstemp.	temperature range	gamme de température	- 25 °C bis /o ÷ + 100 °C
--------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------

Klimatische Prüfklasse	climatic test class	classe d'essais climatique	25/100/21	(IEC/CEI 60068-1)
------------------------	---------------------	----------------------------	-----------	-------------------

 SCHAFFNER	Type EV28-1,5-02-27M-X 2100-088C
--	-------------------------------------

1	
2	
3	
4	

Dimensions (mm)

Zusatzangaben	additional information	informations supplémentaires
---------------	------------------------	------------------------------

Vergussmasse	potting compound	matière de moulage
		--

Gewicht	weight	poids
	38	g

Prüfzeichen	approvals	homologations

☐ CSA / C-US UL 1283
C 222 No.8
☐ CSA C 222 No.8
☐ UL UL 1283
☐ SEMKO
☐ EN 133700
IEC 60939
☐ VDE
☐ _____

Zusätzliche Angaben:
 Additional remarks:
 Remarques additionals:

Fuer Masse ohne Toleranz	for dimensions without tolerance	pour mesure sans tolérance	ISO2768-m/EN22768-m
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	---------------------

Datenblatt	(single phase)	data sheet	fiche technique
------------	----------------	------------	-----------------

Copyright by © SCHÄFFNER EMV AG		projection	scale 1:51
www.schaffner.com			
		date	name
		drawn	04.06.2002 STU
		ds proved	27.05.2003 SMA
		doc. proved	27.05.2003 KO
c 12/10/12		TI 02/05	SAC
indl revision date		name	

Type EV28-1,5-02-27M-X
Part.-No. 298-201

Schaffner EMC
LAMPHON THAILAND

I I I I I **SCHAFFNER**

DB3 2100-088 C

plot date	page 1 von 1
-----------	--------------
