

VARUINFORMATIONSBLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: MCL100 = PPL 100

NY TYPBET, 970122 PPL100

Produktkod: 80-802-85

Leverantör: ELFA 17117 Solna Tele: 08/7353500

Vid olyckstillbud som kräver medicinsk rådgivning ring 90000 och begär giftinformation.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	Cas-nr	Halt %	Farosymbol/R-fraser
Metoxi propanol	107-98-2	5	F; R10
Morfolin	110-91-8	0.5	Xn; Fo; R20/21/22-10
Icke hälsofarliga ämnen	-	94,5	-

Produkten består av en behållare med servetter impregnerade med ovanstående vätska.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är klassificerad som icke hälsoskadlig då innehållet av Morfolin i denna produkt understiger gränsvärdena i Kifs 1994:12.

Under normala förhållanden utgör produkten väldigt låg hälsorisk. Vid långvarig exponering kan produkten vara svagt iriterande på hud och ögon.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Innandning: Produkten anses inte vara en innandningsrisk.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Använd handkräm för att motverka uttorkning.

Kontakt med ögon: Skölj omedelbart med vatten i minst 10 minuter. Om irritation uppstår sök läkarvård.

Förtäring: Osannolik exponeringsväg.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Vätskan är ej brandfarlig och ej brännbar, servetten är brännbar.

Inga begränsningar av släckningsmedel. Inga speciella åtgärder under släckningsarbete.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Ej applicerbart.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Hanteras avskilt från antändningskällor. I enlighet med god industri hygien åt, drick eller rök ej under hantering av denna produkt.

Lagring: Lagras svalt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Vid långvarig exponering använd skyddshandskar.

Metoxi propanol: NGV: 100 ppm, 360 mg/m³. TGV: 300 ppm, 1080 mg/m³. (enligt lev).

Morfolin: NGV: 20 ppm, 70 mg/m³. TGV: 30 ppm, 110 mg/m³.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Följande värden gäller vätskan.

pH	-
Kokpunkt (°C)	100
Smältpunkt (°C)	>0
Sönderdeln.temp. (°C)	-
Flampunkt (°C)	icke brandfarlig
Självantändingstemp. (°C)	-
Brännbarhet (fast, gas)	-
Explosiva egenskaper	-
Explosionsgräns	-
Oxiderande egenskaper	-
Ångtryck (mmHg vid 20°C)	17,5
Ångdensitet (luft=1)	-
Densitet (g/cm ³)	-
Relativ densitet	1
Löslighet (vikt-%)	-
Fördelningskoefficient oktanol/vatten	-

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil. Sönderfaller ej under normala temperaturer och förhållanden.

Undvik starkt oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Under normala förhållanden utgör produkten väldigt låg hälsorisk. Vid långvarig exponering kan produkten vara svagt irriterande på hud och ögon.

Metoxi propanol: LD50 oral, råtta >5,9 g/kg, dermal, kanin >10 g/kg.

Morfolin: LD50 oral, råtta 1050 mg/kg, dermal, kanin 500 mg/kg.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten anses vara biologiskt nedbrytbar.

13. AVFALLSHANTERING

Som hushållsavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg):

Klass:- **Ämnes-nr:-** **Faronummer:-**

IMDG (båt):

Class:- **Page:-** **EmS No:-** **MFAG No:-**

Marine pollutant:

IATA (flyg):

Class:-

FN-nr:- **Förpackningsgrupp:-**

Produkten behöver inte klassas enligt gällande transport bestämmelser.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produkten är klassificerad som icke hälsoskadlig då innehållet av Morfolin i denna produkt understiger gränsvärdena i Kifs 1994:12.

16. ÖVRIG INFORMATION