





### 3114

Minimodul™-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Temperaturbereich</b>             | -25 °C/+100 °C                                 |
| <b>2. Werkstoffe</b>                    |                                                |
| Kontaktträger                           | PBT, V0 nach UL 94                             |
| <b>3. Mechanische Daten<sup>1</sup></b> |                                                |
| Passender Kontakt                       | Crimpkontakt 3111                              |
| Kontaktierung mit                       | Stiftleisten 2,5 MS...                         |
| <b>4. Elektrische Daten<sup>1</sup></b> |                                                |
| Bemessungsspannung <sup>2</sup>         | 125 V AC <sup>3</sup><br>250 V AC <sup>4</sup> |
| Isolierstoffgruppe <sup>2</sup>         | IIIa (CTI ≥ 250)                               |
| Kriechstrecke                           | ≥ 1,5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4,0 mm <sup>4</sup> |
| Luftstrecke                             | ≥ 1,5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4,0 mm <sup>4</sup> |
| Isolationswiderstand                    | > 1 GΩ                                         |
| <sup>1</sup>                            | weitere Angaben siehe 3111                     |
| <sup>2</sup>                            | nach DIN VDE 0110/IEC 60664                    |
| <sup>3</sup>                            | jede Kammer bestückt                           |
| <sup>4</sup>                            | jede zweite Kammer bestückt                    |



**3114**

Empty Minimodul™ housing for reception of crimp contacts, for indirect mating

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b>           | -25 °C/+100 °C                                 |
| <b>2. Materials</b>                   |                                                |
| Insulating body                       | PBT, V0 according to UL 94                     |
| <b>3. Mechanical data<sup>1</sup></b> |                                                |
| Suitable contact                      | crimp contact 3111                             |
| Mating with                           | pin headers 2,5 MS...                          |
| <b>4. Electrical data<sup>1</sup></b> |                                                |
| Rated voltage <sup>2</sup>            | 125 V AC <sup>3</sup><br>250 V AC <sup>4</sup> |
| Material group <sup>2</sup>           | IIIa (CTI ≥ 250)                               |
| Creepage distance                     | ≥ 1.5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4.0 mm <sup>4</sup> |
| Clearance                             | ≥ 1.5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4.0 mm <sup>4</sup> |
| Insulation resistance                 | > 1 GΩ                                         |

- <sup>1</sup> further data see 3111  
<sup>2</sup> according to DIN VDE 0110/IEC 60664  
<sup>3</sup> every chamber equipped  
<sup>4</sup> every second chamber equipped

**3114**

Boîtier vide Minimodul™ pour reception de contacts à sertir, pour enfichage indirect

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1. Température d'utilisation</b>                | -25 °C/+100 °C                                 |
| <b>2. Matériaux</b>                                |                                                |
| Corps isolant                                      | PBT, V0 suivant UL 94                          |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques<sup>1</sup></b>  |                                                |
| Contact assorti                                    | contact à sertir 3111                          |
| Raccordement avec                                  | réglettes à broches 2,5 MS...                  |
| <b>4. Caractéristiques électriques<sup>1</sup></b> |                                                |
| Tension assignée <sup>2</sup>                      | 125 V AC <sup>3</sup><br>250 V AC <sup>4</sup> |
| Groupe de matériau <sup>2</sup>                    | IIIa (CTI ≥ 250)                               |
| Distance d'isolement                               | ≥ 1,5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4,0 mm <sup>4</sup> |
| Ligne de fuite                                     | ≥ 1,5 mm <sup>3</sup><br>≥ 4,0 mm <sup>4</sup> |
| Résistance d'isolement                             | > 1 GΩ                                         |

- <sup>1</sup> autres caractéristiques voir 3111  
<sup>2</sup> suivant DIN VDE 0110/CEI 60664  
<sup>3</sup> chaque cage équipée  
<sup>4</sup> tout les deux cages équipées

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage | Abmessungen<br>Dimensions<br>Dimensions |        |        |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--|
|                                                  |                           |                                                         | A (mm)                                  | B (mm) | C (mm) |  |
| 3114 02                                          | 2                         | 250                                                     | 2,5                                     |        | 5,7    |  |
| 3114 03                                          | 3                         | 250                                                     | 5,0                                     | 2,5    | 10,0   |  |
| 3114 04                                          | 4                         | 250                                                     | 7,5                                     | 5,0    | 12,5   |  |
| 3114 05                                          | 5                         | 250                                                     | 10,0                                    | 7,5    | 15,0   |  |
| 3114 06                                          | 6                         | 250                                                     | 12,5                                    | 10,0   | 17,5   |  |
| 3114 07                                          | 7                         | 250                                                     | 15,0                                    | 12,5   | 20,0   |  |
| 3114 08                                          | 8                         | 250                                                     | 17,5                                    | 15,0   | 22,5   |  |
| 3114 09                                          | 9                         | 250                                                     | 20,0                                    | 17,5   | 25,0   |  |
| 3114 10                                          | 10                        | 250                                                     | 22,5                                    | 20,0   | 27,5   |  |
| 3114 11                                          | 11                        | 250                                                     | 25,0                                    | 22,5   | 30,0   |  |
| 3114 12                                          | 12                        | 250                                                     | 27,5                                    | 25,0   | 32,5   |  |
| 3114 13                                          | 13                        | 250                                                     | 30,0                                    | 27,5   | 35,0   |  |
| 3114 14                                          | 14                        | 250                                                     | 32,5                                    | 30,0   | 37,5   |  |
| 3114 15                                          | 15                        | 250                                                     | 35,0                                    | 32,5   | 40,0   |  |
| 3114 16                                          | 16                        | 250                                                     | 37,5                                    | 35,0   | 42,5   |  |
| 3114 17                                          | 17                        | 250                                                     | 40,0                                    | 37,5   | 45,0   |  |
| 3114 18                                          | 18                        | 250                                                     | 42,5                                    | 40,0   | 47,5   |  |
| 3114 19                                          | 19                        | 250                                                     | 45,0                                    | 42,5   | 50,0   |  |
| 3114 20                                          | 20                        | 250                                                     | 47,5                                    | 45,0   | 52,5   |  |

Verpackung: lose im Karton  
 Packaging: in bulk, in a cardboard box  
 Emballage: en vrac, dans un carton