

## Wire-Thread-Inserts

"free running", stainless steel

## Casquillos Roscados

"fácil inserción", inoxidable



### DIN 8140

### Tolerance ISO 2 (6H)

| Nominal Diameter D |                  | 1,0 D            | 1,5 D            | 2,0 D            | 2,5 D            | 3,0 D            |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | Art.-No. €/Piece | Art.-No. €/Piece | Art.-No. €/Piece | Art.-No. €/Piece | Art.-No. €/Piece | Art.-No. €/Piece |
| <b>M</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| M 2 x 0.4          | 100              | 07202 0,47       | 07302 0,55       | 07402 0,71       | 07502 0,80       | 07602 1,00       |
| M 2.2 x 0.45       | 100              | 07203 0,47       | 07303 0,55       | 07403 0,71       | 07503 0,80       | 07603 1,00       |
| M 2.5 x 0.45       | 100              | 07204 0,14       | 07304 0,15       | 07404 0,16       | 07504 0,19       | 07604 0,23       |
| M 3 x 0.5          | 100              | 07205 0,14       | 07305 0,15       | 07405 0,16       | 07505 0,19       | 07605 0,23       |
| M 3.5 x 0.6        | 100              | 07206 0,16       | 07306 0,17       | 07406 0,17       | 07506 0,21       | 07606 0,25       |
| M 4 x 0.7          | 100              | 07207 0,13       | 07307 0,14       | 07407 0,14       | 07507 0,17       | 07607 0,20       |
| M 5 x 0.8          | 100              | 07208 0,16       | 07308 0,13       | 07408 0,18       | 07508 0,22       | 07608 0,26       |
| M 6 x 1.0          | 100              | 07209 0,17       | 07309 0,14       | 07409 0,21       | 07509 0,25       | 07609 0,31       |
| M 7 x 1.0          | 100              | 07210 0,19       | 07310 0,23       | 07410 0,25       | 07510 0,30       | 07610 0,36       |
| M 8 x 1.25         | 100              | 07211 0,18       | 07311 0,18       | 07411 0,25       | 07511 0,30       | 07611 0,36       |
| M 8 x 1.0          | 100              | 07212 0,21       | 07312 0,21       | 07412 0,27       | 07512 0,32       | 07612 0,39       |
| M 9 x 1.25         | 100              | 07213 0,23       | 07313 0,34       | 07413 0,34       | 07513 0,36       | 07613 0,42       |
| M 10 x 1.5         | 100              | 07215 0,21       | 07315 0,25       | 07415 0,29       | 07515 0,35       | 07615 0,42       |
| M 10 x 1.25        | 100              | 07216 0,21       | 07316 0,25       | 07416 0,29       | 07516 0,34       | 07616 0,42       |
| M 10 x 1.0         | 100              | 07217 0,21       | 07317 0,25       | 07417 0,29       | 07517 0,34       | 07617 0,42       |
| M 11 x 1.5         | 100              | 07219 0,35       | 07319 0,43       | 07419 0,44       | 07519 0,52       | 07619 0,63       |
| M 12 x 1.75        | 100              | 07221 0,33       | 07321 0,39       | 07421 0,44       | 07521 0,52       | 07621 0,63       |
| M 12 x 1.5         | 100              | 07222 0,33       | 07322 0,39       | 07422 0,44       | 07522 0,52       | 07622 0,63       |
| M 12 x 1.25        | 100              | 07223 0,33       | 07323 0,39       | 07423 0,44       | 07523 0,52       | 07623 0,63       |
| M 12 x 1.0         | 100              | 07224 0,33       | 07324 0,39       | 07424 0,44       | 07524 0,52       | 07624 0,63       |
| M 14 x 2.0         | 50               | 07225 0,48       | 07325 0,55       | 07425 0,57       | 07525 0,69       | 07625 0,84       |
| M 14 x 1.5         | 50               | 07226 0,48       | 07326 0,55       | 07426 0,57       | 07526 0,69       | 07626 0,84       |
| M 14 x 1.25        | 50               | 07227 0,48       | 07327 0,55       | 07427 0,57       | 07527 0,69       | 07627 0,84       |
| M 14 x 1.0         | 50               | 07231 0,58       | 07331 0,55       | 07431 0,69       | 07531 0,84       | 07631 1,00       |
| M 16 x 2.0         | 50               | 07234 0,65       | 07334 0,68       | 07434 0,84       | 07534 0,92       | 07634 1,00       |
| M 16 x 1.5         | 50               | 07235 0,65       | 07335 0,68       | 07435 0,84       | 07535 0,92       | 07635 1,00       |
| M 18 x 2.5         | 25               | 07236 1,42       | 07336 1,94       | 07436 2,35       | 07536 2,80       | 07636 3,40       |
| M 18 x 2.0         | 25               | 07237 1,42       | 07337 1,94       | 07437 2,35       | 07537 2,80       | 07637 3,40       |
| M 18 x 1.5         | 25               | 07238 1,42       | 07338 1,94       | 07438 2,35       | 07538 2,80       | 07638 3,40       |
| M 20 x 2.5         | 25               | 07239 1,65       | 07339 2,21       | 07439 2,40       | 07539 2,90       | 07639 3,45       |
| M 20 x 2.0         | 25               | 07240 1,65       | 07340 2,21       | 07440 2,40       | 07540 2,90       | 07640 3,45       |
| M 20 x 1.5         | 25               | 07241 1,65       | 07341 2,21       | 07441 2,40       | 07541 2,90       | 07641 3,45       |
| M 22 x 2.5         | 10               | 07242 1,89       | 07342 2,58       | 07442 3,20       | 07542 3,80       | 07642 4,40       |