

17.5mm OUTPUT MODULES



- DIN-Rail Mountable Single Point Output Modules (35mm DIN)
- UL and cUL Recognized, CE Compliant
- Zero Voltage or Random Turn-On for AC Modules
- 4kV Optical isolation with LED Indicator
- AC Ratings 12-280 VAC, 5A. DC Output 5-60 VDC, 3A
- Industry standard Color Coding Black (AC Output) Red (DC Output)
- Barrier Strips Accept 14 to 28 AWG Wire.

SPECIFICATIONS (1)

Input

Part Number	84130105	84130108	84130104
Nominal Voltage VDC	4-32	4-32	4-32
Minimum Voltage VDC	4	4	4
Maximum Voltage VDC	32	32	32
Drop-out Voltage	1.0	1.0	1.0
Maximum Current (2)	22	22	22
Resistance	Current Regulated	Current Regulated	Current Regulated




Output

	84130105	84130108	84130104
Nominal Line Voltage	240 VAC	240 VAC	5-60 VDC
Minimum Line Voltage	12 VAC	12 VAC	5 VDC
Maximum Line Voltage	280 VAC	280 VAC	60 VDC
Max Off-State Voltage (3)	600 Vpeak	600 Vpeak	60 VDC
Max Off-State Leakage (4)	0.1mArms	0.1mArms	10 uA
Static Off-State dv/dt (5)	50 V/usec	50 V/usec	N/A
Maximum Rated On-State Current (6)	5.0 Arms	5.0 Arms	3.0 A
Minimum On-State Current	50 mArms	50 mArms	10 mA
Max Surge Current (7)	350 Apeak	350 Apeak	5.0 A
On-State Voltage Drop or Resistance (8)	1.85 V	1.85 V	1.6 V
Maximum Turn-On Time [msec] (9)	8.33	0.1	0.05
Maximum Turn-Off Time [msec] (9)	8.33	8.33	0.05
Input/Output Isolation Voltage (10)	4000	4000	4000
Input/Output Capacitance	6	6	4
Operating Temperature Range	-30 to 80°C	-30 to 80°C	-30 to 80°C
Storage Temperature Range	-40 to 100°C	-40 to 100°C	-40 to 100°C
Line Frequency Range	47 to 63	47 to 63	DC
Weight	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)	1.1 oz. (31.2g)

GENERAL NOTES

- (1) Specifications apply to an ambient temperature of -30 to 80 °C unless otherwise noted.
- (2) Modules are current limited +/- 10% at 25°C.
- (3) Maximum 1 minute duration for AC modules when applied as a DC voltage rather than Peak AC voltage.
- (4) At maximum line voltage, 25°C for AC modules and 80°C for DC module.
- (5) Minimum dv/dt per EIA/NARM RS443, method RS397. dv/dt ratings do not apply to DC module.
- (6) At 25°C, derate AC modules by 50 mA/°C to 80°C; derate DC module by 21.5mA/°C to 80°C.
- (7) At 25°C, maximum duration: 1 AC cycle for AC modules, 1 second for DC module.
- (8) At maximum rated on-state current and 25°C.
- (9) At maximum line voltage, maximum rated output current, nominal input voltage, 25°C.
- (10) At 25°C for 1 second maximum duration.

MECHANICAL SPECIFICATIONS



*LOAD MAY BE WIRED IN LOCATION A OR B
DC INDUCTIVE LOADS MUST BE DIODE SUPPRESSED
TO PREVENT DAMAGE TO THE I/O MODULE.

AGENCY APPROVALS



Rev. 102412

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO			
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.	
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.	

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O