




LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
O		RELEASED	20apr2007	HC	WLS		
A		ACTIVED BY ECO 07-015096	20SEP2007	HC	WLS		

PASSO ——— / ——— DESENHO P/ CLIENTE





FURAÇÃO PARA O PAINEL

POSICÃO DOS PINOS VER CONFIGURAÇÃO ACIMA



POSICÕES DOS TERMINAIS



K F V

DESIGNAÇÃO CELIS PARA CONECTOR CIRCULAR FEMEA.

ACABAMENTO DOS TERMINAIS

0 - 5-6µm DE Sn, SOBRE 2,0µm DE Ni, SOBRE 2-3µm DE Cu.
1 - 0,12-0,17µm DE Au, SOBRE 2,0µm DE Ni, SOBRE 2-3µm DE Cu.
2 - 0,30µm MÍN. DE Au, SOBRE 2,0µm DE Ni, SOBRE 2-3µm DE Cu.
3 - 0,70µm MÍN. DE Au, SOBRE 2,0µm DE Ni, SOBRE 2-3µm DE Cu.

ACABAMENTO SUPERFICIAL DA CARÇA METÁLICA

~~A - SEM ACABAMENTO~~

B - 1 - 2µm DE Sn, SOBRE 2,0µm DE Ni, SOBRE 2-3µm DE Cu.

Nº DE POSIÇÕES	PN TYCO
300 - 3 POS.	1480743-1
501 - 5 POS. - 60°	1480743-3
500 - 5 POS. - 45°	1480743-2
601 - 6 POS. - 60°	1480743-5
600 - 6 POS. - 45°	1480743-4
800 - 8 POS.	1480743-6

NOTAS:

1 - MATERIAL:

- CARÇA METÁLICA : LATÃO USINADO.
- COMPONENTES INTERNOS : TERMOPLÁSTICO C/F VIDRO - PRETO.
- TERMINAIS : LATÃO ESTAMPADO.

MATERIA PRIMA			
MATERIAL: VIDE NOTAS			
COD. MATERIAL			
TOL. NÃO ESPECIFICADAS			
0,0	± 0,5	PASSO	—— / ——
0,00	± 0,1		
ANGULAR	±		
LAY-OUT Nº			
REBARBA MAX. PERMISSÍVEL: —— / ——			
DESCRIÇÃO			
CONECTOR CIRCULAR FÊMEA			
ESCALA	FOLHA	Nº	REV
2:1	1 DE 1	K F V	⊙

C-1480743

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		tyco		Tyco Electronics Brasil LTDA	
mm		0 PLC ±0,5		H.C. CANTER		Electronics		São Paulo - Brasil	
1 PLC ±0,5		2 PLC ±0,5		W.L. STEFANI		NAME		CIRCULAR CONN. 5mm	
3 PLC ±0,5		4 PLC ±0,5		APVD		PRODUCT SPEC		FEMALE ASS'Y	
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC		WEIGHT		SIZE	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET	
								OF	
								REV	
								A	